

莱特豪斯3350激光尘埃粒子计数器

产品名称	莱特豪斯3350激光尘埃粒子计数器
公司名称	北京中邦兴业科技有限公司
价格	66666.00/台
规格参数	品牌:美国lighthouse 型号:美国lighthouse
公司地址	北京市海淀区上地十街1号院6号楼3层361房间（注册地址）
联系电话	18210736125

产品详情

Solair 3350 便携微粒计数器

每立方米10分钟之内快速准确的采样，与具有0.3微米和0.5微米感应度的1立方英尺每分钟和2立方英尺每分钟的计数器相比，Solair3350和Solair5350便携式空气粒子计数器能够提供更快速的洁净室鉴定。Solair系列融合了我们超长寿命二极管技术感应器，从而创造了行业内最长寿命的激光二极管寿命-20+年的平均无故障时间（基于持续运作24/7的基础）。Solair3350是行业内唯一能够持续使用的100升0.3微米感应度的便携式粒子计数器。

Solair系列采用了行业内最好的用户界面来配置和操作仪器。直观的图标指示屏幕简单易学易操作。这款仪器可8通道同步可监测微粒计数，存储多达3000组粒子数据。所有的数据可以快速准确的传输到具有设备监测系统或建筑自动化系统的电脑上。通过使用Lighthouse安全数据传输特色和LMS Express或Express RT软件可以读取传输到USB驱动器上的安全数据（符合21 CFR Part 11标准）。本型号可通过Ethernet和RS-485网络，USB或USB驱动器接口导出数据连接对到电脑，与仪器通信非常灵活，演示其多样性。SOLAIR3350可以作为粒子计数器使用，或者是与外界大型监测系统连接。

特征	优点	应用
<p>Solair 3350: 0.3-25微米</p> <p>Solair 5350: 0.5-25微米</p> <p>同步显示可达8道微粒</p> <p>通过USB驱动器传输符合21 CFR Part 11标准的安全数据</p> <p>超长寿命激光二极管技术>20年平均无故障时间的激光寿命</p> <p>热敏性打印机</p> <p>不锈钢结构</p> <p>设计符合ISO 21501-4标准</p> <p>多种通讯接口- USB, RS-485, 以太网和USB驱动器</p> <p>5.7英寸彩色可触摸屏</p> <p>3000个数据存储容量</p> <p>用户自定义打印输出</p> <p>具有OPC服务器的开放式结构连通性</p> <p>用来报告洁净室及格/不及格的报告向导: FS-209E, ISO-14644-1或EU GMP Annex 1</p>	<p>具有多种语言的用户友好界面</p> <p>国际服务</p> <p>2年质量保证</p> <p>使用OPC服务器能够很简便的集成到外部系统</p>	<p>洁净室监测 设备认证</p> <p>设备监测</p> <p>监测和FIMS封装</p> <p>洁净室净衣区</p> <p>洁净室包装区</p> <p>半导体业</p> <p>航天航空</p> <p>硬盘制造业</p> <p>医药包装和制造</p>

技术资料	
粒径范围	0.3- 25.0 μ m 0.3-25.0 微米
通道大小	3200: 0.3, 0.5,1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μ m 0.3, 0.5,1.0
计数效能	50%@0.5微米;100%微粒>0.75微米(每JIS)
流速	1.77立方英尺/分钟 (50行数/分钟) 或2.0立
激光源	超长寿命激光二极管技术>20年平均无故障
零计数度	<1计数/5分钟(每JIS)
校准	符合ISO 21501-4校准标注
计数模式	自动, 手动, 蜂鸣, 浓度, 累积/独立
数据存储	3000组样本记录, 循环缓存(包括微粒和环
通信模式	RS-232 由经 RJ-45 to 计算机 RS-485 MODBU
软件支持	LMS XChange, LMS Express and Express RT, L

环境测量传感器	可选择(多达4个)温度计,湿度计,空气流速器
浓度限制	700,000微粒/立方英尺 (24,710,000/立方米) (C
触摸显示屏	5.7英寸 (14.47厘米) , 彩色 , 320 × 240
打印机	热敏打印机
报告	FS-209E, ISO-14644-1 , BS-5295& EC GMP
报警	内置式,可调整警报蜂鸣,计数、低电量、传
样本输出	完整的蜂鸣报警和外部报警连接件 , 计数、
真空源	内置真空泵,自动流速控制
外壳	不锈钢外壳
电源	85-264伏,47-63赫兹
尺寸	14.65英寸(长) × 8.0英寸(宽) × 10.4英寸 (高
重量	带电池:26磅(11.8公斤) 不带电池23磅(10.43
环境要求	
操作	温度50 ° F到104 ° F(10 ° C到40 ° C) / 注

存储

温度14 ° F到122 ° F(-10 ° C到50 ° C) / 湿度

配件

随机配件

CD操作手册，等动力采样探头（带有三角支架和管道），净化过滤器
LMS Xchange 数据传输软件, 打印机,打印纸。

备选项

无线网络适配器，可拆卸/可充电锂电池；带轮便携箱；洁净室推车；
空气流速探头；智能过滤扫描探头；备用可拆卸/可充电锂电池；外置
Express 软件；RT 软件,；LMS Pharma版软件；LMS标准软件；认证文件