

低折扣现货供应贺利氏替代沃特世486氙灯

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 低折扣现货供应贺利氏替代沃特世486氙灯 |
| 公司名称 | 杭州易镁创科技有限公司 |
| 价格 | .00/支 |
| 规格参数 | 品牌:贺利氏 型号:Waters486氙灯 参数:进口替代 |
| 公司地址 | 杭州市滨江区滨安路1197号5幢522室 |
| 联系电话 | 0571-56234896 15869103043 |

产品详情

waters486氙灯技术参数：

高辐射强度，光谱范围在180nm - 400nm或185nm - 400nm，高稳定性

waters486氙灯主要特点：

高辐射强度、低噪音、稳定的能量输出、长寿命和极佳的重现性，满足分析仪器制造商和最终用户的要求。

产品介绍：

美国Waters公司是世界顶级的高效液相色谱仪制造公司，每一年，我们提供数百支氙灯给国内的waters486、Waters2487、Waters996/2996、Waters2489/2998检测器用户使用

D2 LAMP wat080678氙灯，适用于waters486检测器，新型号700000356 代替wat080678 PERFORMANCE PLUS 486 LAMP。

- Waters氙灯主要特点：
- 1.高达2000小时的使用寿命；
 - 2.成熟的石英和重金属技术的背景；
 - 3.恒久稳定、能量超高；
 - 4.光源稳定、精确满足分析仪器制造商的要求；

氙灯选购指南：

德国贺利氏特种光源有限公司，受Agilent, Waters,岛津, Hitachi, Varian ,Jasco, PerkinElmer , Dionex , Gilson , Spectra-Physics , Cecil , BeckMan等全球各大著名分析仪器制造商信赖并委托其为所生产的高效液相色谱仪，紫外分光光度计，毛细管电泳仪等分析仪器专业研发，设计并制造世界级品质氙灯，

因此作为终端客户，您可以绝对信赖并使用贺利氏为您提供的世界级品质置换氙灯。

| 仪器检测器型号 | OEM (原装) 部件号 | IMT订货号 | 制造商/产地 | 质保 |
|--------------------------------|---|----------------|-----------|-----|
| Shimadzu SPD-10A/20A | 228-34016-02 | SI-02D2 | HNS | 200 |
| Agilent1100/1200VWD | 2140-0813 (兼容G1314-6010 0) | SI-60100D2 | GERMANY | 200 |
| Agilent 1100/1200DAD | 2140-0813/2140-0590/ 5181-1530/2140-0820 | SI-0813D2 | HAMAMATSU | 200 |
| Agilent 1290 /1260 DAD | 5190-0917 | SI-0917D2 | HAMAMATSU | 200 |
| Waters 2487 | WAS 081142 | SI-081142D2 | USA | 200 |
| Waters 486 | WAT 080678 | SI-0806678D2 | USA | 200 |
| Waters 996/2996 | WAT 052586 | SI-052586D2 | GERMANY | 200 |
| Dionex 160 320 170 340(U) | 5053.1204 | SI-5053.1204D2 | GERMANY | 200 |
| Dionex ultimate 3000 VWD | L6999-52 / 6074.1110 | SI-1110D2 | GERMANY | 200 |
| Dionex ultimate 3000 DAD | L9838 / 6080.2001 | SI-2001D2 | GERMANY | 200 |
| Gilson 118 119 151 153 155 156 | 100326 | SI-100326D2 | GERMANY | 100 |
| Beckman P/ACE MDQ | 144-667 | SI-144-667D2 | GERMANY | 100 |
| PE LC 200/785A | N2920149 | SI-2920149D2 | GERMANY | 100 |
| | | | | |

| | | | | |
|------------------|------------|--------------|---------|-----|
| PE Lambda Uv-Vis | B0160917 | SI-0160917D2 | HNS | 100 |
| HITACHI LC | 890-2430 | SI-2430D2 | GERMANY | 100 |
| HITACHI LC | 885-3570 | SI-3570D2 | GERMANY | 100 |
| HITACHI UV | 885-1000/ | SI-1000D2 | GERMANY | 100 |
| Varian 325/335 | 1110715400 | SI-15400D2 | GERMANY | 200 |

咨询更多产品信息请致电[86-0571-56234896](tel:86-0571-56234896) [0571-56234897](tel:0571-56234897)

免责声明：

我们保留对产品介绍中所涉及的照片和内容的修改权利，其中提及的产品以及公司、部件名称、号码纯属于知识普及而引用，这并不表明相关产品由相关公司生产制造。本介绍中所有设计的公司名称以及商标均由各持有人拥有。