

99.99%净化无尘室专用 丹麦力奇NILFISK

产品名称	99.99%净化无尘室专用 丹麦力奇NILFISK
公司名称	深圳市奥斯恩净化技术有限公司
价格	7600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:力奇NILFISK 型号:NILFISKGM80吸尘器
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区世纪凤凰商务中心
联系电话	86-0755-85296639 18928452279

产品详情

丹麦nilfisk力奇gm80p无尘室专用干式吸尘器

gm80独一无二的地方是有三个支撑点，还有近6.25公升大的双层过沪纸袋容量，跟加大的棉质主过滤网，另配微过滤网或高效率过滤网可以过滤0.3-0.1微米的尘埃。gm80有能力过滤掉99.97%的粉尘包括0.3微米大小的粉尘。它结合了强力的吸力、过滤能力和安静的工作环境，这种吸尘器理想适用于许多地方包括:实验室的污染控制、无尘室或其它对灰尘敏感的场所，有害粉尘扬起物包括石棉等等。· 适用于无尘室、晶圆加工、食品加工、半导体加工、电子工厂、实验室等· 三个支撑点· 6.25公升大的过沪纸袋容量· 滤网高效率过滤效果0.3 μ m达99.97% gm-80 四大过滤系统：第一层过滤：纸袋 nilfisk 吸尘器纸袋是用两种材料所制造之双层纸袋。内部的内衬可以吸引粉尘，当空气穿过外部的纤维层时，纸袋可以容易的收集处理可目视的粉尘。

第二层过滤：主过滤棉布静电处理之特大绵绒的主过滤网，可以过滤掉4 μ m大小的粉尘达99.5%。特大的设计提供了更好的表面过滤效果。另有一种dralon材质的gore-tex滤棉可抵抗酸（过滤达99.995% 大于0.33 μ m的灰尘）。

第三层过滤：马达保护套*标准的马达保护套是使用非编织器的材质，是用羊毛和合成纤维所制成，可以过滤掉2 μ m 大小的粉尘达99.5%。这种微细的过滤器适合用在马达的底部，除了可以保护马达外还可以过滤掉像细菌大小的粉尘及减低hepa或 ulpa之受污染并处长其寿命。

第四层过滤：hepa或ulpa过滤器* hepa（高效率过滤器）是最后一层的过滤。是由玻璃纤维纸所制造。它可以过滤掉0.3 μ m的粉尘达99.97%，是人类头发直径的1/300的粉尘。每一个过滤器都经过dop（美国陆军总部）的测试，并使用在适合的规格上。hepa过滤器可以收集到有毒的危险的粉尘。适合用在较细微的过滤。ulpa（超高效率过滤器）也是使用玻璃纤维纸所制造，但是它的材质编排的更加的紧密。它可以过滤掉99.9995%的粉尘，包括0.12 μ m大小的粉尘，是人类头发直径的1/960。ulpa过滤器比hepa过滤器更适合用在极重要的污染控制里。（* 可选装）

无尘室 class 1 : 加装 gore-tex 滤布 (可抗酸硷及高温粉尘) ulpa超高效率过滤器。无尘室 class 10 : 加装 ulpa 超高效率过滤器过滤效果 (0.12 μ m 达 99.9995%)。无尘室 class 100 : 加装 hepa 高效率过滤器过滤效果 (0.3 μ m 达 99.97%)。无尘室 class 100000 : 加装微尘排气过滤器 (指一般 gm80) 过滤效果 (0.6 μ m 达 99.5%)。加装集气罩时 : 可节省 hepa 过滤器及 ulpa 过滤器的使用 , 直接将废气排出于无尘室外 , 则不污染无尘室。

马达种类	-	外置式马达
消耗功率	w	1200
空气流量	usec	38
真空压	mm/mg	2270
音值	db(a)	61
主过滤面积	cm ²	2600
集尘桶容量	l	12.25
纸袋容量	l	6.25
重量	kg	5.0
高x桶体直径	mm	410 × 300

本产品的加工定制是是, 品牌是力奇NILFISK, 型号是NILFISKGM80吸尘器, 功率是1200 (w), 流量是38, 外形尺寸是高X桶体直径mm410 × 300 (cm), 噪音是52, 尘桶容量是12.25 (L), 烟气量是Usec38, 标准配件是标配, 规格是NILFISKGM80吸尘器