

经销批发 煤炭快速定硫仪 ZLCL-20连续进样自动测硫仪

产品名称	经销批发 煤炭快速定硫仪 ZLCL-20连续进样自动测硫仪
公司名称	成都市科恒达仪器设备有限公司
价格	80000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鹤壁市仪表厂 型号:ZLCL-20
公司地址	成都市成华区东篱路14号附7号
联系电话	028-84559116 13094466577

产品详情

仪器名称：20样自动测硫仪，（又名：自动测硫仪，自动定硫仪，微机高效定硫仪，微机高效测硫仪，也有个别企业称之为转盘测硫仪，全自动定硫仪等等）20样自动测硫仪采用：横炉式结构，刚玉舟放置煤样。

仪器简介：1）：该仪器属于横式裂解炉，转盘式结构。详见结构介绍2）：该仪器属于多样硫。什么是多样硫？与普通测硫仪（单样硫）有何优势？3）：微机计算机windows窗口程序操作模式。4）：该仪器不带内部天平但可以外接电子天平，达到自动输入样品重量的功能。具备内部天平的自动测硫仪与该仪器特点对比分析。5）：该仪器可以追加试样，可以方便的实现插队功能，动态调整做样顺序。

技术参数：1: 试样数量 1~20个(测试过程中可任意动态追加试样，可以实现插队重新排队，动态调整做样队列及做样先后顺序的功能)2: 外型尺寸 900mm×500mm×420mm3: 仪器净重 30kg(以下的技术参数不但该仪器具备，我公司其他款型的测硫仪均具备)1: 测试原理 库仑滴定法2: 测硫分辨率 0.001%（高于其他同行的0.01%）3: 测硫范围 0.1%~40% (超出范围请电洽 特殊型号)4: 试样重量 50.0mg（输入范围0.1mg~99.9mg）超高的硫含量试样可以少称重，超低硫含量试样可以多称重，方便其他物质分析5: 测试时间 4~8分钟(自动判断滴定终点,具体时间依试样种类和重量而定)6: 测试温度1150（煤焦炭）920（油）。温控范围400-1200 方便进行其他分析7: 控温精度 ± 2 。8: 精密度符合gb/t214-20079: 准确度 在标准样品的允许误差范围内，并且优于高于国标性能介绍：1：采用组件化设计理念，将一体化转盘式自动送样机构，横式高温裂解炉，电解池，搅拌器，空气净化器等系统部件装配在一个箱体内。构思新颖，结构巧妙，从而使仪器方便维护调试，且造型美观大方。2：仪器虽无内置电子天平，需要化验员手动称样。但可通过外接电子天平,称量试样时按键实现自动输入样重的目的。装样后的测试全过程可以达到无人值守，由仪器自动完成：全自动连续送样，全自动库仑测定，全自动控制功能开关，测试结果自动储存到数据库。。。3：最新的恒流源电解方式，由程序实现库仑滴定积分计算。程序自带专用的整体系数计算器，系统误差通过软件自行修正。测试结果优于高于国标，重复性好，准确度高。4：系统设计有专门的故障检测任务程序。在仪器工作时，将实时监控系统的各功能部件

，具备故障的判断报警提示功能。另外还有强大的调试菜单，极大的方便故障的诊断和排除。5：微机测试软件全面支持windows9x,windowsexp平台，系统稳定性高。人机交互界面友好，方便操作人员学习使用。可联网实现远程数据共享，方便数据共享管理。6：控制系统的硬件采用美国最新的arm系列单片机，控制软件在多任务操作系统uc/os- 下编写，从而确保仪器性能稳定可靠，抗干扰能力性强。

本产品的加工定制是是，品牌是鹤壁市仪表厂，型号是ZLCL-20，类型是快速定硫仪，测量范围是0.1 ~ 40（%），分析时间是240~480（s），电源电压是220（V）