

奶粉糖类水分测定仪，精度0.002g快速卤素水分测定仪，电子水分计

产品名称	奶粉糖类水分测定仪，精度0.002g快速卤素水分测定仪，电子水分计
公司名称	厦门金河源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:幸运 型号:XY-102MW
公司地址	厦门市集美区杏滨街道杏北新城锦和里2号2003室
联系电话	18159286526

产品详情

奶粉糖类水分测定仪，精度0.002g快速卤素水分测定仪，电子水分计

奶粉糖类水分测定仪，采用卤素灯热解重量原理，是一种快速的水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时，卤素灯加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品，在干燥过程中，水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%，干燥程序完成后，最终测定的水分含量值被锁定显示。

与国际烘箱加热法相比，卤素加热可以最短时间内达到最大加热功率，在高温下样品快速被干燥，其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。且操作简单，测试准确，分别可显示水分值、干燥值、测定时间、温度值、等数据。并具有与计算机，打印机连接功能。

专业changjiazhixiao，高性价比，欢迎来电咨询

邮寄说明：

1.机器外包装精心设计，内有专用珍珠棉包装，确保运输过程中安全无损！注：如果运输过程中出现货物损坏，退换货所产生的一切费用由我司承担。2.默认发优速快递，快递到不了的地方发ems，如需发其他快递，请提前告知我们的客服。谢谢！

售后服务说明：本公司产品均免费保修一年，终身维护，保修期间所产生的一切费用皆由我公司承担。（天灾、人为、易耗品除外）注：每台机器上面都有一个编号，保修时只需要提供该编码给我们的客服人员即可。

退换货规则：1. 用户可以要求退货的情况是：用户自收到产品之日起7日内发生质量问题的；2. 用户可以要求换货的情况是：a. 用户对所购产品不满意, 自收到产品之日起3日内(以签收日为准)未投入使用的；b. 用户自收到产品之日起15日内，发生质量问题的；

欲了解更多的信息，请提前联系

厦门金河源科技有限公司

本产品的加工定制是是，品牌是幸运，型号是XY-102MW，类型是卤素水分计，测量范围是0.002-110g，准确度是0.002g，环境温度是3-35（ ），电源电压是220（V），外形尺寸是200*180*380（mm）