

# 齿盘式粉碎机 小型食品粉碎机 万能粉碎机

产品名称	齿盘式粉碎机 小型食品粉碎机 万能粉碎机
公司名称	江阴市申威化轻机械有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	产量(kg/h):30-60 细度 ( mm ) :60-120 电机功率 ( kw):4
公司地址	江苏省江阴市祝塘镇西环路私营开发区建南路10号
联系电话	0510-86392337 13701522379

## 产品详情

产品信息 齿盘式粉碎机主要适用于化工、染料、助剂、饲料、食品、医药、木屑、化纤及非金属矿等中低硬度物料的粉碎加工，细度在20-120目之间调节，具有产量高、粒度细、噪声低、能耗低、维修简单、安装方便等优点，特别适用于非油性、粘性低、热敏性、纤维性（例：石斛、辣椒、生姜、木薯片、花生大豆、八角、桂皮、白砂糖、食盐晶体、中草药、五谷杂粮、茶叶、化妆品、珍珠、化工涂料）等中低硬度物料的粉碎加工。工作原理 食品万能粉碎机利用活动齿盘和固定齿盘见的高速相对运动，使被粉碎物经齿冲击，摩擦及物料彼此间冲击等综合作用获得粉碎。磨盘式粉碎机结构简单、坚固、运转平稳、粉碎效果良好，被粉碎物可直接由主机磨腔中排出、粒度大小通过更换不同孔径的网筛获得，另外食品齿盘式粉碎机为全不锈钢。机壳内壁全部经机加工达到表面平滑，改变了以前机型内壁粗糙、积粉的现象，使药品、食品、化工等生产更符合国家标准，达到GMP的要求。 内部结构

万能粉碎机注意事项 1、使用前，先检查机器所有紧固件是否拧紧。

2、主轴运转方向必须符合防护罩上所示箭头方向，否则将损坏机器，并可能造成人身伤害。

3、检查电器是否完整。 4、检查机器粉碎室内有无金属等硬性杂物，否则会打坏刀具，影响机器运转

5、物料在粉碎前一定要检查纯度，不允许有金属硬杂物混入，以免打坏刀具或引起燃烧等事故。

6、机器上的油杯应经常注入润滑油，保证机器正常运转。

7、停机前停止加料，如不继续使用，要清除机内遗留物。

8、定期检查刀具同筛网是否损坏，如有损坏，应立即更换。

9、使用时机体会会有微小振动，一定要将机盖连接手柄拧紧，避免事故发生。 万能粉碎机注意事项 1

· 万能粉碎机在外接电源应根据机器功率加装合适的断路器，目的是在机器负荷过大，电流过大时自动切断电源，以保护电机！ 2 . 本机在工作时确保有专人看管。

3 . 被粉碎的物料颗粒不宜过大，如遇闷机，应该马上断掉电源。

4 . 如果被粉碎的颗粒过大，应该要经过万能破碎机的破碎后，再用本机粉碎。 粉碎效果 技术参数

型号 生产能力 ( kg/h ) 主轴转速 ( r/min ) 进料粒度 ( mm ) 粉碎细度 ( mm ) 电机功率 ( kw )

外形尺寸 ( mm ) 重量 ( kg ) WF-18B 10-50 6000 6 60-120 2.2 550\*400\*850 100 WF-20B 60-150 4500 6 40-120 4

550\*600\*1250 250 WF-30B 100-300 3800 6 40-120 5.5 600\*700\*1450 350 WF-40B 160-800 3400 10 40-120 11

800\*900\*1550 550 WF-60B 300-1000 2800 12 40-120 18.5 900\*900\*1880 880 WF-80B 400-2000 2000 12 40-120 37

1100\*950\*1960 1500 WF-100B 500-3000 1500 12 40-120 55 1350\*1000\*2100 2500

- 友情提示：
1. 不同季节、不同气温、不同水温会产生不同的冷却效果。
  2. 粉碎不同的物料产生的热量不同，温度升高得也不同。
  3. 流进水冷装置的水温越低，降温（排热）效果越好。
  4. 不同物料的熔点、燃点各不相同，用户必须对被粉碎物料有充分的了解和把握。
  5. 水冷装置需另外预订加装。