

# 橡胶老化烘箱 粮食烘箱 人参枸杞烘箱 中药饮片烘箱

产品名称	橡胶老化烘箱 粮食烘箱 人参枸杞烘箱 中药饮片烘箱
公司名称	上海和呈仪器制造有限公司
价格	2190.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:HASUC 型号:DHG-9023A
公司地址	上海市奉贤区翡翠国际广场1020室
联系电话	86-0215168-8813 18621585788

## 产品详情

韩国进口"hm"品牌数字显示温度控制器

(目前市场上性价比最好的仪表)

电热恒温鼓风干燥箱(250度)展示 product show 橡胶老化烘箱 粮食烘箱 人参枸杞烘箱 中药饮片烘箱

品名name	型号model	工作室尺寸(mm)interior dimension	主要技术参数specifications
台式鼓风干燥箱	dhg-9023a	300 × 300 × 270	控温范围室温+10 ~ 250  (正常使用50-230 以内)  0.1 (分辨率) / ±0.5 (恒温)
	dhg-9053a	420 × 350 × 350	
	dhg-9123a	550 × 350 × 550	
	dhg-9203a	600 × 550 × 600	
以上是台式干燥箱标配系列, 以下是立式干燥箱标配系列			
立式鼓风干燥箱	dhg-9030a	340 × 320 × 320	控温范围室温+10 ~ 250  (正常使用50-230 以内)  0.1 (分辨率) / ±0.5 (恒温)
	dhg-9070a	400 × 350 × 500	
	dhg-9140a	450 × 550 × 550	
	dhg-9240a	500 × 600 × 750	
	dhg-9420a	600 × 550 × 1300	
	dhg-9620a	800 × 600 × 1300	
	dhg-9640a	800 × 800 × 1000	
	dhg-9920a	1000 × 600 × 1600	

橡胶老化烘箱 粮食烘箱 人参枸杞烘箱 中药饮片烘箱: 箱体结构:

1)

电热恒温鼓风干燥箱由室体、加热系统、电气控制系统、送风系统、保护系统等组成。2) 箱体采用先进设备制作、业内领先工艺制造流程、线条流畅，美观大方。3) 工作室材质为不锈钢材质，外箱材质为优质冷轧钢板，产品外壳采用环保金属漆喷制，整体设计美观大方，适合高端实验室的颜色搭配。4) 工作室内搁架不可调。5) 工作室与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉，保温层厚度： $>70\text{mm}$ ，隔温效果好，国内首创，高性能的绝缘结构。从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、铝制反射铝箔片、空气夹层，内胆热量损失少。内胆外箱及门胆结构独特，极大减少了内腔热量的外传。6) 门与门框之间采用高性能密封材料及独特的橡胶密封结构，密封、耐高温性、抗老化性好。7) 箱内风道采用双循环系统，不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成，置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出，经过干燥物后再被背部的离心风轮吸入，形成合理的风道，能使热空气充分对流，使箱内温度最大限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力，大幅改善了干燥箱的温度均匀性。8) 加热器用不锈钢电加热管，升温快，寿命长。

#### 温度测控系统：

采用韩国进口"hm"品牌数字显示温度控制器（目前市场上性价比最好的仪表），产品采用综合的电磁兼容设计和人性化的菜单设计，使得设备操作完全傻瓜化，控温效果极佳。双屏高亮度宽视窗数字显示，示值清晰、直观。微电脑智能控制，设定温度后，仪表自行控制加热功率，并显示加热状态，控温精确而稳定。超温报警并自动切断加热电源。有定时功能，定时时间最长达9999分钟。

#### 安全保护系统：

1) 超温报警2) 欠相缺相保护3) 过电流保护4) 快速熔断器5) 接地保护

#### 电器控制系统：

1) 电气控制元器件均采用国内知名品牌“正泰”2) 电气线路设计新颖，合理布线，安全可靠3) 箱体顶部为电气控制柜，方便于集中检查维修

#### 适用范围：

电热鼓风干燥箱是由我公司技术小组多年研究，是国内均匀性最优良的干燥箱。本设备适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。

#### 选配件（需另外收费，订购时请注意）：

1) 可编程液晶控制器，可实现升温速率可调和保温时间可调。2) 独立限温控制器，可实现在主控制器失灵后设备升温过高的情况下立即切断加热。3) 无纸记录仪，可实现对设备温度进行单色曲线、棒图、数字、混合、追忆、报警等显示，进行集中显示、存储、打印、

管理、分析，usb接口，记录间隔：1秒---1分，存储空间:最长记录可达半年以上。作为普通有纸记录仪的更新换代产品。4)

配rs-485接口，可连接计算机和记录仪，实现实时监控工作状态。5) 温度测试孔，可实现不同测试线或仪器插入设备工作室内进行各种试验，测试孔孔径有 $\text{C}25$ 、 $\text{C}50$ 、 $\text{C}80$ 可选。6) 载物托架，烘箱设备标准配置是2个载物托架，客户可以根据具体要求增配托架数量。

买家须知 buyer reading

联系我们 contact us 上海和呈仪器制造有限公司中国区上海产品服务中心

(08:30-17:30 周一至周六)

销售部地址: 中国. 上海市奉贤区翡翠国际广场1号楼1020

工厂地址: 中国. 上海市奉贤区沪杭公路3215

橡胶老化烘箱 粮食烘箱 人参枸杞烘箱 中药饮片烘箱

本产品的加工定制是是，品牌是HASUC，型号是DHG-9023A，材质是内胆不锈钢，温度范围是RT+10-250（℃），功率是500（W），主要用途是电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、五金工具在恒温环境条，产品认证是CE认证