

# 自动化设备1.0T超静音端子机XH.SM.PH端子压接机

产品名称	自动化设备1.0T超静音端子机XH.SM.PH端子压接机
公司名称	东莞市精标自动化设备有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:精标 型号:1.0T
公司地址	中国 广东 东莞 东城区岗贝赛格电子市场1N号
联系电话	86 0769 15918302868 18926891658

## 产品详情

### 质量保证承诺：

产品7天无理由包退换，15天包换，一年免费保修，终生维护，服务电话：15918302868/18926891658 座机：0769-22319916。联系人：戴爱国

### 操作承诺：

1.0t静音端子机，机器自带一套模具，一副刀片，有多种端子的客户拍前请联系客服确认，有什么操作不明白直接打服务电话：15918302868/18926891658 座机：0769-22319916。联系人：戴爱国

### 操作说明

- 1.电源开关（power）：on表示开启端子机. off表示关闭端子机电源.
- 2.照明灯(light)：按下为开启，重复为关闭.
- 3.计数器（counter）:对端子机进行时,所使用的次数进行精确的计数.
- 4.归零（zero）：对计数器进行清零.
- 5.指示灯:红色表示手动；绿色表示自动.

6.auto/manu:自动与手动之间切换；红色表示手动，绿色表示自动

7.手动向上：指示灯为红色时,用手按住此键，滑块向上移动.

8.手动向下：指示灯为红色时,用手按住此键，滑块向下移动.

9.复位：当接通电源时，机器未能正常工作，使用复位键, 机器恢复正常工作.

### 故障及排除方法

a. 脚踏开关不良，换新。

b. 出现连打请检查接近开关。

c. 保险丝熔断，换新。

d. 机械动作迟钝，每日加黄油1-3次于滑块(1孔与3滑动面)与模具（3孔）油孔。机械工作环境温度（-2°

至50°）。

e. 马达故障（冒烟，臭味），马达180w整换，注意马达电压。

f. 模具卡住，无法上下滑动：用扳手转动主轴尾部螺丝，使主轴带动滑块上下滑动带动冲头，看上下铆刀是否碰伤，刮伤端子卡住上刀。

g. 刀模更换：注意：更换刀模时，请将机器处于手动状态。

a) 模具整体高度调节：压接高度部分：

松开调模压块螺丝,转动吊头,顺时针为下,逆时针为上,调整吊头至适当位置,然后锁紧即调试完毕.

b) 上内刀与上外刀落差调节：

1、全压着高度调节，由0-9共10个指标，数字越大，则高度空隙越小，每一号码相差0.1mm

2、pvc压着高度微调节，松开上刀压紧螺丝,拉出旋转，由1-8共8个指标，数字越大，pvc刀片高度越下，每一指标高度相差0.1mm。调至适当位(即调节好线皮压接高度)

关于签收：收货时请务必在签收货物的时候，确认商品完好无损后再签收！如发现缺货，少货，可以拒签，并在第一时间内如我们联系！我们每个产品的包装都是采用硬纸盒包装，如发现包装不对请联系我们，并拒签！运输方式：我们目前签约合作的物流公司有:德邦物流，龙邦物流，新邦物流，信丰物流，华宇物流！推荐使用“德邦物流”发货，安全有保障丢货“全额赔付”当天四点付款的我们会在当天安排发货，四点后我们会在隔天发货，周六，周日，正常发货!我们目前签约合作的快递公司:“顺丰速运”，申通快递，韵达快递，圆通快递，速尔快递！节假日正常发货!关于产品：我们商铺所有的产品都是“实物拍摄的”有时候拍图因不同的显示器会产生色差！（由于生产批次不同，机器的外观，颜色，会略有不同。等问题不得作为“退换，换货”，依据！如对颜色有要求请事先告知我们，以便我们配货！关于产品质保问题：我们商铺所出售的产品都有售后保障的，在正常使用情况下，产品出现问题，我们承担来回运费免费给你维修，非正常使用我们可以提供免费维修服务，零件损坏费用另计，非正常使用需要买家自行承担来回运费。长期提供产品使用说明及售后服务。如有疑难问题欢迎随时来电咨询我们。我们产品质保期为1年，部分产品质保期2年详情请联系我们！

本产品的加工定制是是，品牌是精标，型号是1.0T，工作电压是220（V），压着出力是1000（kgs），外形尺寸是215\*190\*450（mm），重量是26（kg）