

宝来牙科盒装车针

产品名称	宝来牙科盒装车针
公司名称	佛山市宝来医疗器械有限公司
价格	9.00/盒
规格参数	品牌:宝来
公司地址	佛罗路口天马大厦1012
联系电话	18927233851

产品详情

宝来牙科材料车针、高速手机车针、磨头车针、牙科金刚砂车针

宝来金刚砂车针特点：（108种型号可选择）

- 1.采用双层电镀上砂工艺。
- 2.南非钻粉，锋利耐磨。
- 3.针柄采用不锈钢材质、杜绝生锈现象。
- 4.同心度好，不损伤手机。
- 5.采用环保纸片包装设计，取用便利。
- 6.适用于设计标准的通用高速手机

1.质量：

1.宝来车针做工精细，质地均匀，有同心性，统一标准，公差小，横切面为真圆，这是国内技术还不能达到的。

2.我们的车针适合国内和国外的标准，可以适合各种类型的手机孔使用的。

国际手机孔标准是： $1.60 + / -1.004\text{mm}$

国内手机孔标准是： $1.59 + / -0.012\text{mm}$

小蜜蜂车针柄标准是： $1.592 + / -0.004\text{mm}$

1.2 生产技术：

1.2.1 引进国外先进双层电镀技术，65%钻石粉,以不规则的三角形状被镍包围在内，远超业界电镀三倍时间，保证了钻石粉的稳固和不容易脱落，还有35%左右的是表露在外面，不管那一面进行切割作业，都保证了锋利和耐用，，这可以使得车针更加锋利。这种结构同时也可以做到不会成片的脱落，这是目前国内的厂家还无法做到的。

2、品质管理

出厂前宝来车针经过严格的质量控制和筛选，把不合格产品淘汰掉，精挑细选最优质产品才到达顾客手中。车针型号有450多种，选择空间大。

3、价格优势

宝来车针是质优价廉，比起马尼的车针，宝来每支车针的耐用程度相当于马尼的60%-80%,况且现在的医生用车针的习惯是把车针的耐用程度用到一半的时候就丢掉，所以宝来车针的价格有很强的竞争性。

我们以质量可靠、价格合理的产品和优质的服务，不仅占领国内市场，还远销国外。

宝来，值得信赖

重要的通用使用说明：

确保本产品只是按照其用途、按照操作手册中的描述，由经过适当培训和具有一定资格人员使用，确保

维护和修理只是由授权的专业技师完成。

使用方法：

金刚砂车针主要用于空腔准备中；

根据制造商的指令将轴插入手机中；

插入部分应为全长；

遵循润需的最大转速；

使用托盘；

不能超过最大负载；

不适用杠杆和旋转运动；

在病人嘴外可达到全速；

注意：

- 2 为防止感染，使用前请一定进行灭菌处理。
- 2 请确认患者的口腔外事先没有变形、伤口、皴裂等。
- 2 使用后请适当处理医疗废弃物。
- 2 请不要将本制品用于牙科治疗以外的目的。
- 2 参照制造商的安全指示要求，确认针柄插入到底而不是仅仅夹住一半。另外在就诊患者的口腔外，确认无划破、伤痕和回转振动，变形等事项，并调试成常规回转数后在使用。
- 2 因易于造成破损、折损，请严格按最大允许回转数使用

消毒灭菌：

可加温至190 灭菌。

贮存条件：

运输和贮存条件： 环境温度范围：-40 ~ +55

相对湿度范围： 93%

使用条件： 环境温度：5 ~ 40

相对湿度： 80%

厂家地址：佛山市南海区罗村镇佛罗路12号华南（国际）创新产业园c座4楼整层

bees dental diamond bur 108 type

1.double imported diamond sand

2.stainless steel handle

3.have the color coding,easy control

4.many classification available for your choose

5.test 4-5 tooth

6.oem accept

advantage

a: domestic commonly used types

type specifications: determine the type according to domestic and foreign dentists ' usage. there are 271 types to meet the market demands home and abroad.

main advantages:

1. raw material selection: use the high-strength, high-hardness stainless steel as the substrate of the burs. the highly advanced high-speed cnc lathe was used to make the raw materials so that concentricity, varying diameters of the shanks won't happen. use high-sharpness, high-hardness diamond as the raw material because it has a long service time, and it won't be painful for patients to use, and won't damage the high-speed handpiece. there are 5 types according to the sizes of diamond grits: standard type 106-125 μ , slightly thin type 53-63 μ , extra thin type 20-30 μ , extra thick type, extremely thick type 150-180 μ .

2. advantages of cost effectiveness: low in price, the price of each bur is just one third of that of imported products, but the quality doesn't differ much.

3. strict quality control: the use of cnc system and special devices ensure the quality stability. each batch of burs must pass the performance test to ensure the quality of the burs sold to customers.

4. development capabilities: the products of our factory are commonly used types. we can also produce other types according to the samples customers offered.

b: especially for all-ceramic restoration

1. type specifications: the products are divided into special burs for the anterior teeth and for the posterior teeth, and there are 5 types respectively. customers can make an order according to their demands. currently there are no such products in home market.

2. main advantages:

a. sharp, resistant to abrasion, saving of time and money.

b. high-quality special burs for the anterior and posterior teeth respectively.

c. small damage to the handpiece.

d. feather-like shoulder won't happen during the preparation of the shoulder so that the phenomenon of ceramic fracture of the margin or that the prosthesis can't be in place due to the teeth preparation will be avoided.

e. the widths of the shoulder are consistent.

f. the gingiva won't be destroyed when grinding the teeth, relieving the pain of patients.