

全自动电脑验光仪，佳乐普角膜曲率仪

产品名称	全自动电脑验光仪，佳乐普角膜曲率仪
公司名称	河北昊众商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佳乐普 型号:CRK-7000
公司地址	石家庄市桥西区中华南大街366号（天鹅湖大酒店南侧）
联系电话	0311-69004665 13933833732

产品详情

全自动电脑验光仪，佳乐普角膜曲率仪

全自动电脑验光仪，佳乐普角膜曲率仪

产品供应商：河北昊众商贸有限公司

手机：13933833732/18931853732（申经理）

15303182774（吴经理）

联系电话：0311-69004665

QQ：65140085

E-mail:sale@hbhzsm.com

详情登陆：<http://www.hbhzsm.com>

地址：石家庄市桥西区中华南大街366号（天鹅湖酒店南侧）

“佳乐普”CRK-7000电脑验光仪是韩国HUVITZ公司的最新产品，不仅能够测量屈光度，还提供角膜曲率测量、PD测量等多样的功能，可以更精确更便利的检测任何患者。

采用韩国HUVITZ公司开发的光学技术和影像处理技术能精确检测不同的人的屈光异常。

使用2个MIRE

RING和2个LED，更精确的测量角膜曲率，不仅能测量角膜曲率半径还可以测量角膜屈光度。

具有自动测量方式，不熟悉手动测量的使用者在自动模式下对焦后，不按按钮也可以更快的进行自动测量。

技术参数 测量模式：K/R模式 测量屈光度和角膜曲率

REF模式 测量屈光度 KER模式 测量角膜曲率

CLBC模式 测量隐形眼镜

屈光测量：顶点距（VD）0.0，12.0，13.5，15.0

球镜度 -20.00~+20.00D(0.12/0.25D步长) (VD=12mm)

柱镜度 0.00~10.00D(0.12/0.25D步长) 轴位 1~180（每步1）

瞳距范围 10~85MM 最小测量瞳孔直径 2.0mm

角膜测量 角膜曲率半径 5~1.02mm（0.01步长）

角膜屈光度 33.00~67.50D（0.05、0.12、0.25D步长）

角膜散光度 0.00~-15.00D（0.05、0.12、0.25D步长）

轴位 1~180（每步1） 瞳孔、角膜直径 2.0~14.0mm

数据储存 每只眼睛最多10次

产品规格：显示器 5.7英寸彩色TFT LCD液晶显示器

内置打印机 热敏打印机 节电方式 5分钟不用自动关机

电源 AC100~240V,50/60Hz

尺寸/重量 275（W）*510(D)*450(H)mm/20kg

产品供应商：河北昊众商贸有限公司

手机：13933833732/18931853732（申经理）

15303182774（吴经理）

联系电话：0311-69004665

QQ：65140085

E-mail:sale@hbhzm.com

详情登陆：<http://www.hbhzm.com>

地址：石家庄市桥西区中华南大街366号（天鹅湖酒店南侧）

全自动电脑验光仪，佳乐普角膜曲率仪

全自动电脑验光仪，佳乐普角膜曲率仪