

优质供应维修型环保测试仪

产品名称	优质供应维修型环保测试仪
公司名称	深圳市华氏特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松涛花园商住楼A1栋510 (办公场所)
联系电话	0755-23223894 18002540301

产品详情

优质供应维修edx3000b型环保测试仪

深圳市华氏特仪器设备有限公司

聯繫人:罗兴富(先生)經理 mobile:18002540301 qq:515880087

tel:0755-23223894 fax:0755-23224997

网 址 : <http://www.fast-temperature.com>

地 址 : 广东省深圳市宝安区松岗镇红星社区格布大厦703

edx3000b型x荧光光谱仪的优良性能 :

- 1、内置高清晰摄像头，方便用户随时检测样品。
- 2、独特的光路增强系统，方便用户更好地观察样品。
- 3、特别开发的rohs测量软件，操作界面十分友好。
- 4、可选的准直器系列，分别针对不同大小的样品。

- 5、超大样品腔，对样品尺寸无限制，
- 6、精确的移动平台，更精确方便地调节样品的位置。
- 7、半导体硅片电制冷系统，弃掉液氮制冷。
- 8、测量rohs，电镀镀层，全元素分析，一机多用。

edx3000b型x荧光光谱仪性能指标：

功能一、rohs测量性能指标

- 1、无损、精确、快速分析固体，液体，粉末物质的精确含量；
- 2、元素分析范围：欧盟rohs规定的六种物质，铅（pb）、汞（hg）、镉（cd）、六价铬（crvi）、多溴联苯（pbb）、多溴联苯醚（pbde）；
- 3、元素含量分析范围为1ppm到99.99%；
- 4、测量试验机：60-200秒。

功能二、镀层厚度分析器指标

- 1、损、精确、快速测量各种电镀层的厚度；
- 2、膜厚分析精度：0.01um-0.05um；
- 3、最小测定面积，可达0.1mm*0.1mm
- 4、可测量二元合金、三元合金等的镀层厚度及成分；
- 5、可分析10层以上的镀层；
- 6、简单、明了的中文测厚分析软件界面；
- 7、可分析电镀溶液中金属离子浓度。

功能三、全元素分析及指标

- 1、元素分析范围从钾（k）到铀（u）；
- 2、元素含量分析范围为1ppm到99.99%；
- 3、其它同功能一。

我司现货供应各种仪器设备，专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台多种仪器设备，价格合理，有意者请查看联系方式直接致电或在留言询价处填写上您的联系方式及相关问题给我们，

我们会在最短的时间联系您，让您了解到所需的相关设备信息，谢谢！

本公司主要产品：程式恒温恒湿箱、冷热冲击试验机、高低温试验箱、大型恒温恒湿室、老化房、盐水喷雾试验机、砂尘试验箱、氙灯老化试验箱、紫外灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、振动试验机、跌落台、插拔力试验机、拉力试验机等。公司集开发、制造、销售、维修服务于一体，在试验设备领域内积累了丰富的经验，拥有一批有专业特长的技术人员和生产人员，技术力量雄厚，产品可靠性高。公司以“技术进步、质量第一”为宗旨，建立了完善的质量保证检测平台和质量管理体系，并通过了iso9001：2000质量管理体系认证。使产品质量有了更进一步的保证。产品广泛应用于航空、军事、科研、电子、电工、仪表、汽车、摩托车、大专院校实验室等领域。

控制器：日本oyo或韩国temi人机介面触摸屏控制器

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源：3 5w380vac ± 10%或1 3w220vac ± 10%

标准配置：观察窗（箱内照明）、50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱

选购件：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台罗先生：18002540301 0755-23223894
qq:515880087