

专业供应聚氨酯发泡胶设备

产品名称	专业供应聚氨酯发泡胶设备
公司名称	武汉洁瑞仕机电股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:洁瑞仕 型号:CJXH-1600C 自动化程度:半自动
公司地址	550786052@qq.com
联系电话	027-51814758 15337142878

产品详情

聚氨酯发泡胶设备

武汉洁瑞仕机电有限公司专业从事聚氨酯发泡胶设备和技术配方十多年，产品远销国内外，广泛受到外界的一至好评！

一、半自动聚氨酯发泡胶成套灌装设备

以上半自动PU成套灌装设备主要由以下七大部分组成：

1、 A料灌装机（又称白料）：

该机最大灌装容量600ML，重复灌装精度 $\pm 0.5\%$ ，灌装速度按生产750ML气雾罐填缝剂产品计算，每小时生产900罐。操作简单、调整方便，（无论罐子的高、矮、直径大小等均可适用）

2、 B料灌装机（又称黑料）MDI：

该机最大灌装容量600ML，重复灌装精度 $\pm 0.5\%$ ，灌装速度按生产750ML气雾罐填缝剂产品计算，每小时生产900罐。操作简单、调整方便，（无论罐子的高、矮、直径大小等均可适用）

3、 封口机：

该机适用于1英寸气雾阀门的封口，封口直径，封口深度，调整方便简单，封口质量可靠。

二甲醚（DME）充填机：

该机配备一台双向大容量增压泵，增压泵的作用是将DME进行加压，一般增压至1.1—1.2Mpa，使DME完全液化，这样使灌装计量准确。重复灌装精度为±0.5%，完全适用于聚氨酯泡沫填缝剂的技术要求，灌装速度为每小时900罐，该机最大灌装容量500ML，在DME充填部位配置安全防护罩。

5、丙丁烷（LPG）充填机：

同样该机配备一台双向大容量增压泵，增压泵的作用是将LPG进行加压，一般增压至1.1—1.2Mpa，使LPG完全液化，这样使灌装计量准确。重复灌装精度为±0.5%，完全适用于聚氨酯泡沫填缝剂的技术要求，灌装速度为每小时900罐，该机最大灌装容量500ML，在LPG充填部位配置安全防护罩。

6、半自动聚氨酯发泡胶塑料大盖、罗纹盖压盖机：

该机能快捷、准确无误的将塑料大盖，罗纹盖扣压在罐子上。

7、直线型往复式振摇机：

该机主要利用气缸的往复运动。将灌装好的产品装箱后放入振摇机内，通过往复运动，使罐内的白料、黑料（MD1）、DME、LPG得以搅拌均匀。

8、聚氨酯发泡胶设备描述：

产品描述	加工定制：否	品牌：洁瑞仕	型号：CJXH-1600C
	功率：0.5（kw）	外形尺寸：1000*590*1700mm	灌装头数：5
	灌装量：20-450ml（ml）	适用瓶高：40-350（mm）	生产能力：5-10（罐/分钟）
	灌装精度：1%（%）	包装类型：罐	工作原理：负压
	适用对象：果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、酸奶、鲜奶、油类	适用行业：食品、日化、医药、化工	物料类型：气体

、护发用品、化妆品类、清
洁、洗涤用品、牙膏、酱类
、胶水、口服液、药水

公司网站：www.jrsea.com 联系人：陈经理 15337142878