

防火门甲醛检测仪器，防火板甲醛检测设备

产品名称	防火门甲醛检测仪器，防火板甲醛检测设备
公司名称	广州德骏仪器有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:国产 型号:1
公司地址	广东省广州市越秀区解放南路123号金汇大厦2519室
联系电话	020-83234248 15813391753

产品详情

防火门甲醛检测设备、防火板+胶粘剂甲醛检测系统、防火门甲醛型式认可设备

产品名称：防火门甲醛释放量检测系统

型号：GB-04防火门

适用板材：防火门、防火板、胶粘剂的型式认证

满足标准：CCCF-XSRK-002:2008、GB18580、GB/T17657、GB18583、GB12955

售后服务：上门培训

价格：欢迎来电咨询。

一、系统介绍：

防火门甲醛检测设备满足《消防类产品型式认可实施规则CCCF-XSRK-002:2008》规定的防火门产品生产企业应配备满足生产工艺要求的生产和检验设备：防火板和胶粘剂的甲醛检测设备。

防火门甲醛检测设备能通过防火门生产、产品必须的消防类产品型式认可。专业为广大防火门、防火板、胶粘剂生产企业，质检商检单位提供“一站式服务”的防火门型式认可甲醛实验室筹建解决

方案。

本司派专业技术工程师送货上门，到现场进行安装调试、人员培训（人数不限、教会为止）、标准/法规解读、检测指导、维护维修等全面的技术服务。

二、防火门型式认证：

新版防火门产品国家标准GB12955-2008于2009年1月1日起正式实施。新版《消防类产品型式认可实施规则CCCF-XSRK-002:2008》于2008年7月起执行。防火门的生产和产品必须经型式认可。

新版《消防类产品型式认可实施规则CCCF-XSRK-002:2008》

附录1：证书转换类防火门产品基本生产条件要求

附录2：新上类防火门产品基本生产条件要求

规定：

防火门产品生产企业应配备满足生产工艺要求的生产和检验设备。

防火门产品在生产过程中使用的原材料，必须对人身和环境无毒无害。严禁在生产过程中使用对人身有毒害作用或进入人体内不能生物降解的物质（如含甲醛类粘合材料或其制品等材料）。

须具有甲醛释放量检验设备和监测检验技术能力，对防火板、胶粘剂等实施进货（原材料）检验，对门扇成品实施过程检验和出厂检验。

三、系统组成：

- 1、甲醛检测仪：分光光度计；
- 2、制样设备：干燥器、蒸馏装置、水浴锅、电子分析天平等；
- 3、配套玻璃仪器：结晶皿、单口蒸馏烧瓶、直型冷凝管、容量瓶等；
- 4、配套药品试剂：甲醛标准溶液、乙酸氨、冰乙酸、乙酰乙酯等；
- 5、数据处理软件：含甲醛标准曲线，只需输入个别数据，即可自动计算出甲醛含量；
- 6、售后服务：壹年质保，上门安装调试、人员培训、长期耗材供应。

四、满足标准：

《消防类产品型式认可实施规则CCCF-XSRK-002:2008》

《防火门GB12955-2008》

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量GB18580-2001》

《人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T17657-1999》

《胶粘剂中有害物质限量GB18583-2008》

五、甲醛限量值：

1、防火板GB18580-2001：

产品名称	试验方法	限量值	使用范围	限量标志
胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等	干燥器法	1.5mg/L	可直接用于室内	E1
胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等	干燥器法	5.0mg/L	必须饰面处理后允许用于室内	E2
饰面人造板（包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等）	干燥器法	1.5mg/L	可直接用于室内	E1
中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板等	穿孔萃取法	9mg/100g	可直接用于室内	E1
中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板等	穿孔萃取法	30mg/100g	须饰面处理后允许用于室内	E2

2、胶粘剂GB18583-2008：

溶剂型胶粘剂游离甲醛限量：氯丁橡胶胶粘剂、SBS胶粘剂，0.50g/kg；

水基型胶粘剂游离甲醛限量：缩甲醛类胶粘剂、聚乙酸乙烯酯胶粘剂、橡胶类胶粘剂、和除聚氨酯类胶粘剂的其他水基型胶粘剂，1.00g/kg。

六、适用范围：

防火门、防火板、胶粘剂的生产、销售、使用企业，需执行《消防类产品型式认可实施规则CCCF-XSRK-002:2008》的所有相关企业、单位。

胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等。

饰面人造板（包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等）。

中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板等。

七、售后服务：

- 1、分光光度计等主要仪器设备质保1年，终身维修维护；
- 2、长期供应玻璃仪器、药品试剂等实验耗材；
- 3、专业、全面的技术培训，包括：板材甲醛标准曲线绘制、板材样品检测；
- 4、现场进行安装调试、人员培训（教会为止）、标准/法规解读、检测指导、维护维修等全面的技术服务。

联系方式：

广州德骏仪器有限公司

联系人：陈先生15813391753

电话：020-83234248

传真：020-83234458

邮箱：15813391753@189.cn

地址：广州市越秀区解放南路123号金汇大厦25楼2519室