

## 小型原水处理设备//日常应用型高纯水机rs-10b

产品名称	小型原水处理设备//日常应用型高纯水机rs-10b
公司名称	山东新瑞分析仪器有限公司
价格	17661785009.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:rs-10b 操作压力:0.1 ( Mpa )
公司地址	山东省枣庄市滕州市东沙河街道东沙河村东首康康路10号
联系电话	86 0632 5251855 17661785009

## 产品详情

### 产品特点

1、具有电源指示,泵浦工作指示,低压指示及系统冲洗指示功能。2、采用进口离子过滤膜及高压、静音纯水泵,运行质量更可靠, 适用水质更广泛;3、具有系统冲洗功能:每次开机制水前,先自动冲洗18秒后,系统开始制水;4、具有系统保护功能:当水压过低或无水时,设备自动停机, 水源来水时设备自动开机;5、产量高、能耗低、用电省、出水量20l/h,功率消耗仅为25w, 功耗是同类产品的1/300;6、采用先进水处理工艺,高纯水出水比率约40%,耗水量少;7、无需电热管加热,无结垢现象,无需清理;8、无热量损失,出水室温不需冷却,可直接用于实验;9、操作简单,维护方便,运行费用低;10、具有两级ro预脱盐系统(高含盐量水质选配);11、具备水质、水量升级功能。

### 为什么用高纯水机

- 产水水质稳定,检测方法简单,不必反复试验
- 产水量大,基础机型为10l/h或20l/h,大可至100l/h
- 产水温度为室温,不必冷却,可直接试用,减少了实验分析的时间,避免了在冷却过程中的二次污染
- 随时使用随时产水,避免了在运输途中浪费时间,加快了分析实验的工作效率
- 主要的一点是,仪器工作的功率只有25瓦,较之电热蒸馏水器的动辄七八千瓦常规一万瓦乃至一万五千瓦的功率,更加节能,较少了日常使用的费用
- 更多的和传统电热蒸馏水器的比较,请看下一栏目

和传统电热蒸馏水器的比较优势功率消耗耗能高:380v/7500w、15000w耗能低:220v/25w、50w水质纯度5us/cm

(25 )0.2us/cm (25 )水质标准 (gb6682-92)实验室三级用水优于实验室二级用水废水比1:2  
0 (1为产水量)一次蒸馏,双蒸水的更多1:4 (1为产水量)水质稳定性出水水质纯度低,不稳定出水水质纯度高,稳定性强可操作性操作不方便,需专人看守操作简单,无需专人看守安全性有干烧,炸管等安全隐患无电热管加热,无结垢现象,安全性好高纯水主要用途:1.实验室器皿的清洗2.缓冲液、化学试剂配制用水3.微生物培养基制备用水4.氢气发生器、室内加湿器、高压消毒锅用纯水5.实验动物饮用水等高纯水  
机之节能传统电热蒸馏水器与高纯水发生仪制水成本分析对照表(以10l/h对比)名称传统电热蒸馏水器rs系列高纯水发生仪功率7500w25w废水比1:201公司简介超纯水机、超纯水器、高纯水机、高纯水发生仪的生产厂家——新瑞分析仪器有限公司是属中国仪器仪表学会、中国微生物检测协会、中国分析测试协会、等会员单位从事超纯水、高纯水、设备技术与开发、水处理技术的推广应用以及相关实验室仪器装备设计制造的高新技术企业。其产品广泛适用于化工、农药、环保、制药、微电子、刑侦、商检等领域,满足细胞培养、蛋白纯化、分子生物学、光谱分析、色谱分析等领域的应用要求。公司网址是www.sdxinrui.com.cn本产品的加工定制是是,型号是rs-10b,操作压力是0.1(Mpa),外形尺寸是50\*50\*80(cm),电压是220(V),水质是三级水/二级水,功率是25(w),电导率是0.5,脱盐率是99\*(%),单机出力是10l(/h),品牌是新瑞