

SV-10A正弦波振动式粘度计 进口粘度计 保证质量 相关证书齐全

产品名称	SV-10A正弦波振动式粘度计 进口粘度计 保证质量 相关证书齐全
公司名称	苏州海云天仪器仪表有限公司
价格	59850.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:AND/艾安得 型号:SV-10A
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路49号(先锋创业大楼)五楼 7#
联系电话	86 0512 68799870 15370006623

产品详情

热销团购区 hot sale

参团：

00 天

hot

热销

哈希hach氨氮试剂2606945 (0-50mg/l) 50支包装 现货 闪电发货
¥845.00

原价:980

折扣：8.6折

累计销售20件

加入收藏

数量有限，火速参团哦！

立即参团>>

hot

热销 no.2

美国hach试剂27426-45总磷试剂0-3.50mg/l哈希试剂2742645 50次
¥ 550.00

原价:630

折扣：8.7折

累计销售18件

加入收藏

数量有限，火速参团哦！

立即参团>>

hot

热销 no.3

预用100次 dpd余氯试剂2105569/苏州哈希试剂21055-69/闪电发货
¥ 199.00

原价:245

折扣：8.1折

累计销售15件

加入收藏

数量有限，火速参团哦！

立即参团>>

hot

热销 no.4

热销推荐21259-15美国hachcod试剂2125915 不含税含运费 现货
¥ 1950.00

原价:2200

折扣：8.9折

累计销售12件

加入收藏

数量有限，火速参团哦！

立即参团>>

hot

热销 no.5

哈希重金属铜试剂2105869
预用100次21058-69上海黑龙江苏州四川
¥ 400.00

原价:480

折扣：8.3折

累计销售5件

加入收藏

数量有限，火速参团哦！

立即参团>>

sv-1a/sv-10a/sv-100a正弦波振动式粘度计

创新的正弦波振动方法,仅需2ml的样品来测量,节约成本,抗腐蚀的镀钛传感器,可以前后,上下,左右三个方位来调节样品杯以达到佳位置的调整

特点：

非常少量的样品sv-1a仅需2ml的样品来测量,不需要浪费更多的样品,可以节约成本(sv-10a/sv-100a需要10ml样品或更多)。镀钛的传感器抗腐蚀,镀钛传感器,可以抵抗化学物质。x-y-z位轴可以在三个位轴方向调整样品杯,调到佳位置。可分离的传感器单元传感器单元可以从整体中分开,便于户外研究。标准携带箱配备手提式的携带箱便于拿到户外使用。自动保持功能对于一个固定的平均时间段的稳定范围内更改显示粘度值,这个稳定值被设定为保持.这个功能在户外测定时非常有用。标准温度感应器本仪器安装了标准的温度感应器测量样品温度,它位于二个粘度传感器碟子之间,因此能够jingque测量温度,使本仪器能正确反映被测液体粘度和温度的关系。实时测量由于粘度测定单元加热能力很低(感应器碟子和温度感应器),温度平衡的时间必需很短。因此,样品粘度能被jingque测量。长时间连续测量粘度传感器碟子,由于采用30hz的低频率和小于1毫米的振幅,作用于样品的负荷非常小。因此,在测量过程样品几乎不会产生温度上升,允许长时间连续测量粘度。可对非牛顿的液体/含泡沫样品测量粘度传感器碟子很小不会使样品产生形变,因此,非牛顿的液体以一稳定的方式能被测量。并且,含泡沫的样品在被测量时不会破坏泡沫 搅拌或流动样品测量两个感应器碟子在相反的方向中振动,因此,即使当一个样品不稳定,错误被消除,这允许正被搅拌的样品进行测量。粘度计能使用在一个流动的产品线,所以,数据能共处到上述场合和实验室。校准本粘度计能采用标准粘度液体或一个已知粘度的样品进行校准,校准能确保粘度计维持测量精度,通过校准一个真实的样品,使用校准来修正到与其它粘度计测量结果保持

