

# 日本ATAGO爱宕PAL-3数字手持袖珍折射仪

产品名称	日本ATAGO爱宕PAL-3数字手持袖珍折射仪
公司名称	广州市华智仪器仪表有限公司
价格	4200.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:数字折射仪 品牌:日本ATAGO爱宕
公司地址	中国 广东 广州 越秀区 惠福西路109号126
联系电话	86 020 81867902 13533313223

## 产品详情

日本atago爱拓 数字手持袖珍折射仪 pal-3 [www.gzhz17.cn](http://www.gzhz17.cn)

广州华智仪器专业代理批发日本atago爱宕一系列糖度计，浓度计，欢迎来电咨询，批发订购！020-81867902！020-81636899！

全方位数字手持口袋型折射仪pal-3!

0.0到93.0%的测量范围可满足广大用户用户的需求，食品加工，酱，陷料，饮品等

designed with a full range(brix 0.0 to 93.0%), the pal-3 works perfectly for measuring almost any sample. the full range pal-3 has the same great features as the pal-1 and pal-2.

model	pal-3	型号	3830
测量范围	糖度( brix ) 0.0 至 93.0 %		溶解值
测量准确度	糖度( brix ) $\pm$ 0.1 %		环境温度
测量温度	10 至 75 ° c ( 自动温度补偿 )		样本量
测量时间	3 秒		电源
国际保护等级	ip65 无尘且对喷射水柱具保护作用.		尺寸重量

选件	pal保管箱 : re-39409 pal携带连 : re-39410 10% 蔗糖溶液 ( ±0.03% ) re-110050		
model	pal-3	cat.no.	3830
measurement range	brix 0.0 to 93.0 %	resolution	brix 0.1 %
measurement accuracy	brix ± 0.1 %	ambient temperature	10 to 40 ° c
measurement temperature	10 to 75 ° c ( automatic temperature compensation )	sample volume	0.3 ml
measurementtime	3 seconds	power supply	2 × aaa batteries
international protection class	ip65 dust-tight and protected against water jets.	dimensions & weight	55(w) × 31(d) × 109(h)mm, 100g (main unit only)
optional	pal-case : re-39409 pal-strap: re-39410 10% sucrose solution ( ± 0.03% ) : re-110010 30% sucrose solution ( ± 0.03% ) : re-110030 50% sucrose solution ( ± 0.05% ) : re-110050		

## 日本atago公司介绍

atago (爱拓) 成立于1940年, 是日本的生产制造折射仪、糖度计、浓度计、旋光计、盐度计的专业生产厂家。多年来一直走在世界的最前端, 折射仪从单一的模拟型光学精密仪器开始, 到现在高技术实现了数字化进化。在世界处于领先地位并占据最大市场份额, atago (爱拓) 产品的设计与制造过程遵循iso9000质量体系认证, 所有atago (爱拓) 产品在离开厂房时均经过严格彻底的检验, 产品品质卓越, 耐用性超群, 长久以来, 凭借优秀的品牌知名度, atago (爱拓) 产品不断获得来自全世界一百多个国家客户的完全信赖。

折射仪广泛应用于测量水果、饮料、果酱等糖度; 酱类等调味料的浓度; 各种食品的盐度; 海水的浓度; 控制水溶性切割油、清洗液、各类工业药品的浓度; 测定玻璃品、塑料制品、胶卷的折射率。

atago为了满足客户的要求, 一直不断研究开发创新实现生产各种各样的折射仪。同时, 为了不断改进创新产品, 对产品的设计开发工作也投入更多力量。

本产品的加工定制是是, 类型是数字折射仪, 品牌是日本ATAGO爱宕, 型号是PAL-3, 测量范围是0-93 ( % ), 重量是100公克(不含零件的重量) ( g )