

化妆品乳化设备 搅拌锅+乳化机

产品名称	化妆品乳化设备 搅拌锅+乳化机
公司名称	无锡市佳诺精细化工设备厂
价格	258300.00/个
规格参数	乳化机类型:分散乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	中国 江苏 无锡市锡山区 无锡市锡山区安镇胶阳路2855号
联系电话	86 0510 88530899/88530299/88530599 18906177266

产品详情

产品图片

化妆品乳化设备 颗粒物体 搅拌锅+乳化机 真空均质乳化机！4000603808

真空均质乳化机zjr-5/10

真空均质乳化机zjr-30/50 真空均质乳化机zjr-100/150/200

真空均质乳化机zjr-250/350 真空均质乳化机zjr-650/850

真空均质乳化机zjr-100/1300/2000

产品特点

在高粘性乳化物，特别是膏霜，软膏，乳剂类产品的制造工艺中，通常最成问题的是分散相的粒径大和搅拌时把空气混入制品中，粒径过大导致乳状物不稳定，缺少光泽，制品中混入空气则会使制品气泡化，细菌污染，易氧化及外观不光滑。针对两大问题，我公司开发出的zjr系列真空均质乳化机组，由均质搅拌器，中心叶片搅拌，刮壁搅拌各自具有的特点相辅相成，组合成最佳的搅拌方式，以达到完美混合制品。采用抽真空的方式，使所生产的制品在搅拌过程中不再混入气泡，从而保证可制造出富有光泽，细腻及延展性良好的优质产品。

工作原理

物料在均质锅内通过锅内搅拌框上的聚四氟乙烯刮板（刮板始终迎合锅体内壁，扫净挂壁粘料），不断产生新界面，再经过框式搅拌器及与其反向的搅拌叶，将物料剪断、压缩、折叠，使其搅拌、混合而向下流往锅体下方的均质器处，再通过高速旋转的转子与定子之间所产生的强力的剪断、冲击、乱流等过

程使物料在剪切缝中被切割，迅速破碎成200nm~2μm的微粒。物料微粒化、乳化、混合、调匀、分散等可于短时间内完成。由于均质锅内处于真空状态，物料在搅拌过程中产生的气泡被及时抽走。均质结束后升高锅盖，按下倾倒按钮开关可使锅内物料排向锅外容器内（或者打开锅底阀及加压阀门直接排料）。

技术资料

外观尺寸: 整机(长x宽x高): 800x550x1430mm 技术参数:

乳化锅	设计容积l	6/10
	工作容积l	5/8
	刮板搅拌功率kw	0.18
	刮板搅拌转速rpm	0-100
	均质机功率kw	0.55/0.75
	电加热功率kw	2
	均质机转速 rpm	2800
水相锅	设计容积l	5/7.5
	工作容积l	4/6
	搅拌功率kw	0.025
	搅拌转速rpm	1200
	电加热功率kw	1
油相锅	设计容积l	5
	工作容积l	4
	搅拌功率kw	0.025
	搅拌转速rpm	1200
	电加热功率kw	1

适用场地

实验室用

售后服务承诺

售后服务承诺

- 一、 保修服务：产品调试合格之日起，保修一年。保修期内产品损坏非人为所致的免费修理。（含差旅费，维修费，零件费等费用由供方自行承担）
- 二、 调试服务：由供方提供的产品在需方安装完毕，现场调试合格后，经需方同意签字后离场。
- 三、 培训服务：供方派技术人员前往协助指导安装、调试合格后，试运行期间，培训需方有关操作人员，直到能正确使用产品并正常运行。
- 四、 维修服务：设备发生故障，无特殊原因，供方在接到通知后12-48小时内到达现场服务。
- 五、 终身服务：产品保修期结束后仍能为用户提供产品终身服务，并优惠有偿提供易损配件。
- 六、 验证服务：根据客户需要免费提供设备及管理验证资料及方案。
- 七、 配件服务：保修期内外均能及时提供完备的配件服务。
- 八、 验收出厂服务：产品制造完毕后，可根据客户需要，供方提前通知需方派员到供方验收，合格后出厂。
- 九、 档案服务：合同执行后负责提供产品及配件使用说明书、设备材质报告等相关gmp验证资料。

公司所在地位置

a 为我公司位置

联系方式

联系地址：无锡市安镇胶阳路2855号

联系电话：0510 - 88530399/599/899

传真号码：0510 - 83711050

公司简介

企业简介

无锡意凯自动化技术有限公司是一家加拿大独资生产化妆品设备,乳化机,灌装机,行星搅拌机的企业,注册资金500万美金,坐落于无锡高科技产业区—锡山开发区。主要从事日化、医药、食品、化工等行业所需设备的开发、制造和销售。高学历的科研队伍,一流的设计理念和非标设计能力,国际领先的专业技术,构成了公司的主轴。硅胶全自动灌装压盖机、502胶香烟型全自动灌装旋盖机、平行反应釜的推出,填补了国内市场的空白。公司拥有iso9001:2000管理体系下的生产基地,精良的装备,训练有素的加工队伍,国内外知名品牌配套件的选择,缜密的检验流程,确保了公司的产品达到ce标准。公司具有庞大的国内、国际市场营销网络和多语种多行业的专业营销团队,同时,“紧贴型服务,高效率跟进,100%满意”的售前售后技术服务中心的营建,更是赢得了国内外客户的一致赞誉。公司现有产品分两大类,经典基础产品有:真空均质乳化机、高剪切均质器、液洗锅、真空制膏机、反渗透水处理机、储罐、口红脱泡灌装机、模具加热台、唇膏冷冻台、搅拌锅、双行星搅拌机、不锈钢反应锅、502胶灌装旋盖机/封尾机、ab胶灌装封尾机、厌氧胶灌装机、硅胶灌装封尾机/压盖机、硅胶出胶分装机、多头灌装生产线。技术领先产品有:

实验室用高温高压微型反应釜硅胶全自动灌装压盖机502胶香烟型全自动灌装旋盖机 浓酱灌装机

企业发展历程:

1998年6月成立无锡市佳诺精细化工设备厂

1999年2月国内首台瞬间胶软管灌装封尾机研制成功

2000年4月国内首台丙烯酸a,b胶灌封机下线

2002年6月第一台plc控制的真空均质乳化机试制成功

2003年5月顺利通过iso9001质量体系认证

2005年5月自主研发的zjr - 1300I真空均质乳化机出口美国

2005年12月自主研发的1000I混合搅拌机出口西班牙

2005年12月自主研发的sxj - 1300和yls - 1300的硅胶生产线出口西班牙

2006年3月顺利通过国际欧盟ce认证

2006年12月与加拿大合作成立无锡意凯自动化技术有限公司

2007年5月新型真空均质乳化机出口德国

2008年3月占地两万平米的现代化生产基地竣工

本产品的乳化机类型是分散乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生产用，适用物料是化妆品，料筒形状是管道型，应用领域是化妆品，品牌是佳诺，型号是ZJR-850L，电机功率是15（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是3750*3550*3350~4750（mm），整机重量是3500（Kg），生产能力是520（升/小时），噪音是30（dB），主轴转速是2800（r/min），装置方式是固定式，适用温度是0~199（ ），是否提供加工定制是是