

KM-YM卫生型隔膜压力表

产品名称	KM-YM卫生型隔膜压力表
公司名称	金湖凯铭仪表有限公司
价格	100.00/块
规格参数	品牌:凯铭仪表 型号:KM-YM
公司地址	淮安金湖县理士大道
联系电话	15861727050 15861727050/0517-86801006

产品详情

产品概述：

卫生型隔膜压力表

具有装拆快捷方便，易于清洗，不易污染，清洁美观，安全可靠等优点。并满足药品生产质量规范（GMP）的要求，可广泛应于制药、食品、饮料、制酪、水处理等行业。

技术参数：

隔膜表的耐蚀性

隔膜表的耐蚀性可通过合适的选择与测量介质接触部分的隔膜、法兰及密封圈的材料来保证。

隔膜材料：316、316L 法兰材料：316、316L 密封圈材料：硅橡胶、聚四氟乙烯 密封液的选择

为了保证卫生型隔膜压力表使用的可靠性和安全性，根据不同用途，选择合适的密封液。

密封液	受压部温度范围	比重g/cm ³	体膨胀
甘油水溶液	-5 ~ 100	1.27	0.61 × 10 ⁻³
丙二醇	-30 ~ 160	1.04	0.70 × 10 ⁻³

植物油	-5 ~ 100	1.93	1.03 × 10 ⁻³
-----	----------	------	-------------------------

隔膜装置法兰尺寸 单位mm 1、卡箍式隔膜分离器[代号MC]

法兰尺寸	A	B
1 1/2"	43.5	50.5
2"	56.5	64.0

自选件（符合ISO-2852标准）1. 卡箍1 1/2、2" 2. 管接头1 1/2、2"

3. 密封圈（材料为硅橡胶、聚四氟乙烯）2、螺母式隔膜分离器[代号MN]

隔膜和隔膜座材料：0Cr17Ni2Mo2[316]

3、矩形法兰式隔膜分离器[代号MH] 隔膜和隔膜座材料：0Cr17Ni2Mo2[316]

[卫生型隔膜压力表](#)产品选型：

型号	Y
应用	测量对卫生要求较高且有腐蚀性，高粘度
压力范围(MPa)	0-0.1 ~ 60系
精度	
接口尺寸	可根据客户要求提供

敏感元件接触介质部分	膜片、法
外壳	CrN
优化/特殊性	卫

Y-M系列卫生型隔膜压力表 Y-M系列卫生型隔膜压力表具有装拆快捷方便，易于清洗，不易污染，清洁美观，安全可靠等优点。并满足药品生产质量规范(GMP)的要求，可广泛应用于制药、食品、饮料、制酪、水处理等行业。主要技术指标 隔膜表的耐蚀性：隔膜表的耐蚀性可通过合适的选择与测量介质接触部分的隔膜、法兰及密封圈的材料来保证。隔膜材料：316、316L 法兰材料：316、316L

密封圈材料：硅橡胶、聚四氟乙烯

密封液的选择：为了保证卫生型隔膜表使用的可靠性和安全性，根据不同用途，选择合适的密封液。

密封液	受压部温度范围	比 重	体膨胀
甘油水溶液	-5~100	1.27	0.61 × 10
丙二醇	-30~160	1.04	0.70 × 10
植物油	-5~100	1.93	1.03 × 10

测量范围及型号标示

型 号		形 式		量程上限
配抗振压力表	配不锈钢压力表			(Mpa)
Y-60A-Z/Z/MC	Y-60B/Z/MC	MC	卡箍式	0.6~2.5(法兰1

Y-100A-Z/Z/MC	Y-100B/Z/MC			0.4~2.5(法兰
Y-100A-Z/Z/MN	Y-100B/Z/MN	MN	螺母式	0.4~2.5
T-100A-Z/Z/MH	T-100B/Z/MH	MH	矩形法兰式(均质机用)	10~60

注：1)用户也可选用其它通用型压力表，订购时同本厂协商。

2) 压力表同隔膜装置连接方式也可选用其它形式，订货时同本厂协商。