

(可编程) 恒温恒湿箱 恒温恒湿试验设备

产品名称	(可编程) 恒温恒湿箱 恒温恒湿试验设备
公司名称	上海和哲环境试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海和哲 型号:HWS-150L
公司地址	上海市奉贤区金齐路868号1024室
联系电话	18521058550 18521508550

产品详情

设备结构

设备主要由箱体、加热系统、制冷系统、空气循环系统以及控制系统组成。试验箱体设计完美，采用数控机床加工成型，并采用无反作用把手，操作容易。箱门密封采用精制硅橡胶，从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。保温系统采用超细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区，以保证箱体内部温度。独立的加温与制冷系统使设备更有效的升温、降温，制冷系统为全自动控制与安全保护协调系统。采用多翼式强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。空气循环出风回风设计，风压风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回温时间快。产品特点：

设备适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、航空航天产品及其他相关产品零部件在高低温湿热的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验，对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试，来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求，以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。

设备符合标准gb/t2423.1-2001:电工电子产品基本试验规程

试验a:低温试验方法gb/t2423.2-2001:电工电子产品基本试验规程

试验b:高温试验方法gb/t2423.3-2006:电工电子产品环境试验方法

试验cab：恒定湿热试验gb2424.1-89:电工电子产品基本环境试验规程

高温低温试验导则gb/t2324.2-1989.gb/t2423.1-1989.gb/t2423.4-1993等国家标准

湿度可加装转轮除湿机，达到更高的标准升温速率：1.0~3.0 /min

降温速率：0.7~1.0 /min外箱材料：优质a3钢板静电喷塑/sus304不锈钢雾面线条发纹处理内箱材料：进口优质sus304不锈钢板保温材料：超细玻璃纤维保温棉/硬质聚胺脂发泡箱门密封：双层耐高、低温防老化及硬化精制硅胶密封条控制仪：

5.7英寸韩国进口“temi880”智能可编程触摸屏控制器精度范围：温度±0.1 显示精度：温度±0.1 温度传感器：铂金电阻pt100 /mv循环系统：耐温低噪音型电机，加长轴、不锈钢多叶式离心风叶供水方式

: 采用电子液位控制器自动控制.且可回收余水.带缺水报警加湿方式：外置隔离式，全不锈钢电热式蒸汽发生加湿方式除湿方式：采用凝露法蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式加热方式：镍铬合金电加热式加热器制冷方式：单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式（风冷）冷却器：法国“泰康”多级膜片式蒸发器压缩机：法国“泰康”全封闭制冷压缩机/法国“泰康”全封闭制冷压缩机组安保装置：电源超载、漏电、超温、缺水保护（带声讯提示）、快速保险丝、压缩机过压保护标准配置：耐高、低温钢化玻璃内热式中空玻璃观察窗：220×180(mm)一个,照明灯一只,测试引线孔 ϕ 50mm一个，样品架2付，测试引线孔1个，脚轮一套使用环境温度：15 ~ +30 85%r.h

注：

1、“gdjs”为高低温交变湿热试验箱型号。2、技术参数均在环境温度 25 .工作室空载条件下测得。3、以上为标准型试验箱，可根据用户的具体要求定做非标型。4、可根据用户的具体要求定做非标型“高低温湿热试验室”。5、外形尺寸的高度不含箱体底部脚轮高度。

成交记录

本产品的加工定制是是，品牌是上海和哲，型号是HWS-150L，工作室尺寸是500*600*500（mm），温度范围是-60---+150（ ），温度波动度是 ± 0.5 （ ），温度均匀度是 2（%），控温方式是冷热平衡式，适用范围是产品的耐久性试验，规格是按客户要求定做