

供应邦定机LED设备，扩晶机6寸-扩张环

产品名称	供应邦定机LED设备，扩晶机6寸-扩张环
公司名称	深圳市宝安区军腾电子经营部
价格	2500.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:军腾 型号:6寸
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳市宝安区西乡宝田三路宝田工业区67号3楼
联系电话	86 0755 27455922 13613095822

产品详情

扩晶机说明

一， 机器用途：

jt-220kj-4/6型晶片扩张机（扩片机）被广泛应用与发光二极管、中小型功率三极管、背光源、led、集成电路和一些特殊半导体器件生产企业内的晶粒扩张工序。

二， 机器特点：

采用双气缸上下控制；

恒温设计，膜片周边扩张均匀适度；

加热，拉伸，扩晶，固膜一次完成；

加热温度，扩张时间，回程速度均匀可调；

操作简便，单班产量大；

机器外型见实物。

整机采用高品质零部件，所有加工部件都是用高强度铝合金及不锈钢制造。确保设备的耐久性。

三，技术参数：

- 1， 电源电压：220vac (50hz)±10%；
- 2， 工作气压：4-6kg/cm²；
- 3， 温度范围：室温~350 ；
- 4， 上气缸行程：150/200mm；
- 5， 下气缸行程：100mm（可双向调节）；
- 6， 扩张面积：120/270cm²；
- 7， 外型尺寸：270x220x820mm(长x宽x高)；
- 8， 机器重量：20kg

四，操作步骤：

1，插上电源，气管快速接头接上高压气管；2，打开电源开关，将温度设定于75（不同晶片膜温差异±5）；3，将上气缸开关拨至“上升”位置，上压模回至最上方，将下气缸开关拨至下降位置，下压模回至最下方（反复几次下气缸动作，将上升速度调整至适合速度）4，松开锁扣，掀起上工件板，先将扩晶环内环放于下压模上，再将粘有晶片的翻晶膜放于下工件正中央，晶片朝上，将上工件板盖上，锁紧锁扣。5，将下气缸开关拨至“上升”位置，下压模徐徐上升，薄膜开始向四周扩散，晶粒间隔逐渐拉大，当晶片间隔扩散至原来的2~3倍时既停止上升，将扩晶环外环圆角朝下平放在薄膜与内环正上方。6，将上气缸开关拨至“下降”位置，上压模下降，将扩散后的翻晶膜套紧定位，上压模回至最上方。7，将下气缸开关拨至“下降”位置，下压模下降至最下方，取出扩晶完毕的翻晶膜，修剪多余膜面，送下工序备胶固晶。

五，维护保养：

- 1， 用干净布块擦拭附着灰尘，活动部位定期涂少许机油润滑；
- 2， 放置翻晶膜的位置必须干净，附着的油脂及灰尘会污染晶片，造成不良品产生。

六，注意事项：

- 1， 气缸工作时切勿将手接近或放入压合面；
- 2， 下压模表面切勿用锐器敲击，磨擦，以免形成伤痕；
- 3， 机器安装时，应正确可靠接地；
- 4， 机箱内电源危险，箱门应锁紧；
- 5， 更换加热管或其它电器元件时，需在电源插头拔下时方可进行；

6, 切勿用带水或溶剂的抹布擦拭机器, 以免产生漏电或燃烧危险。

七, 售后服务: 产品保修半年, 终身维护。 以上是led扩晶机4寸/6寸(图)的详细信息, 如果您对led扩晶机4寸/6寸(图)的价格、厂家、型号、图片有什么疑问, 请联系我们 (tel-13823318089, qq: 83484377) 获取led扩晶机4寸/6寸(图)的最新信息。

另本司自主生产各型号数显精密恒温加热台 (led灯珠焊台、返修台、电热板、锡焊台), 大小pcb/cob擦板纤维棒/橡皮擦, 平价供应邦定美国ccc铝线, 国产世星铝线, 美国gaiser钢咀/瓷咀, spt钢咀/瓷咀, 邦定铝盘, 翻晶膜, 红胶, 邦定夹具, 520马达/皮带, 宝石玻璃片, 测铝线/金线拉力计, 点胶机, 擦板机, 扩晶机及扩晶环, 固晶显微镜等一系列邦定机配件及周边辅料。欢迎光临采购!!!

本产品的加工定制是否, 品牌是军腾, 型号是6寸, 用途是应用与发光二极管、中小型功率三极管、背光源、led、集成电路和一些特殊半导体器件生产企业内的晶粒扩张, 别名是扩晶机