

# 表面处理检测仪器，盐雾腐蚀试验箱

产品名称	表面处理检测仪器，盐雾腐蚀试验箱
公司名称	启东市双棱测试设备有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:双棱 型号:YW-150
公司地址	汇龙镇合兴村二组
联系电话	0513-83355589 18914385817

## 产品详情

盐雾腐蚀试验箱概述盐雾腐蚀试验箱是模拟大气中含盐微小液滴所构成的弥散系统的设备,被广泛用于对电子、电工及汽车、摩托车、五金工具等产品、零部件、材料进行盐雾腐蚀试验。也适用于各种材质之表面处理,包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后测试其产品之耐腐蚀性。设备试验适用范围:1、中性盐雾试验(nss)法2、乙酸盐雾试验(ass)法3、铜盐加速乙酸盐雾试验(cass)法主要技术指标1、温度范围:35 ~ +55 2、温度均匀度: ±2 3、温度波动度: ±0.5 4、盐雾沉降量:1~2ml/h·80cm<sup>2</sup>5、喷雾方式:连续、周期喷雾任选6、电源:av220v/380v/50hz规格型号

型号	yw/r-150	yw/r-250	yw/r-750
工作室尺寸	450 × 570 × 400	640 × 1000 × 490	740 × 1100 × 490
外形尺寸	720 × 1140 × 1100	900 × 1600 × 1300	1050 × 1630 × 1300
型号	yw/r-010	yw/r-016	yw/r-020
工作室尺寸	1000 × 1300 × 700	1000 × 1600 × 720	1000 × 2000 × 800
外形尺寸	1300 × 1570 × 1600	1240 × 2190 × 1573	1240 × 2590 × 1770

箱体结构特点1、箱体采用进口玻璃钢一次成型,耐酸碱耐腐蚀、耐高温、耐碰撞、易清洗2、箱盖为锥形设计,成120°顶角,此设计使盐雾产生的液滴不直接滴落在试验样上,保证了试样的准确度3、箱体左侧设有分液管壹个(yw-r150),yw/r-250及以上型号分液管设于箱体正面共贰个4、设备箱盖和箱体之间设有水密封凹槽,气密封性好,并设有放水装置5、工作室底部设有档水圈,中间为溢水口,既可保持一定水位,防止箱体老化,又可将多余的水排出箱外6、独特门链,开闭箱门轻松自如,四周水槽无盐雾溢出。yw/r-010以上的规格箱门开启采用独特的气动式,可直接在控制面板上操作7、饱和桶采用优质不锈钢板制作,超过滤净化和加温空气的作用,从而保证工作室温度的均匀性喷雾系统1、挂壁式喷雾系统,盐雾分布均匀,沉降量可自由调整2、采用独特的石英玻璃烧制成的喷嘴,内腔圆滑,角度精确,长期喷雾无结晶3、电磁阀及调压阀,油水分离调压阀均采用正宗台湾“亚德客”品牌,工作时间长,调节方便4、工作室设有面积为80cm<sup>2</sup>的漏斗收集连续雾化的盐雾沉降量5、盐雾沉降量大小可通过进气压力调压阀调节大小,也可通过喷雾器上下调节高度控制盐雾沉降量大小测控系统1、设备控温仪采用常州“汇邦”高精度数显仪表,pid自动演算,ssr输出,输入方式采用a级pt100铂电阻传感器,控温精确

，平稳，恒定，连续喷雾、间隙喷雾可随意设定2、箱体加温采用夹套加热方式，加热丝采用首钢“钢花牌”，使工作室升温快，温度均匀3、交流接触器采用国内知名品牌“德力西”4、时间继电器采用无锡“华阳”，走时准确，0~9999h可任意设定5、电磁阀采用韩国“ysc”6、开关、按钮、报警器均采用上海“天逸”品牌，高亮度，色彩鲜艳随机附件1、安放试样的搁架一套，为耐腐蚀材料制成，共两层，并可根据客户要求选择不同形状（定货时说明）2、易损件一套：喷嘴，直角、分液管、气管、水管各1个（根）安全保护系统1、具有双重超温保护，在出现温控表故障或加热系统故障时可自动切断加热电源，避免温度过高损坏仪器（并蜂鸣提示）2、具有漏电保护功能符合标准1、gb/t2423.17电工电子产品基本试验规程试验ka：盐雾试验方法2、gb/t10587-89的试验要求

本产品的加工定制是是，品牌是双棱，型号是YW-150