

# PFG-15-S日本MYOTOKUConvum妙德真空发生器

产品名称	PFG-15-S日本MYOTOKUConvum妙德真空发生器
公司名称	厦门中良自动化科技有限公司
价格	997.00/个
规格参数	品牌:MYOTOKUConvum妙德 型号:PFG-15-S 吸盘类型:PFG-15-S
公司地址	厦门市湖里区枋湖南路167号3幢4层
联系电话	0592-3233367 18659889566

## 产品详情

pfg-6-unapfys-3.5a-6-n-t

napfys-3.5a-6-n-t日本myotokuconvum妙德真空发生器向全球发售napfts-1.5a-6-k日本原装myotokuconvum妙德真空发生器！面向全球发售napfts-1.5a-6-k中良科技-进出口运营商

中良科技是一家进出口运营商；公司拥有独立进出口权；自主原装进口面向全球发售！

napfys-95-10-n日本原装进口myotokuconvum妙德吸盘面向全球发售

convum日本妙德pfg-40-n pfg-40-ne pfg-40-se 吸盘pjtk-20-u

convum日本妙德过滤器 vfl-88 vfl-1010 滤芯 vfl-88econvum日本妙德吸盘 pfg-35-n 发生器  
cvf-2-05hsab24blconvum日本妙德吸盘 peg-12-s peg-12-seconvum日本妙德发生器 cvr2m10hszk24bln  
cvr2m10hszz24blnconvum日本妙德吸盘 png-130b-s png-130a-s 吸盘pjpg-10-s pfg-15a-  
sconvum日本妙德pwg-8\*20-s 吸盘pbg-75-n pbog-75-m10\*1.25-nconvum日本妙德pag-30-n pag-30-s  
接头f6-01m f6-01mlconvum日本妙德f6-02ms f8-01m f8-02ml f8-02msconvum日本妙德吸盘 pkg-60-s pkg-75-s  
软管 tu0604convum日本妙德发生器 mc22s10hs201lc4blr 真空切换阀 f-0148-mpvconvum日本妙德压力传感器  
mps-v23rc-ngat mps-v8c-ag-xeconvum日本妙德发生器 mc72s15hsabc4blr 电磁阀  
cva-24lconvum日本妙德发生器 mc22s07hsvgl4blr 吸盘  
pwg-8\*20-nconvum日本妙德发生器mc22s07hszl4blr压力开关cv-ck 吸盘pjpg-20-uconvum日本妙德发生器  
mc72s15hsvgc4blr 吸盘pdg-20-crconvum日本妙德pfg-15a-se pag-30b-f 吸盘pag-10a-s pag-15a-  
sconvum日本妙德pag-20a-n pag-20a-s ps-8-j-m-s 吸盘pjpg-70-sconvum日本妙德pjpg-70-n pjpg-6-n pfg-3.5a-fe  
发生器mc3s07hsv9p24bconvum日本妙德吸盘 pag-10b-se 吸盘png-107-n  
吸盘pfg-50-uconvum日本妙德发生器  
mc22s05hszl4blr ( mc2s05hszm24b5r的替代型号)convum日本妙德止动螺纹 tn-pk-100-m10 吸盘

pkbg-80-wconvum日本妙德压力开关cva-v 吸盘pkjg-60-n 吸盘pfg-20-neconvum日本妙德压力传感器mps-v2m5-g 吸盘pfg-20-se 吸盘ps-10a-m-nconvum日本妙德ps-10a-m-s ps-10a-m-ne napfts-10a-3-nconvum日本妙德napfts-10a-3-s 发生器 cvr2m13hsze24bln202convum日本妙德cvr2m13hsze24bln 吸盘 pcg-7-seconvum日本妙德发生器 mc72m25hs21c4blr ( cvkm27hs201c24bl的替代型号 ) convum日本妙德吸盘pfg-8-f 吸盘lfg-6 吸盘pfg-200-n pfg-200-sconvum日本妙德吸盘pag-15b-n pag-15b-s pag-15b-f pag-15b-uconvum日本妙德pag-15b-ne pag-15b-se 压力传感器 mps-v32rc-pgconvum日本妙德发生器 mc22s10hsabl4blr ( mc2s10hsabsm24b5r的替代型号 ) convum日本妙德吸盘 napcts-15-15-n-t napcts-15-15-s-tconvum日本妙德吸盘 ps-40-j-m-n ps-40-j-m-s 发生器cva2-05hsabdn4blconvum日本妙德发生器 cva2-05lsabdn4bl 吸盘pfg-10a-s pfg-10a-seconvum日本妙德pfg-10a-ne pjg-10-n pjg-10-ne pjg-10-seconvum日本妙德pjg-10-u 吸盘 napfts-80-30-n ps-6-j-m-seconvum日本妙德止动螺纹 tn-pn-116-m5 吸盘 png-116-s png-116-nconvum日本妙德napath-15b-15-n napath-15b-15-sconvum日本妙德发生器cvf-2-05hsab24al mc22m07hszl4blr211rconvum日本妙德切换阀 mpv3m2n20124bl404 mpv3m2n20124bl808convum日本妙德 mpv3m2nz24bl606 发生器 cv-15hsck 吸盘pjtk-40-nconvum日本妙德吸盘 pfzg-6a-n pfzg-8a-n pfzg-10a-nconvum日本妙德napfys-5a-3-k-t napfys-1.5a-6-k-tconvum日本妙德发生器 mc5m10hsv8s24b8624 吸盘 napfts-80-30-uconvum日本妙德 napfts-80-50-u 过滤减压阀 mpw2000-02-d-mconvum日本妙德发生器 mc3s05hrzszs24b 发生器 mca-10ls-tttconvum日本妙德发生器 cv-25hs 传感器 mps-r2c-cconvum日本妙德发生器 mc22s10hszl4blr ( mc2s10hszm24b5r的替代型号 ) convum日本妙德 mc22s10hszlc4blr 传感器 mvs-201-nc mvs-201-pcconvum日本妙德 mc2-201b ( mc2搭载用 ) 吸盘 pfyk-150-nconvum日本妙德吸盘 pfyk-150-s 发生器 mc72m25hsvgc4blr3convum日本妙德吸盘 pfg-10-se pjg-20-n pjg-20-s pjg-20-seconvum日本妙德吸盘pkjg-40a-n pkjg-40a-s peg-30\*50-nconvum日本妙德peg-30\*50-s pjg-4-n pjg-4-s pjg-8-nconvum日本妙德压力传感器 mps-75e-ngx-tey 接头 f6-03myconvum日本妙德接头 wpwt06-03 压力传感器 mps-78e-nconvum日本妙德发生器 cva2-15hr4al cv-15hs cv-15hr cv-15lsconvum日本妙德 cv-15hrck cv-15lsck 吸盘 pbyk-110-nconvum日本妙德 pbyk-110-s 吸盘 pfyk-120-n pfyk-120-sconvum日本妙德发生器 cvb-09hsck24bl ( 已停产, 替代型号cva2-10hsvdn4bl ) convum日本妙德 cvb-09hsck24al cva2-15hs4al cva2-15hs4blconvum日本妙德吸盘 pfg-15a-n pfg-15a-ne ps-20-j-m-sconvum日本妙德ps-20-j-m-se ps-10-j-m-s ps-10-j-m-se ps-10-j-m-nconvum日本妙德吸盘 pjtk-20-n ps-10a-m-uconvum日本妙德传感器 mps-v23rc-pgat ( psdc-030-pnp的替代型号 ) convum日本妙德传感器 mps-v33rc-pgat 发生器 cvf-1-10hsabconvum日本妙德逆止阀 ch-01 吸盘pcyk-20-f 发生器cva2-10hr4alconvum日本妙德cva2-10hr4bl 吸盘napfys-80-30-n 吸盘napfts-25-6-s-oconvum日本妙德发生器 cv-10hs cv-10hr cv-10ls cv-10hsckconvum日本妙德 cv-10hrckconvum日本妙德传感器mps-v33rc-ngat(mps-v3rc-g=mps-v3rc-g-ysn的替代型号convum日本妙德吸盘 pbpg-15a-n pbpg-15a-s 气缸tky-o-8\*4convum日本妙德吸盘 phg-90-n phg-90-s naphys-65-10-nconvum日本妙德 naphys-65-10-sconvum日本妙德压力传感器 mps-p23r-pga ( psd-120-pnp的替代型号 ) convum日本妙德配件 napfys-60-10-k 止动螺纹 tn-ph-65-m10convum日本妙德吸盘 pfg-95-n pfg-95-s putkb-10-n putkb-10-sconvum日本妙德吸盘 pfg-25-s 破坏阀 cva-dn 吸盘 ps-8a-m-nconvum日本妙德 ps-8a-m-ne 发生器 cvf-2-10hs24bl 气缸 tky-o-10\*5convum日本妙德 tky-o-10\*10 发生器 mc2s07hszl24a5r cvb-05hs24bdconvum日本妙德 cvb-05hsck24bdconvum日本妙德传感器 mps-r33rc-ngat ( mps-r3rc-g的替代型号 ) convum日本妙德 mps-p33rc-ngat ( mps-p3rc-g的替代型号 ) 吸盘pfg-5-neconvum日本妙德 pfg-2a-ne ps-40-m-s pug-50-f pug-50-nconvum日本妙德 pug-50-s pugb-50-n pugb-50-sconvum日本妙德发生器 cva2-10hsv4bl 发生器 cva2-10hsdn4blconvum日本妙德吸盘 pfg-3.5a-s 发生器cv-05hs cv-05ls cv-05hsckconvum日本妙德 cv-05lsck cv-20hs cv-20hr cv-20lsconvum日本妙德 cv-20hsck cv-20hrck cv-20lsck cv-25lsconvum日本妙德 cv-30ahs cv-30als 吸盘pcg-40-n pcg-40-sconvum日本妙德压力传感器 mps-v5fr-ag-xxconvum日本妙德发生器 mc72m15hsvgc4blr ( cvkm15hsv2gc24bl的替代型号 ) convum日本妙德 mc7m15hsvgc3alr ( cvkm15hsv2gc24al的替代型号 ) convum日本妙德压力传感器 mps-v23c-nga-mc72(mc72搭载用)convum日本妙德 mps-v23g-ngat ( mps-v2g-g的替代型号 ) convum日本妙德 mps-v2g-mc7 ( 搭载mc7m15hsvgc3alr用 ) 吸盘pag-40-neconvum日本妙德 pag-40-se 发生器 mc7m15hsvgc3alr4convum日本妙德吸盘 pss-l3-pfg-10a-s 吸盘 pfg-3.5\*7-neconvum日本妙德 pfg-3.5\*7-s pag-30b-ne pag-30b-s pjg-30-nconvum日本妙德 pjg-30-ne pjg-30-s pjg-30-se pjg-30-fconvum日本妙德发生器 cva2-15qs4bl mc22s10hrzlc4blrconvum日本妙德 mc22s10hrvglc4blr

mc22s10hr21lc4blrconvum日本妙德压力传感器 mps-r23c-nga 吸盘pcg-15-s pag-30b-seconvum日本妙德 ps-6a-m-se ps-10a-m-se pfg-2a-se pfg-3.5a-seconvum日本妙德 pfyk-95-n pfyk-95-s 气缸mky-w-6\*8convum日本妙德压力传感器 mps-v23g-pga ( mps-v2g-pc的替代型号 ) convum日本妙德 mps-v23g-pga-m 吸盘pcg-10-n pcg-10-sconvum日本妙德气缸 tky-h-8\*4 tky-h-8\*8 切换阀 mpv3m2nz24blconvum日本妙德吸盘 pkjg-40-n pkjg-50-n pkmg-30-w pkmg-40-wconvum日本妙德 pkmg-50m-w pkmg-60-w pkmg-100-wconvum日本妙德切换阀 mpv4mzz24a 吸盘 pjtk-20-s pjg-15-nconvum日本妙德 pjg-40-n 吸盘 pjg-6-u 止回阀 fpv-m5convum日本妙德吸盘 pwg-3.5\*7-n pwg-3.5\*7-s pwg-6\*10-n pwg-6\*10-sconvum日本妙德切换阀 mpv3s2nz24alconvum日本妙德发生器 cva2-15hsdn4al ( cva-15hsdn24al的替代型号 ) convum日本妙德发生器 cva2-15hsdn4bl ( cva-15hsdn24bl的替代型号 ) convum日本妙德吸盘 naputsb-60-50-n(putsb-60-50-n的替代型号)convum日本妙德发生器mc22m10hszl4blr 吸盘pfg-1.5a-n pfg-1.5a-neconvum日本妙德 pfg-1.5a-s pfg-1.5a-se 传感器 mps-v23r-nga-mconvum日本妙德金属配件 pfyk-60-k 真空泵 vte-6-ew1convum日本妙德发生器 cva2-10hsabdns4al 吸盘 pjg-25-nconvum日本妙德 pag-50-n 过滤器 vfl-m5 发生器 cva2-10hsdn4alconvum日本妙德特规吸盘 p-5933-pfb 吸盘 pfg-120-n pfg-120-sconvum日本妙德 pfg-2\*4-n pfg-2\*4-ne pfg-2\*4-s pfg-2\*4-seconvum日本妙德 pfg-2\*4a-n pfg-2\*4a-s 吸盘pjg-40-s pjg-40-seconvum日本妙德气缸 tky-w-4.5\*6 压力传感器 mps-p6t-ag-xeconvum日本妙德吸盘 pfg-15-s 发生器 mc22m10hsvglc4blr404convum日本妙德吸盘 ps-8-j-m-fe 电磁阀 cvf-2-24l 吸盘 pfg-6a-neconvum日本妙德 pfg-6a-se pfg-8a-ne pfg-8a-se 吸盘pfg-3.5a-nconvum日本妙德吸盘 pag-25-n pag-25-s 压力传感器 mps-r8c-ag-xeconvum日本妙德止动螺纹 tn-pf-20-m5 配件ptyk-15-kconvum日本妙德发生器 cva2-15hsvdn4bl 吸盘 naputsb-80-30-nconvum日本妙德吸盘 napfys-2a-3-s-t napfys-6a-3-s-tconvum日本妙德吸盘 pfg-30-n pfg-30-ne 压力传感器 mps-71e-nghxconvum日本妙德吸盘 pfg-6a-fe 吸盘napfys-150-50-se 过滤器lf-m5aa-aconvum日本妙德芯体 core-25-pe 浮上装置ltu-100 吸盘pfg-30-feconvum日本妙德配件 napfts-20b-30-k 配件 napfts-5a-6-kconvum日本妙德吸盘 ps-5a-m-se 吸盘napjts-60-30-nconvum日本妙德吸盘 napuysb-80-50-s 吸盘ps-3.5\*7a-m-nconvum日本妙德切换阀mpv3m2nr2g2bl 压力传感器mps-r23c-nga-mpv3convum日本妙德发生器 cva2-15hsabdn4blconvum日本妙德发生器 cva2-05hs4bl(cvs-05hs24bln 已经停产, 替代型号)convum日本妙德压力传感器 mps-v33g-pgat 空霸睦mc22m05hs21lc4blr202convum日本妙德吸盘 peg-10-se 吸盘pjg-8-se 吸盘napfth-20b-30-kconvum日本妙德吸盘 pjg-15-s 吸盘pnyk-117-s 吸盘pntk-117-s

convum日本妙德 kv110-4e-m5 pjts-10-20-n pjts-10-10-nconvum日本妙德pjts-10-10-s cvb-09lsck24bl pfts-6a-15-uconvum日本妙德mps-p2r-pc mps-v2r-pc cvx-604 cvf-1-16hsconvum日本妙德mvs-035g cvf-1-10hs35g 真空吸盘napfts-95-50-nconvum日本妙德电磁阀 cva-24bl 真空发生器cva-10hsabdn24bl abconvum日本妙德sv-59-2-l 真空阀cva-10hs35g24al 真空吸盘pjg-8-ueconvum日本妙德真空吸盘pcg-7-ue peg-8-se 真空吸盘p-2795-pfaconvum日本妙德真空吸盘pfg-6-s pag-15a-n pfg-8a-n pftk-20-sconvum日本妙德pbg-10a-s pbtck-30-s pbtck-15a-sconvum日本妙德真空发生器cva-05hsdn24bl pjts20-30-sconvum日本妙德电磁阀sv150-4ps mca-05hs-rtr napfts-10a-10-sconvum日本妙德mvs-030ab pugb-200-n ch-01 电磁阀sv110-4psconvum日本妙德pjg-15-si pgb-150-n pgb-150-s pgb-150-neconvum日本妙德pgb-150-se mps-v31rc-ngz 真空破坏阀ds-01anconvum日本妙德cvb-07hsck24bl cvg-10hr35g2h24blconvum日本妙德真空传感器mps-v2g-ga 空霸睦mc2m10hsv2glc24b15404lconvum日本妙德真空传感器mps-p3n-pca 部件号603-20 真空吸盘pfg-6-neconvum日本妙德tky-w-10\*5 tky-w-6\*4 tky-w-6\*8 peg-8-uconvum日本妙德ps-10-j-m-u p-2795-pfa pays-10a-30-ne pfzg-10aconvum日本妙德pfts-6a-10-n peg-8-f pcg-30-s pag-20a-fconvum日本妙德pjg-8-se peg-8-u ps-10a-f-se pcg-15-n pjg-15-seconvum日本妙德pfykb-60a-ne pfykb-60a-n pfykb-60a-sconvum日本妙德cva-15hsvdn24bl mps-v2g-pc pfts-3.5\*7-5-nconvum日本妙德pfts-3.5a-5-n ps-30-m-u ps-30-f-u mca-13hs-rrrconvum日本妙德tky-o-8\*8 cv-20hr-ts6 pftk-25-kconvum日本妙德mc2m05hsr2gl24b5r606 pfg-6-n cva-10hs24blconvum日本妙德cva-7p2 pjyk-35-f pjyk-30-f pjtk-30-sconvum日本妙德pjtk-35-f pjtk-30-f pjtk-20-f pfg-30-uconvum日本妙德pfg-35-u pkjg-110-n pcg-18-z pcg-18-nconvum日本妙德pag-10a-n pfyk-25-k mc2m07lsabsm24b5r 505rconvum日本妙德pcg-20-cr scw-4.5\*6-mnn scw-4.5\*3-mnnconvum日本妙德pjys-20-20-n pcg-20-n tky-o-6\*8 pfyk-80-nconvum日本妙德tky-

h-10\*10 cvf-e cva-15qr24bl png-107-sconvum日本妙德png-130b-n pcg-90-n pfg-6-u  
pfg-150-fconvum日本妙德mca-07hs-ttt cvf-2-10ls24bl mps-74e-ngxxconvum日本妙德scw-6\*4-fns pag-40-n  
pag-40-s ps-3.5a-m-nconvum日本妙德ps-6-j-m-n ps-8-j-m-n pjg-15-u pag-15a-  
seconvum日本妙德cvr2m10hszz24aln606 mps-v2r-g pfg-3.5a-fconvum日本妙德mky-o-8\*8 png-123-n pjyk-6-u  
mvs-070p-1convum日本妙德cvb-05hs24bl cvb-05hsck24bl mps-p3rc-g-mconvum日本妙德pfg-50-s mps-v9m-  
ngx pfg-3.5a-ne pfg-3.5-neconvum日本妙德pfg-5-u pfg-30-se pjg-8-u pfg-80-n msl-02convum日本妙德mc2-v2c  
mc2s10hsv2cl24b5r pag-15a-neconvum日本妙德pag-20a-ne pag-20a-se pfg-8a-sconvum日本妙德cva-10qrdn24bl  
pjg-6-s napwyh-4\*10-10-n-tconvum日本妙德tky-w-4.5\*3 pfg-2a-n pfg-2a-u tky-o-4.5\*3convum日本妙德pfg-3.5a-  
u pfg-10-n pftk-15-k pugb-80-nconvum日本妙德pugb-80-s qaf2000-02  
qaf2000-02mconvum日本妙德cvm-15hsab24bl cvf-2-10hsab24bl puysb-30-15-nconvum日本妙德puysb-30-30-n  
tky-o-6\*8 pfg-2a-s tky-o-6\*4convum日本妙德吸盘puysb-80-70-n a00sc23-1p  
qac5000-10dmconvum日本妙德pftkm-10a-n pfg-200-f mc2s10hszmc24b15rconvum日本妙德png-130a-n ps-6-j-  
m-s pfg-5a-se pqg-8-se  
pfg-6-seconvum日本妙德mc2s10hs201lc24b2r (现在的型号是mc22s10hs201lc4blr) convum日本妙德pqg-6-se  
mps-v2r-pg pqg-10-se pjg-6-seconvum日本妙德pftk-8a-ne peg-10-se pjg-6-ne pfg-5a-neconvum日本妙德tky-  
w-10\*10 tky-w-8\*4 pbtck-15a-n pbtck-40-nconvum日本妙德发生器cvf-1-10ls cvf-1-10hs cvf-1-10hr  
fr8-02mconvum日本妙德pfg-3.5\*7-se ps-6a-m-n fr6-02m fr6-01mlconvum日本妙德fr6-01m payk-50-n pjyk-50-n  
pfg-150-nconvum日本妙德pag-20a-n mc2m10hr2gl24b5r cvf-2-24dconvum日本妙德pqg-6-ne mc5m10hsv8s24b  
mc5m10hsv8s24b505convum日本妙德pjg-40-se pjtk-20-se 吸盘螺纹tn-pf-25-m6convum日本妙德气缸tky-h-6\*8  
吸盘pjts-20-30-ne pfx-1241-3000convum日本妙德pcg-30-n 气缸f-0037-tky  
真空破坏阀ds-01aconvum日本妙德真空发生器pfx-1786-0001  
真空吸盘pfyk-50-nconvum日本妙德吸盘peg-15\*45-n 吸盘pctk-30-n  
吸盘pftk-20-nconvum日本妙德吸盘pftk-30-n 止动螺丝tn-pk-100-m12convum日本妙德真空吸盘pfg-5a-n  
真空吸盘pfg-10a-nconvum日本妙德压力传感器mps-74m-ngxx 压力传感器mps-  
acch5convum日本妙德吸盘pkg-50a-n 吸盘pkg-60-n 吸盘pkg-75-nconvum日本妙德吸盘pkg-100-n  
吸盘pcg-60-n 吸盘pcg-18-si(pcg-18-s)convum日本妙德直通式过滤器vfl-66 vfl-44 吸盘pag-10a-  
seconvum日本妙德真空发生器cvr2m10hs7pie24bln  
接头fr8-10uyconvum日本妙德真空发生器cvr2m10hsv2ge24bln f6r-01sc-0convum日本妙德压力传感器mps-v8a-  
ag-xx 吸盘png-121-s 吸盘pqg-6-sconvum日本妙德气管te-8bk-1 fr6-08u fr8-10u  
f8r-01sc-0convum日本妙德气控阀chv200 真空阀mca-10hs-tttconvum日本妙德真空发生器cvf-1-10hr2  
真空发生器mc5m05hsvbs24b404lconvum日本妙德真空吸盘pjts-15-10-n 吸盘pqg-8-ne pqg-8a-  
seconvum日本妙德pfg-5-s pfg-5-se 吸盘pag-10b-n 吸盘pfg-3.5\*7-nconvum日本妙德消音器mss-01 msm-01  
吸盘ps-8a-m-seconvum日本妙德压力传感器mps-v2g-pc-mconvum日本妙德psd030 pnp  
已停产,替代型号为mps-v2g-pc-m"

convum日本妙德压力传感器 mps-r9m-ngx 吸盘 pfg-150-nbrconvum日本妙德pfg-50-n 吸盘  
napuysb-80-50-nconvum日本妙德真空发生器 cvf-2-10hrab100bl 吸盘 pag-30-seconvum日本妙德真空发生器  
cva-05hs24al 吸盘 pjg-8-sconvum日本妙德止动螺纹 tn-ps-10-m5 吸盘 pfzg-6a pfg-150-sconvum日本妙德滤芯  
vfl-44e 吸盘 pjg-8-fe 吸盘 pbg-150-nconvum日本妙德吸盘 ps-8a-m-f 吸盘 ps-10a-m-f 吸盘  
pfg-60-sconvum日本妙德发生器 mc7s15hszsc3blr 气缸 tky-o-8\*4convum日本妙德配件 pcyk-10-s 吸盘  
pfg-20-sconvum日本妙德吸盘 pjg-40-f 吸盘 peg-8-ue 吸盘 pjg-25-uconvum日本妙德吸盘 pfg-6a-s mc2-v2g  
吸盘 napfts-95-10-nconvum日本妙德发生器 mc2m10hsv2gl24b15r404 cvb-09hsck24bdconvum日本妙德气缸  
tky-o-4.5\*3 吸盘 pfykb-95a-sconvum日本妙德吸盘 pfykb-95a-n 发生器cv4-10hsab-r cv4-10hsvs-  
rconvum日本妙德cv4-10hszz-r 吸盘 pcyk-90-n pntk-130a-sconvum日本妙德napats-20a-15-n napats-20a-15-s  
png-110-sconvum日本妙德pcyk-90-s pntk-130b-s pcg-90-sconvum日本妙德吸盘 pfg-20-n 发生器  
mc5m05hrv8s24b808convum日本妙德吸盘 pfys-40-30-s 气缸  
sce-10\*10-mnsconvum日本妙德发生器cvr2s10hrabe24bln 发生器 mc2m10hr2gl24b5rconvum日本妙德发生器  
mc2s10hr35s(本体型号)24b5r 传感器 mps-v6c-ac-juconvum日本妙德滤芯 cvx-0150e 吸盘 pfg-10-s 吸盘  
pjtk-20-neconvum日本妙德吸盘 pjg-8-ne 传感器 mps-v3f5-pg-a mps-v3f5-pg-icconvum日本妙德吸盘 pjg-20-ne  
pjtk-15-ne pjg-15-ne pfg-40-sconvum日本妙德吸盘 pfg-5a-u 吸盘 ps-2a-m-u 吸盘  
pfg-30-sconvum日本妙德发生器mc2m10hsv2glc24b15r202

mc2m10hsv2glc24b15r606convum日本妙德发生器mc2m05hr2gl24b5r  
发生器mc2m05hr2gl24b5r101convum日本妙德吸盘 pcg-20-s pjg-25-s  
napuysb-60-30-nconvum日本妙德putkb-40-n 吸盘pfykb-80a-s 压力传感器mps-74e-nghxconvum日本妙德吸盘  
pctk-10-s p-4897-pfa pag-30b-n pfg-6a-nconvum日本妙德napfts-150-50-u 压力传感器mps-  
v4m5-gconvum日本妙德发生器mc3s10hszszs24b 气缸mky-w-10\*10 mky-w-10\*5convum日本妙德发生器  
mc2m05hszl24b5r 传感器 mps-v3rc-g-m (停产) convum日本妙德发生器 mc2s05lszl24b5n 发生器  
mc3m10hszszs24b202convum日本妙德吸盘 napjts-8-3-f napjth-8-3-f napfys-5a-3-nconvum日本妙德napfys-5a-3-s  
napfys-5a-3-u napfys-5a-3-fconvum日本妙德气缸 mky-w-8\*8 发生器  
mc2s10hrabsmc24b5rconvum日本妙德真空切换阀mpv4mv924a 吸盘pbg-75-f吸盘  
pfg-15-nconvum日本妙德吸盘pfg-25-n 吸盘螺纹tn-pf-15-m5  
吸盘pugb-60-nconvum日本妙德发生器mc2s10hr2gl24b15r 发生器cva-15hsabdn24blconvum日本妙德cva-ab  
过滤器 vf-2 vf-3 vf-5 vf-6convum日本妙德滤芯 vf-2-e vf-3-e vf-5-e vf-6-econvum日本妙德吸盘 puykb-80-n  
吸盘puykb-100-n 发生器 cvu-10hsconvum日本妙德cva2-10hsvdn4bl 吸盘napfts-20b-15-n  
putkb-100-nconvum日本妙德吸盘 pfg-5a-s 吸盘pfykb-80a-nconvum日本妙德真空泵 vte-6-ew1 (100v单相)  
vte-6-ds (200v三相) convum日本妙德真空压力表 sg-4 压力传感器 mps-v5fr-ac-xxconvum日本妙德吸盘  
pkjg-80-n 吸盘pfg-8-n 发生器cvg-07hrz2h24blconvum日本妙德mc2s07hrzlc24b5r  
cvg-10hrz2h24blconvum日本妙德mc2m07hs201lc24azr  
mc2m07hs201lc24azr202convum日本妙德mc2m07hs201lc24azr303  
mc2m07hs201lc24azr404convum日本妙德吸盘 naputsb-60-30-n 吸盘 pqq-10-nconvum日本妙德发生器  
mc22s10hsvgl4blr (mc2s10hsv2gl24b5r的替代型号) convum日本妙德传感器 mps-r2c-g-m 吸盘 pcg-7-n  
pcg-7-sconvum日本妙德吸盘 pfg-60-n 发生器 mc2m10hr2gl24b5r404convum日本妙德吸盘 putkb-50-n  
putkb-50-s 吸盘 putkb-80-nconvum日本妙德putkb-80-s pag-30-ne 芯体 core-15-peconvum日本妙德吸盘  
pfyk-100-n pfg-35-n pfg-35-sconvum日本妙德发生器 mc72s20hs35gc4blr 吸盘 pfg-10a-f

本产品的品牌是MYOTOKUConvum妙德，型号是PFG-15-S，吸盘类型是PFG-15-S，吸盘形状是PFG-15-S，  
台面尺寸是PFG-15-S (mm)，电压是PFG-15-S (V)，电流是PFG-15-S (A)，功率是PFG-15-S (W)，  
吸力是PFG-15-S (N)，配套机床是PFG-15-S，适用机床是皆可，是否库存是否，是否批发是是