

高低温交变试验机

产品名称	高低温交变试验机
公司名称	东莞市万佳仪器有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:万佳 型号:WJ--80L
公司地址	广东东莞市东莞市塘厦镇林村里牙塘工业区
联系电话	86 0769 87818372 13829251906

产品详情

可程式恒温恒湿试验箱主要用途：

国防工业、航天太空、自动车部品、电子零组件、塑化工业、食品业、制药工业、半导体电脑周边组件及各相关产品之研发、品质管理工程之试验规范。

可程式恒温恒湿试验箱执行标准：

gb10589-89高低温试验箱技术条件 gb10586-93湿热试验箱技术条件

可程式恒温恒湿试验箱满足标准：

gb2423.1-89低温试验方法 gb2423.2-89高温试验方法

gb2423-93试验d6交变湿热试验方法 iec68-2-30试验方法d6

可程式恒温恒湿试验箱技术参数：

性能	调温调湿方式	平衡调温调湿方式 (bthc)pid智能调节					
	温度范围	-20 ~ +130 (150)		-40 ~ +130 (150)		-60 ~ 130 (150)	
	湿度范围	30%-98%r · h					
	温度均匀度	± 1			± 2		
	温度波动度	± 0.5			± 0.5		
	湿度均匀度	± 2%r · h			± 3%r · h		
	湿度波动度	± 1%r · h			± 2%r · h		
	升温时间	-20 ~ +130 70分钟以内		-40 ~ +130 80分钟以内		-70 ~ 130 80分钟以内	
	降温时间	+20 ~ -20 40分钟以内		+20 ~ -40 60分钟以内		+20 ~ -60 70分钟以内	
内容积(l)	80	100	150	225	408	800	
工作室尺寸(cm)	40 × 40 × 50	40 × 50 × 50	50 × 60 × 50	50 × 60 × 75	60 × 80 × 85	80 × 100 × 100	
重量(kg)	200	200	250	300	400	600	
材料	内体材料	sus304光亮不锈钢板厚=1.2 ~ 1.5mm					
	外壳材料	sus304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板（喷塑）					
调节器	绝缘断热	超细玻璃棉或聚胺脂泡沫					
	制冷方式	机械式单级制冷方式 机械式二元制冷方式					
	制冷机	全封闭法国泰康（进口）压缩机					
	制冷剂	r22 r404a r502					
	冷凝方式	风冷或水冷					
	加热器	镍铬合金电热丝式加热器					
	加湿器	宽带强迫气流循环（表面蒸发式）					
	鼓风机	离心风机					
	气流方式	宽带式强迫气流循环(上出下进)					
供水	供水方式	循环供水					
	供水箱	内置手提式(30kg容量)					
	水质	电阻率>500欧 · m					
标准配置	观察窗(双层中空钢化玻璃)1个；测试孔 60mm（位于左边）1个；样品架2层；箱内照明灯供水箱1个；湿球用气象带1个；小脚轮4个；电源线1条。						
安全装置	电源用漏电保护器，防干烧装置，水系统保护装置，极限高低温保护，温度偏差报警，超，缺相等保护装置。						

序号 名称 产地品牌

1 控制器 韩国temi880触摸屏

- 2 电磁接触器 台湾台安
- 3 热继电器 台湾台安
- 4 中间继电器 香港艾克斯
- 5 计时器 日本ckc
- 6 超温保护 台湾志禾
- 7 ssr香港 艾克斯
- 8 冷冻油 美国冰熊
- 9 传感器 瑞士罗卓尼克
- 10 无熔丝开关 日本三菱
- 11 循环风机 台湾力大
- 12 风轮 台湾建煜
- 13 压缩机 法国泰康
- 14 冷凝器 台湾中力
- 15 冷凝风机 德国马尔
- 16 油分离器 美国alco
- 17 干燥过滤器 丹麦丹佛斯
- 18 膨胀阀 丹麦丹佛斯
- 19 电磁阀 日本鹭宫

- 20 高低压开关 日本鹭宫
- 21 板式热交换器 台湾高力
- 22 蒸发器 台湾中力

23 制冷剂 美国杜邦

24 加热器 台湾隆星

25 油压开关 日本鹭宫

26 外箱材质 拉丝不锈钢

27 内箱材质 sus304光亮不锈钢

本产品的加工定制是是，品牌是万佳，型号是WJ--80L，工作室尺寸是400*400*500*（mm），温度范围是-40 ~ +130（ ），温度波动度是 ± 0.5 （ ），温度均匀度是 ± 1 （%），控温方式是全触屏，适用范围是国防工业、航天太空、自动车部品、电子零组件、塑化工业、食品业、制药工业、半导体电脑周边组件及各相关产，规格是80L恒温恒湿试验箱