

Macbeth标准日光D65光源灯箱

产品名称	Macbeth标准日光D65光源灯箱
公司名称	深圳市三恩时科技有限公司
价格	8.00/台
规格参数	品牌:X-Rite 型号:Macbeth 货期:现货
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷5B栋6楼
联系电话	0755-26508999-618 13510845302

产品详情

Macbeth标准日光D65光源灯箱

品牌：美国X-Rite Macbeth

型号：SpectralLight QC

配置：包括日光、白炽光“ A ”、水平日光、三

荧光（ CWF、 U30、 U35、 TL83 和 TL84 之间的任何组合 ）和 UV

产品技术参数

	光源盖箱尺寸(电器箱)	对色箱体尺寸
尺 寸:	高:9.5"(25.0cm)	高:27.5"(69.9cm)
	长:37.1" (94.0cm)	长:37.0" (94.0cm)
	宽:25.7" (66.0cm)	宽:24.1" (61.0cm)

重量:	107lbs(40.5kg)	154lbs(50.5kg)(包括电器箱)
包装总重:	107 lbs (53.0kg)	194 lbs (70kg)
电力规格:	100/117 VAC \pm 10% 50/60Hz (5—20P plug)	
	220/240VAC \pm 10% 50/60Hz(CE E 7/4 plug)	
光源配置:	D75/D65/D50日光光源:	2支750瓦钨丝卤素光源
	水平日光	4支500瓦钨丝卤素光源
	A光源:	2支150瓦钨丝卤素光源
	冷白光:	2支F30T8/CWF
	TL84光源:	2支F30T8/TL84
	U30 / U35	2支 3000K or 3500K
	紫外光 (UV):	滤镜式 UV灯

产品介绍

SpectraLight QC 所采用的照明技术优于市场上的任何光源箱。由于本仪器具有的光源数量较多 — 包括日光、白炽光“ A ”、水平日光、三种荧光（ CWF、 U30、 U35、 TL83 和 TL84 之间的任何组合）和 UVa，数量超过任何其他产品，因而可以应用于任何规格。集成光传感器提供荧光灯照度的实时数字输出，并可以通过操作员设置以满足行业标准，如 ASTM 和 AATCC。仪器的闭环荧光灯控制使得操作员可以从一个光源移动到下一个光源，而无需等待需要的预热时间。相同的传感器和电子产品，确保实时控制所有的荧光灯，保持灯泡整个使用期间的精确照度。SpectraLight QC 还提供出厂校准的紫外线，使用户能够根据样品需求（基于应用）调整紫外线量。

机箱颜色:

孟塞尔符号 N5 或 N7

产品功能 :

最优质的天然日光

SpectraLight QC 符合或超过为过滤钨日光模拟设定的所有相关国际质量标准。

使用内置式照度计，调整照度

可以调整实时数字照度输出，使之满足用户需求或符合样品类型的 ASTM 和 AATCC 标准。

照度的闭环自动调整

内置传感器自动调整电压以保持适当照度，补偿荧光灯整个使用寿命的磨损。

更快达到荧光灯稳定

初始上电后，在设定之间切换时，灯几乎即时可达到稳定。有用的指示器可确认的稳定性。

工厂校准的可调整紫外线

每个仪器都具有严格的初始紫外线校准。内置传感器监控和正确的紫外线输出可保持仪器台间差。也可手动调整紫外线输出。

能够创建和储存品牌所有者配置文件

用户可以创建和储存品牌所有者配置文件，从而为特定的品牌所有者配置七个可用的偏好光源，减少一致性问题的。

报告和数据跟踪

单个设备的性能数据可以共享，以确保所有供应商满足品牌所有者的规格，从而对潜在问题进行根本原

因分析。

爱色丽视觉颜色评估机构

就保持视觉评估环境一致性的四个关键领域为操作员开展在线培训和认证课程。

用户软件

简化仪器编程、用户操作和报告生成

可用的色彩调和室配置包括：

照明设备

壁挂式控制面板

缆线和通信电缆

光源说明

模拟日光*

5000k，CIE D50 正午天空日光

6500k，CIE D65 平均北方天空日光

荧光*

三种选择：冷白 (4150k)、U30 (3000k)、U35 (3500k)、TL84 (4000K)

水平日光

模拟日出/日落

白炽光 A

2856k , 典型家用白炽灯光

紫外光

滤镜过滤接近 UV

*日光和荧光光源选择。特定的日光和荧光光源应根据行业或应用管理标准进行选择。