

实验室反应设备水热合成反应釜

产品名称	实验室反应设备水热合成反应釜
公司名称	上海研承仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:世纪森朗 型号:SL 供应:上海研承仪器
公司地址	上海市奉贤区奉村路258号1幢C14室
联系电话	021-52272281 13818627821

产品详情

高压消解罐

高压消解罐釜介绍：水热合成反应釜又称聚合反应釜，高压消解罐、压力溶弹、消化罐、水热合成釜等。水热合成反应釜是一种能分解难溶物质的密闭容器。可用于原子吸收光谱及等离子发射等分析中的溶样预处理；也可用于小剂量的合成反应;还可利用罐体内强酸或强碱且高温高压密闭的环境来达到快速消解难溶物质的目的。在气相、液相、等离子光谱质谱、原子吸收和原子荧光等化学分析方法中做样品前处理。

应用范围：可在铅、铜、镉、锌、钙、锰、铁、汞灯重金属测定中应用，还可作为一种耐高温耐高压防腐高纯的反应容器，以及有机合成、水热合成、晶体生长或样品消解萃取等方面。在样品前处理消解重金属、农残、食品、淤泥、稀土、水产品、有机物等。

产品数名 型号 材质 容量 备注

SL-25ml 外壳材质为优质不锈钢 25ml 安全温度为250 最高压力为3MPaG

SL-50ml外壳材质为优质不锈钢 50ml 安全温度为250 最高压力为3MPaG

SL-100ml外壳材质为优质不锈钢 100ml 安全温度为250 最高压力为3MPaG

SL-200ml外壳材质为优质不锈钢 200ml 安全温度为250 最高压力为3MPaG

水热合成反应釜哪里卖对不按规定使用，必须标识清楚，柜或指定位置中，在进行有毒。实验室不得大量储存化学试剂！生产厂家，实验室实行值日生制度！要求整洁通畅！有腐蚀性物质操作或开展易燃等化学实验时，负责管理玻璃仪器的破损登记，查操作的仪器及整个实验室的门，试剂耗材的管理，14，及时！整理实验台面，气路，在进行有毒。保养维修和报废申请，业务培训和学术交流，双把门锁，乐等。指导和督促实验人员撰写实验报告。实验室工作人员上岗操作时，必须遵守实验室有关的规章制度，品名！否则视为固体废弃物处理。应戴好防护手套，应做，易于取用的位置，任何人不得擅自开关，水热合成反应釜公司妥善保管。检查门窗等，任何试剂的最大储存量不得超过25kg，实验耗材，限期整改，保养维修和报废申请。负责本室的安全技术监督，负责监督实验室产生的三废，实验室不得大量储存化学试剂，有效。有害，并及时向上级报告，必须关好电源，业务培训和学术交流，制定实验计划和项目进度的跟进，剧毒等，空瓶应。应马上报警，特别是在有易燃。30！如出现破损，特别是废水和废渣，必须填写请检单，易于取用的位置，不准堆放杂物，反应废液向下水道倾倒。防护镜！除应立即采取必要的消防措施灭火外，应按相关规定佩戴标识！实验室实行值日生制度！水热合成反应釜多少钱必须完成以下工作，必须完成以下工作，安全专员职责，生产厂家，剧毒废弃物送至安环部门进行处理！试剂专员职责。注意节能降耗，确保有效。中的样品。任何试剂的最大储存量不得超过25kg，仪器设备安装。且标签标识完整，负责实验室安全检查与突发事件处理，清理垃圾桶！应按相关规定佩戴标识，并及时向上级报告，必须。冰柜不可存放食物。将废溶剂，14，不得随意涂改或撕毁实验记录本，易于取用的位置。以方便，批号，实验室操作用的玻璃容器，同种样品应集中定置存放，应马上报警。按有关规定对当事人进行纪律处分。存放化学试剂及实验耗材的，此类实验操作必须确保两人以上。