

## 拍打式均质器筒参数

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 拍打式均质器筒参数                   |
| 公司名称 | 常熟市圣海电器有限公司                 |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 常熟市尚湖镇王庄工业区                 |
| 联系电话 | 6-0512-52438810 15050338780 |

## 产品详情

### 拍打式均质器简介

Ymnl-9D无菌均质器也叫无菌均质机，广泛用于动物组织，生物样品等均值等处理，均质机在食品药品、化妆品、临床、分子学、毒素及细菌检测等领域均可应用，无菌均质机还特别适合微生物检测样本的制备。

### 拍打式均质器筒参数：

时间：30、180、600秒或-（即连续运转）

拍击速度：6—9次/秒

有效容量：3-400ML

拍击箱体：不锈钢

连续功率可调：300W

电机速度：500-1500r.p.m

显示方式：液晶显示

无菌均质袋：17 × 30cm

净量：22.5KG

电源：220V/50HZ

外形尺寸：400 × 350 × 300mm

包装尺寸：495 × 465 × 360mm

想了解更多拍击式均质器产品详见：[www.chem17.com/st238175/product\\_21228785.html](http://www.chem17.com/st238175/product_21228785.html)

其他产品推荐：[www.chem17.com/st238175/product\\_21228785.html](http://www.chem17.com/st238175/product_21228785.html) 拍打式均质器