

固体塑料密度计比重仪MH-300A/MH-200A 台湾数显电子密度计天平

产品名称	固体塑料密度计比重仪MH-300A/MH-200A 台湾数显电子密度计天平
公司名称	厦门群隆仪器有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:QUNLONG/群隆 型号:MH-300A
公司地址	厦门市湖里区安岭路993号7层709单元
联系电话	0592-5653843 18150390872

产品详情

价格解析：

促销活动价：mh-300a 价格：1800元；国标款dx-300 价格：3000；高精度款式dx-120x,价格：4800

适用于：

橡胶、电线电缆、铝制品、塑料颗粒、粉末冶金、矿物岩石、精密陶瓷、玻璃工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业等新材料研究实验室。

依据：astm d792、astm d297、gb/t1033、gb/t2951、gb/t3850、gb/t533、hg4-1468、jis k6268、iso 2781、iso 1183...等标准规范。

原理：采用阿基米得原理浮力法，准确、直读量测数值。

规格：

型号：	dx-300	dx-600
秤重范围：	0.005g~ 300g	0.005g~ 600g
比重精度：	0.001 g/cm ³	0.001 g/cm ³
测量时间：	约10秒	约10秒
设定：	温度补偿设定、溶液补偿设定	温度补偿设定、溶液补偿设定

规格：

型号：	dx-120x	dx-300x
称重范围：	0.001g~ 120g	0.001g~ 300g
比重精度：	0.0001 g/cm ³	0.0001 g/cm ³
测量时间：	约10秒	约10秒
设定：	温度补偿设定、溶液补偿设定	温度补偿设定、溶液补偿设定

功能特点及装置：

- 镀金陶瓷电容传感器；
- 电子天平配合密度的测试装置，可实现液体、固体的密度测试；
- 密度直读，减取烦琐的计算；
- 标准的rs232数据输出功能，可轻易的连接pc和打印机。；
- 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
- 被测物空气中质量： 0.25g；
- 被测物空气中受到的浮力： < -0.125；
- 外形尺寸，270*200*265；重量;6.5kg
- 一体成型水槽尺寸,165*115*85
- 蓝色背光液晶显示；

本机采用一体注塑成型测量架，一体注塑成型透明水槽，组装方便，耐磨耐摔，防腐蚀，可清楚观察样品在介质中情况。

标准附件：

主机、 水槽、 测量台、 镊子、 抗浮架、 校正砝码、 防风防尘罩、 不锈钢网球、 玻璃器皿、 电源变压器一个

测量步骤：

将样品放入测量台，测空气中重量，按m键记忆。 将样品完全浸入水中，测水中重量，按m键记忆，直接显示密度值。

dx-300/dx-600

dx-120x

mh-300a

本产品的加工定制是否，品牌是QUNLONG/群隆，型号是MH-300A，类型是橡塑密度计，品种是数字式，测量范围是0.005-300g，准确度是0.001，显示方式是数显直读，分度值是0.001，电源是220（V\HZ），用途是橡胶塑料密度的测量