

# 分析测试PEEK软管接头 PEEK接头定制加工佳曼夫新材料 液相色谱

产品名称	分析测试PEEK软管接头 PEEK接头定制加工佳曼夫新材料 液相色谱
公司名称	常州佳曼夫新材料科技有限公司
价格	8.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:GIMIF佳曼夫 型号:PEEK接头
公司地址	江苏常州武进沟南工业园新南路8号
联系电话	15906121718

## 产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

### 产品详情

产品信息产品名称：液相色谱耗材，peek手紧接头，peek三通，peek四通  
液相色谱耗材，peek手紧接头，peek三通，peek四通

peek三通、peek四通、peek多通、peek手紧接头、peek筛板、peek压力传感器、peek排气阀、peek离子色谱配件、peek多歧管基板、peek电磁阀阀体、peek导程螺母、peek高低压壳体、peek消解罐、进样阀peek定子密封垫分析仪器使用peek（聚醚醚酮）制成的管路和接头会非常方便。peek管路容易连接，peek接头不仅无需工具，手拧即可固定，而且容易调节锥箍之外的管路长度，peek耐压接近4000 psi（大多数hplc应用系统压力不会超过3000psi）。使用peek接头时则无需担心接头耐溶剂性能。在考虑相对惰性和生物相容性的情况下，peek（聚醚醚酮）管路可承受高达100 的高温。在正常条件下，0.005”（0.13 mm）至0.020”（0.5mm）内径的管路，短时间内可以承受高达5000psi的压力，0.030”能承受3000psi的压力。较大内径的管路承受的压力一般可达500psi。在高温以及一些溶剂或酸的接触下，这种承受力将会较大幅度地降低。在很多情况下peek的机械性能甚至能取代不锈钢，甚至在某些特定环境下不锈钢容易起反应，但是，peek可能一定程度上吸收一些分析物和溶剂，特别是二氯甲烷、二甲苯基亚砷、四氢呋喃以及高浓度的硫酸和硝酸。

陈威 tel：15906121718

qq：1686158692

chenwei@gimif.com

【官网】 [www.chn-gimif.com](http://www.chn-gimif.com)

产品照片

使用注意事项

1、分析测试零件加工前需要提供加工图纸或样品

用途说明

相似产品

售后说明

1、物流运费说明

gimif为了确保客户第一时间收到产品，均默认采用顺丰快递，并按gimfi发货标准执行，如有特殊要求，请联系客服；

陈威 15906121718 qq：1686158692

2、在线下单

本店商品除型材、特种塑料螺丝是标准件外，其他产品均为客户定制加工件，在线下单前请联系客服确认；

陈威 15906121718 qq：1686158692

### 3、在线支付

本店所有产品均支持在线支付，部分非标零件付款前请联系客户确认；

### 4、退换货政策

型材、特种塑料螺丝如因质量问题，本店承诺无条件退换或退款，非标零件未到图纸要求的，本店可免费重新加工或退款；

### 5、发票制度说明

本店线上、线下交易均可申请发票，增税普通票、增值税专用发票、普通机打票

本产品的加工定制是是，品牌是GIMIF佳曼夫，型号是PEEK接头，类型是高压液相色谱，测量范围是液相色谱仪，测量对象是液相色谱，控温范围是250（ ），尺寸是2（mm），重量是0.01（kg），耐高温是长期使用温度超过250 ，高强度是螺纹强度高，耐腐蚀是可承受大部分的腐蚀性溶剂