

实验室高速混合机 -小型实验室高速混料机

产品名称	实验室高速混合机 -小型实验室高速混料机
公司名称	张家港市佳诺机械有限公司
价格	12600.00/台
规格参数	实验室高混机:佳诺实验室高混机 10升高混机:张家港佳诺SHR10L高 张家港高混机:张家港佳诺高混机
公司地址	江苏张家港市南丰镇振丰路12号
联系电话	13160133121

产品详情

张家港市佳诺机械小型实验室高速混合机混料机设备用途：

shr系列实验室高速混合机在塑料、橡胶、染料、食品、日用化学工业等行业中被广泛用于各种物料的混合、搅拌、干燥、着色。

设备特点：

shr系列实验室高速混合机，设计先进，外观美观，操作方便，安全可靠。效率高、能耗少、噪音低。是您选购的理想实验室器材。

设备优点：

- 1、 外观美观，操作简单；
- 2、 接触器采用韩国lg公司产品，经久耐用；
- 3、 经过特殊热处理的不锈钢浆叶，浆叶使用寿命更长；
- 4、 高速混合机主轴采用专利密封结构，保证使用过程中不漏料；

5、 可选配放料口气体清扫装置；

6、 可选配变频调速，保护电机和供电线路，同时省电20-30%；

shr系列实验室高速混合机技术参数						
型号/名称	总容积 (l)	有效容积 (l)	电机功率(kw)	主轴转速(r/min)	加热方式	卸料方式
shr-5a 实验室高速混合机	5	3	3	1500	电加热/自摩擦	手动
shr-10a 实验室高速混合机	10	7	手动			
shr-25a 实验室高速混合机	25	17	3/5.5	750/1500		
shr-50a 实验室高速混合机	50	35	7/11	750/1500		自动

优惠提供实验室高速混合机配件：实验室高速混合机变频器、实验室高速混合机电磁阀、实验室高速混合机浆叶、实验室高速混合机热电偶、实验室高速混合机皮带、实验室高速混合机接触器、实验室高速混合机温控表、实验室高速混合机密封条等配件。

本产品的应用领域是化工，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式是高速混合机，料筒运动方式是二维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，型号是shr-5a,shr-10a,shr-25a，布局形式是立式，装料量是5（kg），每次处理量范围是0-10（千克），生产能力是5（kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是1100x680x960（mm），整机重量是600（kg），物料粒度是20-2000（目），卸料方式是手动，规格是shr-25a