

## 美国Jenco3173任氏3173R超大屏台式电导率/盐度/TDS测试仪器

产品名称	美国Jenco3173任氏3173R超大屏台式电导率/盐度/TDS测试仪器
公司名称	青岛东方嘉仪电子科技有限公司
价格	3199.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Jenco/美国任氏 型号:3173/3173R
公司地址	山东省青岛市市北区裕环路133号
联系电话	0532-86069117 13791934995

### 产品详情

购买前请务必先与我们客服联系，确认商品【是否有货、单价、交货期、快递、运费.....】

若客服不在线，或没能及时回复您，请电话联系 13791934995

美国任氏jenco 代理证书

自2003年成立以来，一直秉承精诚团结、坦诚务实的态度，与用户携手共进、互利、互惠、共同发展的原则，创造出自己独特的企业文化。东方嘉仪为国内首家提供仪器选型+配送+安装调试+培训服务，并且先后为120个行业超过20000家企业供应仪器，是得到大家广泛认可与赞扬于一身的仪器仪表服务品牌。

**产品介绍：**

**产品概述：**

3173/3173r超大屏台式电导率/盐度/tds测试仪为大学实验室及科研单位特殊设计的超大屏幕的电导度测试仪,也可测盐度,测量的同时可显示温度值。有rs-232通讯接口。电源供给可用6节1.5v的5#电池或专门配置的交流电源转换器。整机通过ce认证。

**功能特点：**

3173/3173r电导率值、总固体溶解量（tds）、盐度、温度微电脑处理器，测量精度高、重复性好。超大液晶显示断电校正记忆自动温度补偿电池电量不足提示rs-232c通讯（仅3173r）交直流两用电源

**技术参数：**

规格			
显示	范围	分辨率	
电导率	0.00us/cm~200.0ms/cm	0.01/0.1	±
tds	0.00ppm~100.0ppt	0.01/0.1	±
盐度	0.0~80.0ppt	0.1	
温度	-10.0~120.0	0.1	
性能			

电极常数种类	0.1/1.0/10.0cm <sup>-1</sup>
电导率温度补偿范围	自动-10.0~120.0
参考温度	15.0 ~25.0
温度系数	0.00~4.00%可调，默认值是1.9
总固体溶解量（tds）系数	0.5
校正数据储存	有
通讯功能	rs-232c(3173r)
音效回馈	所有按键
电源	交流电源转换器（输出:dc9v）或6节1.5
工作环境	0~50 ,相对湿度<95%
尺寸	230 × 165 × 80mm
重量	约650g（不含电池）

#### 标准配置：

3173	主机、106I电极（k=1.0cm <sup>-1</sup> ）、007n万向支架（输出:dc9v）、6节1.5伏特5#电池、
3173r	主机、106I电极（k=1.0cm <sup>-1</sup> ）、007n万向支架（输出:dc9v）、6节1.5伏特5#电池、软件光盘、标准药水

#### 选购附件：

107n k=10.0 cm<sup>-1</sup>电导电极（高电导率介质测量）

109I k=0.1 cm<sup>-1</sup>电导电极（纯水、超纯水测量）

#### 服务承诺：

- 1、正品保障：东方嘉仪承诺对外销售的产品均为正品，如若发现假货，我们将假一赔十。
- 2、业内独家承诺：22年业内经验专业人士提供最合适您的选型方案，选型不当一切责任由商家承担。
- 3、国际知名品牌：泰克仪器成立于1946年，是测试、测量和监测领域的全球领导者，为促进计算机和通信融合的核心厂商之一。
- 4、100%零风险购买：若您购买后7天内对仪器使用不满意免运费为您退换。

本产品的加工定制是否，品牌是Jenco/美国任氏，型号是3173/3173R，测量范围是0.00uS/cm~200.0mS/cm，测量精度是±0.5%F.S.，分辨率是0.01/0.1，电源是9V，尺寸是230 × 165 × 80（mm），用途是见说明