

日本折原株式会社散乱光应力仪SLP-2000售后服务网点

产品名称	日本折原株式会社散乱光应力仪SLP-2000售后服务网点
公司名称	深圳市捷启电子有限公司
价格	319000.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:日本折原 型号:SLP-2000
公司地址	深圳市宝安区新安街道创业路南侧易达大厦1栋A0803 (办公场所)
联系电话	13392823376

产品详情

我司供应日本折原散乱光应力仪加密狗 SLP-2000应力仪软件升级 维修玻璃表面应力仪核心部件 LED520nm光源 显影液 三棱镜等服务 销售折原FSLP-2000手机盖板应力仪 钢化玻璃应力仪 应对苹果三星手机盖板应力测试康宁 旭硝子 龙迹玻璃CS应力值测试 电容屏 触摸屏 TFT 应力值的管控设备。

SLP-2000应力仪是利用通过玻璃内部应力的双折射来改变极化激光束的延迟，并且散乱光的强度随着激光束的延迟的变化而改变，通过偏振光光路上因激光束的延迟而出现的光程差和偏振特性来计算表面应力和压应力层厚度。

SLP-2000型散乱光应力测试仪（二强钠离子应力仪）为quan qiu wei yi一款化学钢化钠离子玻璃内应力检测仪器，用于测量化学强化和物理强化玻璃的内应力。该仪器采用无损检测方式，使用操作方便，既缩短了测量所需时间，又对玻璃生产过程进行，能很好的分析化学钢化玻璃的内应力分布情况，进而判断产品的钢化程度。

【仪器特点】

- 1.具有其他型号没有的wei yi的测量方法(激光束光弹性分析原理)。
- 2.自动测量，因测试者造成的个人误差小。
- 3.能够用电脑保存数据，便于品质管理。
- 4.相位图与应力的映射关系算法可设计。

- 5.使用LED光源，使用寿命长，达到10,000小时(以前500小时)。
- 6.使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到zui小。
- 7.能够用电脑自动保存数据，便于品质管理。
- 8.实现连续测量的同时并根据设置区间自动判断合格/不合格。
- 9.在连续测量时系统自动保存测量的数据，并累计测量数目(合格数目/不合格数目)。
- 10.除了连续测量，也可以自由选择单次测量、手动测量等测量方式。

【SLP-2000应力仪技术参数】

1. 测定对象：化学强化玻璃、化学2次强化玻璃、物理强化玻璃、二次强化微晶玻璃
2. 测定形状：平面-1000R 10*10mm以上
3. 测定范围：应力值0-2000Mpa、应力层深度10-600 μ m
4. 测定分辨能力：应力 5Mpa 深度5 μ m
5. 测定精度：从表面算起50 μ m之后 应力值 \pm 10MPa深度 \pm 10 μ m (以标准片为基准)
6. 光源：LD 520nm 30mW Glass3B 棱镜：S-LAL-10 ND=1.51
7. PC：专用(Windows 10、测量软件已安装)
8. 电源：AC220V \pm 5V 5A
9. 尺寸：300 \times 600 \times 200mm
10. 重量：约 16kg

【SLP-2000应力仪配置清单】

1. DELL主机：CPU：inter core i5及以上
2. 系统及软件：
3. Windows 10 professional edition 64bit
4. SLP分析、计算软件
5. PMC拟合软件
6. 包含主板、视频/音频、网卡、显示器、操作系统、键盘、鼠标等配件