

# 国产绝好超细雾化消毒机大量批发 超低容量喷雾器

产品名称	国产绝好超细雾化消毒机大量批发 超低容量喷雾器
公司名称	成都市康洁有害生物防制中心
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:喷雾器 品牌:紫阳
公司地址	成都市青羊区澄江街1号附23号1层
联系电话	028-66699992 13808201661

## 产品详情

vim型高密 特塑 储压式  
喷雾器厂家直销



销量4537 **315.00**

优士 苍蝇、蚊子 广谱杀虫剂  
超低 烟雾机喷洒 无异味1000ml

销量3915 **150.00**

美国哈逊电  
器大量

销量3582



医用高纯度消毒酒精大量批发  
95%消毒酒精消毒液 500ml  
家庭常备

销量2614

9.00

大功达  
蟑

销量3085

电动超低容量喷雾机 美国进口  
消毒杀虫两用设计  
环保电动喷雾器

销量1948

3400.00

供应进口美国手推大型电动超  
低容量喷雾器

销量4079

137000.00

特效风云杀  
饮企业必备

销量3134

此模板由【超级快车】提供

如果需要开发票（增值税专用发票）请与我们联系：毛经理

电话：13808201661

## 、产品简介

zr-4010系列气溶胶发生器是北京紫辰生物医药技术研究所与青岛众瑞智能仪器有限公司最新联合研制的电动气溶胶喷雾设备，通过更换不同规格的喷嘴可实现吸入治疗和免疫给药、空气消毒、表面消毒等功能。

该仪器外观新颖、操作简单、携带方便、喷洒药液效率高，克服了市面

上原有的喷雾器体积过大、携带不便、雾化效果差、药液利用率低等弊端，特别适用于学校、医院、车站、大型交通工具、宾馆饭店、防疫部门、灾区、疫区等场所的消毒、预防免疫及治疗给药等工作。

### 三、产品型号和功能

a带有药液制冷、温度及工作状态显示、喷雾风压控制等高级功能

b带有工作状态显示、喷雾风压控制等高级功能

c具备基本的气溶胶发生功能

#### 功能特点

采用气流雾化原理将药液以高速和极微细的雾状颗粒喷出。

更换不同规格的喷嘴，控制喷雾粒径大小，可适应不同的场合及用途。

a、b型可通过高速微处理器有效的控制喷雾压力，雾化效果更好，

喷射距离更远。

a型药箱带制冷功能，可长时间保护药液功效。

#### 技术参数

额定电压/频率	交流电220v ± 20v,50hz
额定功率	800w
工作温度范围	0 ~ 40
工作湿度范围	30% ~ 85%
仪器噪声	< 80db
静风喷雾射程	8米
外壳材料	耐腐蚀的高强度工程塑料

仪器尺寸	520mm × 130mm × 230mm	
仪器重量	3.5千克	
粒谱直径	50微米喷嘴	50 ± 10, 用于表面消毒
	20微米喷嘴	20 ± 10, 用于空气消毒
	10微米喷嘴	10 ± 10, 用于吸入治疗和免疫给药
喷雾量	50微米喷嘴	7min / l
	20微米喷嘴	10min / l
	10微米喷嘴	20min / l
药箱容量	a型	1.5l
	b型、c型	2.0l

#### 四、ab显示功能参数

接通漏电保护插头电源，仪器数码管显示药箱温度（a型）或循环

显示“--”（b型），指示已接通交流电源。注：

若开关处于“开”状态时接通电源，为防止风机突然启动造成意外，控制系统将不会立即启动风机，此时数码管闪烁显示“of”，只有当关闭“开关”并再次打开时，风机才会正常工作。

打开仪器开关，风机启动，开始喷洒药物。此时数码管在状态信息

和温度间切换显示（a型）或仅显示状态信息（b型）。

注：

（1）当数码管闪烁显示状态 $p^- / p_- / p_+$ 时表示风机工作正常，微处理器正在控制压力（ $p^-$ ：提高风压， $p_-$ ：减小风压， $p_+$ ：风压已控制在设定值）。

（2）使用中自动安全防护：如果运行过程中数码管显示状态 $p_e$ ，表示喷雾压力出现异常，此时仪器自动关闭风机，防止意外事故发生；

（3）强制启动风机时，仪器数码管显示状态 $p_l$ 。

（4）若风机连续运转时间大于两小时，数码管闪烁显示2h，同时关闭风机

国产喷雾器中的娇娇者，

优势：1、喷嘴可以根据自己的需要更换；

2、采用的是气溶胶喷雾

气溶胶及其特性气溶胶及呼吸道传染性疾病多功能药物气溶胶发生器营销策略市场前景展望诺福牌医用消毒剂

1、什么是气溶胶？

气溶胶是指分散于空气中的微米级的固体和液体微粒所组成的一种体系。

气溶胶微粒直径一般小于 $5\mu\text{m}$ ，最大可达 $10\mu\text{m}$ 。

气溶胶本身为携带一定量的负电荷的固体或液体微粒。

## 2、气溶胶粒子生物特性

## 3、气溶胶行为特点

气溶胶的行为：沉降、沉积、撞击、吸附、凝集合并、布朗运动

## 4、气溶胶粒子分子动力学特性

终末沉降速度：粒子受到的重力和空气对它的阻力相等时的沉降速度。

## 5、气溶胶生物学效应及其应用

气溶胶本身携带一定量的负电荷，所以能对人体生物细胞产生明显的生物学效应。a、空气微生物学研究  
b、大气物理学研究c、环境污染及环保研究d、军事战争及防护研究e、医疗卫生、防疫及疾病防治

a、气雾吸入预防；b、气雾吸入治疗；c、空气消毒和灭菌；d、物体消毒和灭菌；

### 低压喷雾

1-1.5米

口、鼻局部

多种喷头(10、20、 $50\mu\text{m}$ )，功能齐全(喷药、消毒、杀虫、空气、物体表面消毒、施肥等)粒子均匀、雾化效率高，无液滴、无溢漏，不浪费药液喷射距离远，可达5-8米压力自动控制、浓度稳定有制冷和温度控制，保持药物活性噪声低，对人无侵扰药液过滤、稳定可靠操作简单(总电源、风机电源、液路开关)震动小、重量轻、使用方便(220v电源)可提、可背、可装箱，方便携带和运输

a、原理科学；b、生物利用率高；c、高效；d、便利；e、多功能；f、多用途。

a、卫生防疫：针对经呼吸道、消化道、皮肤、粘膜等传播的各种传染病的空气消毒及场所、器具、器材、设施的表面消毒。b、集体给药：大人群呼吸道传染病吸入治疗或预防免疫给药。c、病虫害防治：农业、林业病虫害防治。d、畜牧防疫：家禽、家畜各种养殖场的传染病免疫、治疗及场地消毒和灭菌。

(1) 医疗卫生：医院门诊、病房、手术室、实验室、化验室、食堂等。(2) 科研单位：实验室、动物房、学术厅、会议室、图书馆、食堂等。(3) 院校：会议室、教室、实验室、图书馆、体育馆、礼堂、食堂等。(4) 制药企业：净化车间、生产车间、化验室、包装车间、动物房等。(5) 商业设施：商场、银行、宾馆、餐厅、影院、俱乐部、歌舞厅、写字楼、会展中心、集贸市场等。(6) 交通运输：机场、车站、码头、飞机、火车、汽车、出租车、轮船等场所及运输工具。(7) 军队：部队营区及设施。(8) 农林业：农林业种植、果园、蔬菜大棚等。(9) 畜牧业：鸡场、猪场、牛场、养殖场、牧场等。(10) 灾区：各种突发事件、自然灾害或疫情现场。

片剂、粉剂

便宜、方便

本产品的加工定制是否，类型是喷雾器，品牌是紫阳，型号是zr-4001c，外型尺寸是138\*59\*68（mm），净重量是3.8（kg），转速是15（r/min），排量是20（cc），动力类型是电动，适用对象是茶树,蔬菜,路旁树篱,草坪,果树,其他，适用场所是平地,山丘,其他，适用领域是林业,农业，产品类型是全新，售后服务是支持，产品规格是常规包装