

洛河供应彩钢板风淋室 单人单吹不锈钢风淋室 厂家直销 价格优惠

产品名称	洛河供应彩钢板风淋室 单人单吹不锈钢风淋室 厂家直销 价格优惠
公司名称	苏州洛河净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人单吹 箱体材质:彩钢板
公司地址	江苏省苏州市吴江区笠泽路109号
联系电话	63207393 18962562223

产品详情

产品介绍

风淋室简介

产品名字： 单人单吹风淋室 执行标准： 工程材料：

材料	风机	过滤器	喷嘴
彩钢板	三角风机	2个高效过滤器	6

产品用途： 无尘车间，适用于制药厂、实验室、洁净车间，电子、光纤、电缆、印刷业无尘车间

处理工艺： 理论净化等级：

本公司承接各级别的无尘车间，适用于制药厂、实验室、洁净车间，电子、光纤、电缆、印刷业无尘车间，食品行业净化车间，医院手术室无菌病房等空气净化工程。

空气净化工程是一个应用行业非常广泛的基础性配套产业，目前在电子信息、半导体、光电子、精密制造、医药卫生、生物工程、航天航空、汽车喷涂等众多行业均有应用，并根据行业的精密与无尘要求，等级差别也较大。

在一定空间范围内，将空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除，并将室内温度、洁净度、压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内的工程学科。净化工程所特别设计的房间，不论外在空气条件如何变化，室内均具有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能。

风淋室

洁净室内，在动态情况下，细菌及尘埃的最大发生源是操作者，当操作者进入洁净室之前，必须用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒，并起到气闸的作用。

工程实拍图

部分材料图

无尘车间级别

等级	每立方米（升）空气中《0.5 μ m尘粒数	每立方米（升）空气中《5 μ m尘粒数
100	《35*100 3.5	
1000	《35*1000 35	《250 0.25
10000	《35*10000 350	《2500 2.5
100000	《35*100000 3500	《25000 25

洁净要求：

- （1）清洁洁净室内的墙时应使用洁净室无尘布；
- （2）用90%去离子水和10%的异丙醇配置清洁剂；
- （3）使用已获批准的洁净室专用去污剂；
- （4）每天都要检查车间和整备间的垃圾箱，并及时清走。

- (5) 每块地板都要吸尘。每次交接班时，都应在地图上标明工作完成情况，例如在哪结束从哪开始。
- (6) 清洁洁净室的地面应使用专用拖把。
- (7) 在洁净室里吸尘应使用带有高效过滤器的专用真空吸尘器。
- (8) 所有的门都需要检查并擦干
- (9) 吸完地以后再擦地。一周擦一次墙面。
- (10) 架空地板下也要吸尘及擦拭。
- (11) 三个月擦一次架空地板底下的柱子和支撑柱。
- (12) 工作时一定要记住，永远是由上往下擦，从离门最远的地方向门的方向擦。

无尘室须知

1. 进入无尘室前，必须知会管理人，并通过基本训练。
2. 进入无尘室严禁吸烟，吃(饮)食，外来杂物(如报章，杂志，铅笔...等)不可携入，并严禁嘻闹奔跑及团聚谈天。
3. 进入无尘室前，需在规之处所脱鞋，将鞋置于鞋柜内，外衣置于衣柜内，私人物品置于私人柜内，柜内不可放置食物。
4. 进入无尘室须先在更衣室，将口罩，无尘帽，无尘衣以及鞋套按规定依程序穿戴整齐，再经空气洗尘室洗尘，并踩踏除尘地毯(洗尘室地板上)方得进入。
5. 戴口罩时，应将口罩戴在鼻子之上，以将口鼻孔盖住为原则，以免呼吸时污染芯片。
6. 穿著无尘衣，无尘帽前应先整理服装以及头发，以免着上无尘衣后，不得整理又感不适。
7. 整肃仪容后，先戴无尘帽，无尘帽的穿戴原则系：(1)头发必须完全覆盖在帽内，不得外露。(2)无尘帽之下摆要平散于两肩之上，穿上工作衣后，方不致下摆脱出，裸露肩颈部。
8. 无尘帽戴妥后，再着无尘衣，无尘衣应尺吋合宜，才不致有裤管或衣袖太短而裸露皮肤之虞，穿衣时应注意帽之下摆应保平整之状态，无尘衣不可反穿。
9. 穿著无尘衣后，才着鞋套，拉上鞋套并将鞋套整平，确实盖在裤管之上。
10. 戴手套时应避免以光手碰触手套之手掌及指尖处(防止钠离子污染)，戴上手套后，应将手套之手腕置于衣袖内，以隔绝污染源。
11. 无尘衣着妥后，经洗尘，并踩踏除尘毯，方得进入无尘室。
12. 不论进入或离开无尘室，须按规定在更衣室脱无尘衣，不可在其它区域为之，尤不可在无尘室内边走边脱。
13. 无尘衣，鞋套等，应定期清洗，有破损，脱线时，应即换新。
14. 脱下无尘衣时，其顺序与穿著时相反。
15. 脱下之无尘衣应吊好，并放于更衣室内上层柜子中;鞋套应放置于吊好的无尘衣下方。
16. 更衣室内小柜中，除了放置无尘衣等规定物品外，不得放置其它物品。
17. 除规定纸张及物品外，其它物品一概不得携入无尘室。
18. 无尘衣等不得携出无尘室，用毕放置于规定处所。
19. 口罩与手套可视状况自行保管或重复使用。
20. 任何东西进入无尘室，必须用酒精擦拭干净。
21. 任何设备的进入，请知会管理人，在无尘室外擦拭干净，方可进入。
22. 未通过考核之仪器，禁止使用，若遇紧急情况，得依紧急处理步骤作适当处理，例如关闭水、电、气体等开关。
23. 无尘室内绝对不可动火，以免发生意外。

公司介绍

苏州洛河净化工程有限公司（原恒发净化设备厂）是一家专业生产净化防火彩钢夹芯板的厂家，并销售各类净化设备、净化辅材的多元化企业。本公司践行“责任、专业、顶立、共赢”的核心价值观，奉行“厚德达实”的经营理念。产品质量是我们的基石，售后服务是我们的价值体现。公司地处长三角的中心地带江、浙、沪交汇处，“天堂”苏州和杭州的中间——吴江，是中国沿海和长江三角洲对外开放的中心区域，沪宁高速、苏嘉杭高速贯穿其中。公司拥有专业的设计、生产、施工团队，在多年的实际工作中积累了丰富的经验，并取得装饰设计与施工一体化资质，机电安装专业资质、空气净化设计与施工资质等一系列专业资格认证。公司秉承一贯对客户的承诺，竭诚为广大的客户提供最周到全面的服务、最优质环保的产品。

公司可根据客户具体要求定制相关产品，详情咨询：18962562223 梅先生

企业证书

添加证书

点击输入文字描述

添加质检报告

点击输入文字描述

采购说明

1、付款方式

2、退换货政策

3、发票制度说明

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人单吹，箱体材质是彩钢板，适用对象是人淋室，功能是机械手动，自动化程度是手动，品牌是洛河，型号是fls-1ax，喷嘴数是6，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是 99.99%，喷口风速是20（m/s），循环风量是1000，风淋区尺寸是内：宽750*深700*高1950，风淋时间范围是围0-99可调，电源是380（v），最大功耗是0.55kw（kw）（kw），适用领域是应用于食品、饮料、彩印包装、塑料制品、印刷、制水、制杯、制药、造酒、电子、生物等企业的无菌净化车间，规格是

单人单吹风淋室