

摇床，2014新型摇床，专业摇床，摇床型号，重选设备

产品名称	摇床，2014新型摇床，专业摇床，摇床型号，重选设备
公司名称	河南兴邦重工机器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:摇床 生产厂商:兴邦重工
公司地址	郑州中原西路与新田大道交叉口向南600米
联系电话	0371-67103552 15803886709

产品详情

摇床是用于选别细粒物料的重力选矿设备，广泛应用于选别锡、钨、金银、铅、锌、钽、铌、铁、锰、钛铁和煤等。摇床是结合了国内摇床和重力选矿技术，具有富集比高、选别效率高、操作简单等优点，且一次得出最终精矿和最终尾矿。

产品优势控温精度高、范围广 摇床采用先进程序来控制温度、转速和时间，能够实现温度、转速的定值和反复，步移和阶梯式运行和自动运行，采用自动开机、自动关机、始终显示等运行模式。具备恒温恒湿功能 摇床具备恒温恒湿功能，依靠水位自动识别系统、低水位声光报警和自动上水功能，防止样品出现蒸发干枯现象。静音风扇设计和强制式对流方式，确保了良好的恒温效果。实现快速降温 新型摇床具有强劲快速的制冷系统，使降温要求瞬间实现，并具有自动化霜功能，保证仪器能在低温状态下长时间持续运行。具有自身保护功能 摇床设有开门自停关门自动运转装置和漏电、过电流保护、超负荷保护等安全保护功能，如在发生电机过热、速度失控情况时，设备会保护性切断各自的电源并声光报警。

工作原理 摇床选矿是一个倾斜的床面上借助机械石板对称往复运动和薄层斜面水流等联合作用，使矿粒在床面上松散分层、分带，从而使矿物按密度不同来进行分选的过程。

摇床的选择，摇床的安装都有哪些注意事项? 选择摇床要根据入选原矿的最大粒度，处理量和厂房面积等来决定。给料粒度大于0.2mm时使用粗砂摇床，粒度为0.2-0.074mm时才用细沙摇床，粒度小于0.074mm时用矿泥摇床。入选物料细度越细，摇床的处理能力越低。摇床安装要求平整，运转时不应有不正常的跳动，纵向一般为水平，但处理粗粒原料时，粗矿段应高于0.5度，以提高精选效果，而处理细泥摇床，粗矿段应低于0.5度。更多摇床的相关信息，可以咨询兴邦重工，专业的选矿设备摇床生产出口基地，免费安装调试，报价合理，价格优惠。

兴邦免费咨询电话：0371-67103552 0371-67103998 官方网址：<http://www.hnxbzg.com>

本产品的加工定制是是，类型是摇床，生产厂商是兴邦重工，型号是型号全，给矿粒度是0.15-2mm，处理能力是0.1~1.8t/h，品牌是兴邦重工