

单道电动移液器移液枪0.2-10ul 宝予德ePET 5-100ul

产品名称	单道电动移液器移液枪0.2-10ul 宝予德ePET 5-100ul
公司名称	杭州晨诺环保科技有限公司
价格	1960.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:芬兰百得 型号:ePET
公司地址	杭州江干区九环路63号
联系电话	0571-85711912

产品详情

宝予德epet电子移液器提供了容易和可承受的电子移液方法。epet使用直接充电系统，不需要充电支架，是一种性价比很高的选择！epet有量程范围覆盖从0.2-5000ul的单道型号和0.2-1200ul的多道型号。

产品特点：

便携式变压器充电

整个枪体在色彩搭配上，灰白色、蓝色相间，符合色彩美学设计

简明的按键，可准确地选择所有移液参数

清晰的lcd显示，令所设定量程一目了然

轻触式移液按钮，减少手部疲劳及上臂损伤

快捷轻便的复合式管嘴推出器

快速稳定的电脑驱动系统，确保移液的精确、高效

电子移液器具有多功能移液模式：

1.移液（p）对选定的容量进行移液，有自动吹出功能，完全控制活塞移动。分出后混合可以被用于连接这个模式。

2.多次分液 (d) 吸取全部容量加上一定增量，然后多次分出相等容量的液体。剩余部分的容量和次数在显示器上显示。

3.稀释 (dd) 两种不同溶液由空气隔层隔开，一起被吸入，分液时一起被自动吹出。这个模式也可以和分液后混合模式合用。

4.多次分液 (sa) 选择吸液的容量和数目，直到该系列完成，然后一次把全部吸入容量都排出。可用于人工手动洗板。

5.分液后混合 (*或+混合) 活塞自动上下移动，将液体在分液容器中混合。混合时间由起动按钮控制。在移液或稀释模式下有效 (p,dd)。

单道系列：

产品编号	规格	可变量	不准确性	不精确性	适用管嘴
710521et	0.2-10ul	0.1ul	± 0.90%	0.50%	10ul
710011et	5-100ul	1ul	± 0.40%	0.15%	200&300ul
710021et	50 - 1000ul	5ul	± 0.40%	0.15%	1000ul
710041et	50-1200ul	5ul	± 0.40%	0.15%	1200ul
710501et	100-5000ul	50ul	± 0.50%	0.15%	5000ul

多道系列：

产品编号	道数	规格	可变量	不准确性	不精确性	适用管嘴
710201et	8	0.2-10ul	0.1ul	± 0.90%	0.50%	10ul
710211et	8	5-100ul	1ul	± 0.50%	0.20%	200&300ul
710221et	8	25-250ul	5ul	± 0.40%	0.15%	300&350ul
710801et	8	50-1200ul	10ul	± 0.50%	0.15%	1200ul
710301et	12	0.2-10ul	0.1ul	± 0.90%	0.50%	10ul
710311et	12	5-100ul	1ul	± 0.50%	0.20%	200&300ul
710321et	12	25-250ul	5ul	± 0.40%	0.15%	300&350ul
710811et	12	50-1200ul	10ul	± 0.8%	0.15%	1200ul

本产品的加工定制是是，品牌是芬兰百得，型号是ePET，类型是电动移液器，结构形式是可调式移液器，测量范围是0.2-5000ul，测量精度是± 0.15%~ ± 0.20%，重量是0.4 (kg)，适用范围是实验室科研单位，颜色是白