

甲醛检测仪 甲醛测试仪 精准空气检测仪 苯试管 苯测试试管

产品名称	甲醛检测仪 甲醛测试仪 精准空气检测仪 苯试管 苯测试试管
公司名称	武汉绿蓓蕾科技有限公司
价格	2.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:绿蓓蕾 型号:LBL-JCHC2
公司地址	武汉市武昌区武珞路628号亚贸广场A座19楼2号
联系电话	027-87285989 13018033322

产品详情

产品介绍

苯气体快速检测管是一种填充显色指示粉的玻璃管，管外印有刻度，管内的指示粉用吸附了显色剂的载体制成(见图)。当被测空气通过检测管时，空气中苯物质与指示粉迅速发生化学反应，被测物质苯浓度的高低，将导致指示粉产生相应的变色长度。根据指示粉颜色变化长度从而对苯物质进行快速的定性和定量分析。

产品用途

苯气体快速检测管为携带式、现场对环境空气中苯进行快速实现半定量、半定性检测之用。它具有体积小、便于携带使用和直观的特点。可广泛适合于居室、室内、居住区、公共场所、生活场所和厂矿车间空气中苯的现场定量定性检测。

使用方法 1. 用砂片稍用力将检测管两端各划一圈割印。2. 用硅胶管套套住检测管上的箭头所指一端，沿切割印掰断，用同样方法掰断另一端。3. 用硅胶管套套住检测管上的箭头所指一端（防止漏气），插入所要检测标注的气体通道口上（稍用力插紧）。注意方向性，箭头方向代表气体流过方向。4. 将所需检测的若干项的检测管，按以上方法均插好之后，接通电源，打开总电源开关，总电源指示灯亮，查看电压表是还正常。5. 调节所需检测气体对应的时间控制器，使其符合技术指标。打开所要检测项的开关，对应指示灯亮，所对应的检测项即开始检测。6. 检测结束，切断电源，一手轻按气体通道口上的蓝色套圈，另一手拔出检测管。7. 手持检测管箭头朝下，并垂直于地面放在与目光基本不平的位置，观察管上颜色变化所指刻度，即为被检测气体的浓度。

注意事项

1、甲醛检测试剂分为甲醛吸收剂和甲醛显色剂，两者是不可分的一套。2、苯系物检测管、氨检测管、tvoc检测管等为玻璃材质双封口，不开口时可以长期保存，开口后即刻使用最佳；3、这六种气体检测试剂试管属于六合一、八合一甲醛检测仪等室内空气质量检测仪的配套检测耗材，属于一次性消耗品，不可重复使用。

客服热线:027-87285989 网址:www.lvbeilei.com地址：武汉市光谷国际新城柠檬特区b-25

本产品的加工定制是否，品牌是绿蓓蕾，型号是LBL-JCHC2，测量范围是0.01-4mg/立方米，测量精度是0.05，测量对象是苯，流量范围是1（L/min），功率是2.5（w），分辨率是精准，尺寸是13mm*5mm（mm），重量是0.01（kg），电源是220v