

# 小型高压均质机\_试验型高压均质机\_50L实验室高压均质机\_均质机

产品名称	小型高压均质机_试验型高压均质机_50L实验室高压均质机_均质机
公司名称	合肥小牛轻工机械有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:食品 物料类型:液-液 适用物料:食品
公司地址	安徽省合肥市蜀山区金寨路999号
联系电话	86-055168105931 18855105337

## 产品详情

小型高压均质机\_试验型高压均质机产品简介：

高压均质机广泛应用于食品、乳品、饮料、制药、精细化工和生物工程等领域，对液体物料的高压均质和细胞切裂工艺。小型高压均质机的生产量较小，主要适用于小规模厂家的生产或相关企业、院校做实验使用。

小型高压均质机\_试验型高压均质机适用范围：

精细化工：颜料、染料、涂料、油漆、塑料等；石油化工：润滑油、重油混合、柴油乳化、乳化沥青、催化剂等；农药化肥：化肥、农药乳化、杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物激素、尿素、复合肥等；生物医药：细胞浆化、蛋白质分散剂、药乳膏、抗生素、糖衣等；日用化工：护肤霜、洗涤剂、防腐剂、美发用品、牙膏、日用香精等；食品工业：食品添加剂、香精、香料、果汁、果酱、冰淇淋、乳制品、巧克力等；涂料油墨：内外墙涂料、建筑胶、油墨、墨水等；造纸工业：纸浆、胶黏剂、颜料混合、树脂乳化等；

型号	流量l/h	最大压力 (mpa)	额定压力 (mpa)	电机功率 (kw)
----	-------	------------	------------	-----------

gjj-0.2/25	200	25	20	2.2	
gjj-0.3/25	300	25	20	3	
gjj-0.5/25	500	25	20	4	
gjj-0.8/25	800	25	20	5.5	
gjj-1/25	1000	25	20	7.5	
gjj-1.5/25	1500	25	20	11	
gjj-2/25	2000	25	20	15	
gjj-2.5/25	2500	25	20	18.5	
gjj-3/25	3000	25	20	22	
gjj-0.8/60	800	60	50	18.5	
gjj-1/60	1000	60	50	22	
gjj-1.5/60	1500	60	50	37	
gjj-2/60	2000	60	50	45	
gjj-2.5/60	2500	60	50	55	
gjj-3/60	3000	60	50	75	
gjj-4/60	4000	60	50	90	
gjj-5/60	5000	60	50	110	
gjj-0.1/70	100	70	60	5.5	
gjj-0.2/70	200	70	60	7.5	
gjj-0.3/70	300	70	60	11	
gjj-0.5/70	500	70	60	15	
gjj-1/70	1000	70	60	22	
gjj-1.5/70	1500	70	60	37	
gjj-2/70	2000	70	60	45	
gjj-2.5/70	2500	70	60	55	
gjj-0.1/100	100	100	80	7.5	
gjj-0.2/100	200	100	80	11	
gjj-0.3/100	300	100	80	15	
gjj-0.5/100	500	100	80	18.5	
gjj-1/100	1000	100	80	37	
gjj-2/100	2000	100	80	75	
gjj-3/100	3000	100	80	110	

1、本表格仅供参考，尺寸及结构形式可根据客户需要另行设计，以最后图纸为准。温馨提示：

2、均质机选型需提供的工艺参数：物料性质、电机功率、产量、特殊要求等。

小型高压均质机\_试验型高压均质机工作原理： 高压条件下的混悬液，高速通过一个可调节缝隙的均质阀，高速撞击、剪切和失压爆炸等综合效应，将较大的颗粒粉碎成很小的微粒，获得理想的乳化液或分散液。最理想的超细粉碎、乳化设备。

均质机材质在客户无特殊要求的情况下通常是采用不锈钢304或316l制造，可根据用户需求另行设计制造。

本产品的应用领域是食品，物料类型是液-液，适用物料是食品，适用场所是实验室用，动力类型是电动，产品类型是全新，品牌是小牛轻机，型号是50L，生产能力是30（kg/h），每次处理量范围是101-500（千克），功率是3（KW），外形尺寸（长\*宽\*高）是900\*400\*1000（mm），整机重量是100，规格是100 MPA