

校准砝码 无磁标准砝码 计量所砝码

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 校准砝码 无磁标准砝码 计量所砝码 |
| 公司名称 | 杭州朗固金属制品有限公司 |
| 价格 | 3580.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:朗固 型号:E2 |
| 公司地址 | 浙江省杭州市余杭区临平映荷街137号 |
| 联系电话 | 86-057189180201 18257119215 |

产品详情

材质:不锈钢

等级:e2

规格:2公斤~1公斤

密度:7.94g/cm³

无磁不锈钢标准砝码材质密度：7.94g/ cm³,砝码磁化率：< 0.01。 e2级，f1级

1、砝码有等级区分：e1、e2、f1、f2、m1、m11、m2、m22、m3，共9个等级 等与级的区别在于：等是按照不确定度来分的，即等砝码有修正值，

级是按照示值误差来分的，即级砝码没有修正值，只要其示值误差在此范围内都有认为合格的

2、其他：天平砝码：材质种类—无磁不锈钢.非磁性不锈钢，铜镀铬，铁镀铬。

砝码形状—园柱体、园锥体、板形、片形、圈(环)形、骑形、条(棒)形

组合形式—常规组合5、2、2、1，(可按用户需求任意组合)

精度等级—一等(e2).二等(f1实差).f1(三级允差).f2(四级).m1(五级).m2(六级) 成套规格(质量范围)20kg~10kg

、10kg~1kg、5kg~1kg、2kg~1kg、2kg~1mg、1kg~1mg、500g~1mg、200g~1mg、100g~1mg、500mg~1mg(片码)、500mg~10mg(圈码)、50mg~1mg(圈码) 单只规格(标称值)20kg、10kg、5kg、2kg、1kg、500g、200g、100g、50g、20g、10g、5g、2g、1g、500mg、200mg、100mg、50mg、20mg、10mg、5mg、2mg、1mg

产品特点电子称砝码注意事项:1.天平应放置在牢固平稳水泥台或木台上，室内要求清洁、干燥及较恒定的温度，同时应避免光线直接照射到天平上。2.称量时应从侧门取放物质，读数时应关闭箱门以免空气流动引起天平摆动。前门仅在检修或清除残留物质时使用。3.电子精密天平若长时间不使用，则应定时

通电预热，每周一次，每次预热2h，以确保仪器始终处于良好使用状态。4.天平箱内应放置吸潮剂（如硅胶），当吸潮剂吸水变色，应立即高温烘烤更换，以确保吸湿性能。5.挥发性、腐蚀性、强酸强碱类物质应盛于带盖称量瓶内称量，防止腐蚀天平。

砝码维护砝码等级不同维护方式也不同，介绍一下各种砝码的维护方法：1.各等砝码按检定系统表的规定使用。一等、二等砝码使用实际质量，各级砝码用标称质量.2.暂不使用的砝码必须放在砝码盒内.砝码盒放在洁净、干燥而无明显温度波动的房间或专用的玻璃干燥皿中.3.二等及a级以上砝码不应赤手拿取，应用镊子、夹叉或垫以柔软洁净的鹿皮、真丝绸布或带上细纱手套拿取.取放砝码必须轻拿轻放.大砝码起吊时要平稳、缓慢、轻放不得碰坏或划伤砝码的表面.砝码表面如有锈蚀、镀层脱落或有较深较长的划时，立即停止使用，修理后重新检定.4.砝码的表面应保持清各等级4级以上砝码定期清洗。清洗实心的砝码时，将砝码置于铺有真丝绸布的浅盘中，按要求进行清洗。清洗时可用软毛刷轻轻刷洗，然后置于另外一个铺有干燥柔软、清洁的真丝绸布的浅盘中，用干燥而柔软清洁的真丝绸布去砝码表面残存的液体，晾干(洗涤时严禁砝码碰撞)。清洗带调整腔的3,4级砝码时，应用清洁，柔软的真丝绸布沾少许清洗液轻轻擦拭，除去砝码表面的污垢和灰尘.严防清洗液渗入调整腔。清洗5级以下砝码时，如表面只有灰尘，可用清洁的毛刷或柔软洁净的真丝绸布，亚麻布除去灰尘，对于表面涂漆的砝码如有污垢时，可用沾有温肥皂水的亚麻布擦洗，随后用干燥而柔软的真丝绸布或亚麻布擦干。5.6级大砝码应保存在干燥、安全有水泥地面的场所，不应堆放在潮湿的地上。使用时起吊、运输严防砝码表面磨损、碰撞、损伤或雨淋，使用后用棚布遮盖。

公司名称：杭州朗固金属制品有限公司公司地址：杭州临平映荷路137号联系电话：18857182185
0571-89181819传真号码：0571-89180203qq号码：2596333420 email: 2596333420@qq.com

本产品的加工定制是是，品牌是朗固，型号是E2，测量范围是2公斤~1公斤