

混凝土压力泌水仪 砼压力泌水仪 泌水率测定仪

产品名称	混凝土压力泌水仪 砼压力泌水仪 泌水率测定仪
公司名称	沧州兴业试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:混凝土压力泌水仪 品牌:沧州兴业
公司地址	河北 沧州市运河区 经济技术开发区新华路89号
联系电话	0317-5103360 18031700351

产品详情

sy-2型混凝土压力泌水仪

混凝土压力泌水仪主要用于骨料粒径不大于40mm的混凝土拌合物压力泌水测定。产品符合jc473标准要求。

技术参数：压力表最大量程 6mpa缸体活塞直径 125mm净重 15kg

混凝土压力泌水仪主要用于测试泵送砼在一定压力状态下的泌水量，并进而计算泌水率比。

主要特点 混凝土压力泌水仪具有测值准确、操作简便、体积小、重量轻、脱模方便等特点。**主要结构组成** 混凝土压力泌水仪主要由液压千斤顶、压力表及上盖活塞、试料筒、底座等组成。维护与保养1、每次试验结束后，要将混凝土压力泌水仪用水冲洗并擦干，如长期不用，用将无油漆的零件表面涂油防锈。2、在安装时，试料筒不得倒置，其下端外侧涂少许润滑脂，以使其能顺利插入底座，并与“0”形圈密封。3、如油泵卸油致使压力上不去，可将油泵后盖打开，按下内六角螺栓，加入20号机油，重新装好即可。使用方法1、打开上盖，将需要测试的砼拌合物装入试料筒内，用捣棒由外围向中心插捣25次，加上活塞，并将活塞的出气孔螺丝拧下，压下活塞至刚接触混凝土表面，拧紧出气孔螺丝，盖好上盖扳紧螺母，接好手动泵与千斤顶的快速接头（详见结构简图）2、接顺时针方向拧紧手动蹦回油阀，扳动手动泵手柄，将油压加至30mpa(压力表显示值)，此时活塞对砼拌合物的压强为3.0mpa.3、当油压达到30mpa时，立即打开泌水阀门，并将泌水接入1000ml量筒内，同时开始计时，并在10秒和140秒分别读取泌水量v1和v140、作为计算泌水率的基本数据。4、取得数据后，按逆时针方向拧松回油阀，使系统卸压，取下上盖和试料筒，将试料筒安放在脱模器（随机附件）上，盖好上盖，拧紧两个螺母。在按顺时针方向拧紧回油阀，给千斤顶加压至砼及活塞自动脱落，拆下上盖和试料筒，拧松回油阀，人工压回千斤顶活塞，一次试验结束

本产品的加工定制是是，类型是混凝土压力泌水仪，品牌是沧州兴业，型号是SY-2，重量是15（Kg），产品用途是安装工程，规格是绿色