

NK200-1B可视氮吹仪，样品氮吹浓缩仪，氮吹仪，微孔板氮吹仪

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | NK200-1B可视氮吹仪，样品氮吹浓缩仪，氮吹仪，微孔板氮吹仪 |
| 公司名称 | 杭州艾普仪器设备有限公司 |
| 价格 | 4980.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 用途:实验用 品牌:艾普 |
| 公司地址 | 杭州市江干区笕丁路168号 |
| 联系电话 | 0571-88294735 13386528188 |

产品详情

| | | |
|----------------|--------------|--------|
| 联系我们contact us | 售前客 客服 客服 客服 | 售后客服客服 |
|----------------|--------------|--------|

技术参数【0571-88294712 88294752 88294735 qq:2526147】

产品特点1、加热器使样品被快速加热至蒸发温度,同时气体经气针吹至溶液表面，促使溶液快速蒸发和样品浓缩。2、气针在气腔的位置可被改变，使之适用不同的试管。标准气针长度为150mm。3、气腔高度可以调节，此型号产品具有独特的特征：样品浓缩时随时可观察到被浓缩样品的液面位置。4、每条吹扫针均可独立控制，可以单独进行吹扫，单独进行流量调节，不浪费气体。5、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。6、内置超温保护装置，自动故障检测及报警功能。7、led显示屏，温度同步显示、时间递减显示，操作简单方便。8、标准配备气腔和专用可调节支架。

产品技术参数：

| | |
|------|---------------------|
| 产品型号 | nk200-1b 可视氮吹仪 |
| 温度范围 | 室温+5 —150 |
| 升温时间 | 30min (从40 升至150) |

| | |
|------------------|-------------------|
| 温度精度 (40~100) | ± 1 |
| 温度精度 (100~150) | ± 1.5 |
| 温度稳定性 (100) | ± 1 |
| 放置模块数量 | 1块 |
| 显示精度 | 0.1 |
| 时间设置最长 | 99h59min |
| 氮气流量 | 0—10l/min |
| 氮气压力 | 0.1mpa |
| 最大功率 | 400w |
| 外形尺寸 | 260x220x520 mm |
| 模块型号选择 | 参见nk200-1b系列可更换模块 |

仪器常规配置用户可从nk01~nk07规格中任选一规格模块，模块可以互换，常规选nk04或nk05模块。

nk200-1b系列可更换模块

| 型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸mm |
|------|-------|-----|-----------------|
| nk01 | 10 mm | 12 | 153.5 x 96 x 49 |
| nk02 | 12 mm | 12 | 153.5 x 96 x 49 |
| nk03 | 13 mm | 12 | 153.5 x 96 x 49 |
| nk04 | 15 mm | 12 | 153.5 x 96 x 49 |
| nk05 | 16 mm | 12 | 153.5 x 96 x 49 |
| nk06 | 19 mm | 12 | 153.5 x 96 x 49 |
| nk07 | 20 mm | 12 | 153.5 x 96 x 49 |

本产品的加工定制是是，用途是实验用，品牌是艾普，材质是不锈钢，外形尺寸是260*220*520（mm），电机功率是0.4（kw），适用对象是样品处理，应用领域是医用、制药，产品类型是全新，型号是NK200-1B