

三联高压固结仪

产品名称	三联高压固结仪
公司名称	上海魅宇仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海魅宇 型号:WG-3
公司地址	上海市奉贤区金碧路1980号
联系电话	021-61315908 13524263611

产品详情

首先感谢您选择购买我们的三联高压固结仪！质量优秀，品质卓越，做工精致。产品合格证针对出售的三联高压固结仪，以此做为凭据享受售后服务。上海魅宇仪器设备有限公司自成立以来，一直把产品质量视为公司参与市场竞争的核心，正是这个成功的定位和魅宇全体员工强烈的产品质量意识，使魅宇成为全国领先的试验仪器供应商。紫外光老化试验箱 www.instrument.com.cn/netshow/SH103174/C193390.htm

三联高压固结仪简介：

本仪器用于进行土的压缩试验，测定土的变形和压力或孔隙比和压力的关系，变形和时间关系，以便计算土的单位沉降重，压缩系统，压缩指数，回弹指数，压缩模量固结系数等，测定项目视工程需要而定。符合（GB4935-1996）标准，完全符合《土工试验规程》（SL237-1999），《公路土工试验规程》（T 0135-93）中的固结试验标准，本仪器采用新型高压密度板作为面板，钢板曲线框架，杠杆采用1：12和1：10双刀口，双挂钩结构，容器可同时做30cm²和50cm²两种土样面积试验。

三联高压固结仪特点：

RS485高速总线，一台电脑最多可以连接1024台固结仪。

实现荷载的精确控制，尤其是较小的初始荷载（1-2kPa）也可以完全控制。

全自动数据采集、控制以及后处理，使用方便。

可以保证获得更真实的固结率。

软件全自动控制，数据自动采集分析。

三联高压固结仪参数：

试样面积：30平方厘米、50平方厘米。

砝码加荷：低压12.5-800KPa。

中压12.5-1600KPa。

高压12.5-4000KPa。

柱杆：低中压1：12 1：10。

高压1：24 1：20。

三联高压固结仪操作规程：

将仪器放置平稳，并使杠杆位于升降支架之间，使之不产生摩擦。

按土工实验规程置备土样。

装入护环后将置备好的土样放入容器中透水石上，然后上端放上透水石，传压板及钢珠，置于压框正中，安装百分表。

将手轮顺时针方向旋转，使升降杆上升到顶点，再逆时针方向旋转1~2转。

使用加压头对准钢珠，调整拉杆下端螺帽，使框架向上时容器部分能自由取放。

先施加1的预压荷重，使指针读数为零。以后逐级加荷（加荷前卸下预载荷砝码）。

加荷后观看杠杆下沉情况或根据需要可逆时针方向旋转手轮，调节升降杆保持杠杆平衡。

综上所述，实验首选三联高压固结仪！