

# 液相peek手拧接头

产品名称	液相peek手拧接头
公司名称	常州佳曼夫新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏常州武进沟南工业园新南路8号
联系电话	15906121718

## 产品详情

### 液相peek手拧接头

PEEK二通、PEEK三通、PEEK四通、PEEK多通、PEEK手紧接头、PEEK筛板、PEEK压力传感器、PEEK排气阀、PEEK离子色谱配件、PEEK多歧管基板、PEEK电磁阀阀体、PEEK导程螺母、PEEK高低压壳体、PEEK消解罐、进样阀PEEK定子密封垫

液相peek手拧接头分析仪器使用PEEK（聚醚醚酮）制成的管路和接头会非常方便。PEEK管路容易连接，PEEK接头不仅无需工具，手拧即可固定，而且容易调节锥箍之外的管路长度，PEEK耐压接近4000 psi（大多数HPLC应用系统压力不会超过3000psi）。使用PEEK接头时则无需担心接头耐溶剂性能。

peek手拧接头在考虑相对惰性和生物相容性的情况下，PEEK（聚醚醚酮）管路可承受高达100 的高温。在正常条件下，0.005”（0.13mm）至0.020”（0.5mm）内径的管路，短时间内可以承受高达5000psi的压力，0.030”能承受3000psi的压力。较大内径的管路承受的压力一般可达500psi。在高温以及一些溶剂或酸的接触下，这种承受力将会较大幅度地降低。

在很多情况下PEEK的机械性能甚至能取代不锈钢，甚至在某些特定环境下不锈钢容易起反应，但是，PEEK可能一定程度上吸收一些分析物和溶剂，特别是二氯甲烷、二甲苯基亚砷、四氢呋喃以及高浓度的硫酸和硝酸。

陈威 15906121718 QQ：1686158692

阿里巴巴官方网上商城：佳曼夫新材料<http://shop1417625133965.1688.com>

官方微信公众账号：chn-GIMIF

官方网站：[www.chn-GIMIF.com](http://www.chn-GIMIF.com)