

透明水晶玉器粘接胶

产品名称	透明水晶玉器粘接胶
公司名称	东莞研泰胶黏剂有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:研泰 型号:TH896
公司地址	东莞市万江区华宇大厦201
联系电话	0769-23292608 13686621864

产品详情

th896透明快干环氧树脂胶水

一、透明快干环氧树脂胶水特性

研泰牌透明快干环氧树脂胶水是采用国际最新环保型技术和先进的工艺精制而成的双组份环氧树脂ab胶胶粘剂，具有透明性好，环保无毒、粘接强度高、韧性好、耐油、耐水、耐酸碱、绝缘性好等众多优点；应用范围广泛，粘接物固化后完美无痕，无需加热，可常温固化。

二、透明快干环氧树脂胶水用途

型号	名称	用途
th-896	透明快干环氧树脂胶水 90分钟初固	适用于各种高档陶瓷、玻璃、金属、水晶、玉器、珠宝首饰、灯饰、仪表、工艺品、体育用品、休闲娱乐器材、家具数码科技等产品的制造与修复

三、透明快干环氧树脂胶水技术参数

型号	胶体颜色	粘度 (cps) (25)	调胶比例	可操作时间 (25)	固化时间 (25)	剪切强度 (mpa)	耐高温性 ()	保质期 (25)
th-896	a : 无色透明	10000-15000	1:1	40分钟	初固90分钟	12	-60至+150	24个月
	b : 无色透明	10000-15000			完全固化12小时			

四、透明快干环氧树脂胶水使用方法

被粘接物表面必须洁净、光滑、干燥。为了达到最佳效果，不同材质互粘时，请根据实际情况处理表面（抛光打磨、处理剂）。

将a、b组份按1：1比例混合搅拌均匀，涂于被粘物表面，在常温（25 ）10分钟胶体初固，12小时可达到最佳效果。技术咨询：陈小姐1368-6621-864/ 0769-23292608

粘接后的产品，根据粘接的要求进行工艺上的处理，以免影响效果。

本品如有偏稠，属于正常现象，不影响粘接效果。

用户批量使用时，请先做试验。避免因操作不当而影响粘接效果。

五、透明快干环氧树脂胶水注意事项

工作场所保持通风，避免儿童接触。

操作时，请带隔离手套。若触及皮肤或眼睛，应立即用清水冲洗或就医。

未使用时勿装两胶混合，使用完勿将胶帽盖错。

贮存于阴凉、干燥、通风处并远离高温。