

# TS-3型铁水在线碳硅仪

产品名称	TS-3型铁水在线碳硅仪
公司名称	无锡杰博电器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杰博JB 型号:TS-3型铁水在线碳硅仪 类型:多元素分析仪器
公司地址	中国 江苏 无锡市惠山区 钱桥开发区景盛路35号
联系电话	0086 510 85510498/83211967-801 13301515116

## 产品详情

品牌	杰博JB	型号	TS-3型铁水在线碳硅仪
类型	多元素分析仪器	测试范围	碳当量CEL：测量范围3.2-4.8%误差约：±0.2% 碳当量C：测量范围2.8-4.2%误差约：±0.08% 碳当量Si：测量范围0.9-3.0
测量时间	240秒	测量精度	百分之一
电源电压	220 (V\HZ)	适用范围	铸造炉前碳硅分析仪炉前铸造分析仪是用户铸造行业中铁水在线的快速分析设备

### ts-3型铁水在线碳硅仪

ts3铸造炉前碳硅分析仪采用抗电磁干扰、防尘、超薄便携设计，操作方便，非专业人员经简单培训即可操作，可与其它电子设备连接。设有多个检测线，针对不同牌号的铁水以及各工厂铁水的实际情况选择恰当的检测线，使检测更科学准确。

### 铸造炉前碳硅分析仪的详细介绍

ts-3型铁水在线碳硅仪铸造炉前碳硅分析仪炉前铸造分析仪是用户铸造行业中铁水在线的快速分析设备，替代常规分析仪器不能满足炉前快速分析的时间要求，对铸造生产的质量控制起相当大的作用。该产品的优点是快速分析，使用简单、方便、快捷，可在炉前控制铸铁的质量，节约时间，节省人力。

### 主要特点：

应用功能：对白口、灰口铸铁进行c%、si%、cel、sc、 t等定性或定量估测。

显示数字高度：50mm

温度补偿范围：0-40

配套样杯类型：s、r、b、k型

测含量范围：

碳当量cel：测量范围3.2-4.8%误差约： $\pm 0.2\%$

碳当量c：测量范围2.8-4.2%误差约： $\pm 0.08\%$

碳当量si：测量范围0.9-3.0%误差约： $\pm 0.2\%$

显示温度单位：华氏温度或摄氏温度可设置

测量最大时间：240秒（4分钟）

测量状态显示：仪表上“准备”绿灯、“测量”黄灯、“完成”红灯循环显示

emc标准：执行en50081-2及en50082-2抗干扰性标准