

德国WTW Oxi7310实验室溶氧仪

产品名称	德国WTW Oxi7310实验室溶氧仪
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:德国WTW 型号:Oxi7310 溶氧浓度:0.00 ... 20.00 mg/l +/- 0.5 % Mw.0 ... 90 mg/L +/- 0.5
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

产品详情

产品名称：实验室溶氧仪

型号：inoLab Oxi 7310

品牌：德国WTW

一、详细介绍

(1) 产品特点 1、完美的文档记录功能 2、USB接口，可快速传送数据 3、数据格式为csv
4、可选配内置打印机 inoLab Oxi 7310实验室溶氧仪适合对文档记录有要求的实验室使用，符合AQ A和GLP要求。除了具备7110所有的功能外，还带有一些必要的功能。

(2) 操作简单 带图表显示屏，所有信息都直观地显示在上面。

(3) 完美的文档记录功能 通过USB接口可实现快速传送数据的功能；内置数据记录器，可实时记录测试结果，带日期、时间和ID标识号，符合GLP要求。此外用户还可输入探头的系列号，以满足严格的文档记录的要求。输出结果格式为csv表格，可轻松导成excel格式。

二、技术参数

型号	inoLab Oxi 7310
----	-----------------

溶解氧	所有值 +/-1字
浓度	0.00 ... 20.00 mg/l +/- 0.5 % Mw.0 ... 90 mg/L +/- 0.5 %
饱和度	0.0 ... 200.0 % +/- 0.5 % v. Mw.0 ... 600 % +/- 0.5 v Mw.
分压	0 ... 200.0 hPa, 0 ... 1250 hPa
温度	-5.0 ... 105.0 ° C +/- 0.1 ° C
摄氏/华氏	是
AutoRead功能	自动/手动
校准	饱和空气水蒸气或外部标准液
校准记录	10个记录
内置压力传感器	是
显示	背光 LCD
存储	500组手动/5000组自动
接口	Mini USB
打印 (可选)	热打印, 宽度58 mm
电源	通用电源供电, 4x1,5 V AA或4 x 1,2 V NiMH充电电池

三、选型

inoLab® Oxi 7310	简单可靠，符合 GLP/AQA要求的专业溶氧台式测量仪主机用于常规应用,电池和交流电供电，单参数，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线，不含电极。
inoLab® Oxi 7310 SET 1	简单可靠，符合 GLP/AQA要求的专业溶氧台式测量仪主机用于

	常规应用,电池和交流电供电,单参数,含操作手册,CD-ROM(含软件)和USB线,打印机,溶氧电极 CellOx® 325,电解液,清洗液和研磨纸。	
inoLab® Oxi 7310 SET 4	简单可靠,符合 GLP/AQA要求的 专业溶氧台式测量仪主机用于常规应用,电池和交流电供电,单参数,含操作手册,CD-ROM(含软件)和USB线,溶氧电极StirrOx® G,电解液,清洗液和研磨纸。	
inoLab® Oxi 7310P	简单可靠,符合 GLP/AQA要求的 专业溶氧台式测量仪主机用于常规应用,电池和交流电供电,单参数,含操作手册,CD-ROM(含软件)和USB线,打印机。	
inoLab® Oxi 7310P SET 1	简单可靠,符合 GLP/AQA要求的 专业溶氧台式测量仪主机用于常规应用,电池和交流电供电,单参数,含操作手册,CD-ROM(含软件)和USB线,溶氧电极 CellOx® 325,电解液,清洗液和研磨纸。	
inoLab® Oxi 7310P SET 4	简单可靠,符合 GLP/AQA要求的 专业溶氧台式测量仪主机用于常规应用,电池和交流电供电,单参数,含操作手册,CD-ROM(含软件)和USB线,溶氧电极 StirrOx® G,电解液,清洗液和研磨纸,以及打印机。	
溶氧电极StirrOx® G	自搅拌BOD/DO传感器,电缆长度1.5米,包括3个膜片,电解液,清洗液和研磨纸。	
CellOx® 325	Galvanic溶解氧传感器,带校正保护套OxiCal® -SL,防水插头(IP67),电缆长1.5m,包括3个膜头、电解液、清洗液和研磨纸。	