

乳液固含量水分分析仪，冠亚强大的技术后盾

产品名称	乳液固含量水分分析仪，冠亚强大的技术后盾
公司名称	深圳市冠亚电子科技有限公司长春分公司
价格	面议
规格参数	品牌:冠亚 型号:SFY-20
公司地址	长春市南关区解放大路338号21世纪大厦B座5楼
联系电话	0431-80869197 18904316371

产品详情

卤素水分测定仪产品介绍：

《冠亚牌》卤素快速水分测定仪是由深圳市冠亚公司研发并生产。该仪器具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能,采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代卤素快速水分测定仪器。引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作,无需特殊培训,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。应变式混合气体加热器,短时间内达到大加热功率,在高温下样品快速被干燥,测定精度高、时间短、无耗材、操作简便,不受环境、时漂、温漂因素影响,无需辅助设备等优点。客户可根据所测样品(样品如燕窝、纤维、烟草等)状态不同而调整测试空间,片状、颗粒、粉末一机操作,且检测效率、测试准确度远远高于国家标准方法。计算机、打印机连接功能可即时打印或者记录、储存终点自动判定模式锁定的终水分值,

《冠亚牌》卤素快速水分测定仪是生产和科研中理想的水分测定仪器,目前已被广泛引用于各个行业水分监控及院校科研等领域,如医药、塑胶、化工、食品(鱼糜、脱水蔬菜、肉类和水产加工、面条、面粉、饼干、月饼等)、粮食、饲料、种子、菜籽、烟草、茶叶以及纺织、农林、造纸、橡胶、纺织、粉体等、 、 、 、 、 、 、

SFY-20技术指标：

1、称重范围：0-90g

可调试测试空间为3cm、5cm、10cm

2、水分测定范围：0.01-100%

3、称重小读数：0.001g

JK称重系统传感器

4、样品质量：0.5-90g

5、加热温度范围：起始-205

加热方式：应变式混合气体加热器

微调自动补偿温度高15

6、水分含量可读性：0.01%

7、显示7种参数：

水分值，样品初值，样品终值，测定时间，温度初值，终值，恒重值

红色数码管独立显示模式

8、双重通讯接口：RS 232（打印机：另售）

RS 232（计算机：另售）

9、外型尺寸：380×205×325(mm)

10、电源：220V ± 10%

11、频率：50Hz ± 1Hz

12、净重：3.7Kg

售后服务：

用户在使用过程中，如遇到的各种操作及技术故障问题，可随时通过电话、传真或E-mail等形式及时与深圳冠亚公司及其子公司取得联系，冠亚水分仪工作人员将以热情、周到的服务给您解决您遇到的问题。回馈客户，从我做起，心中有情，客户有心

东北地区辽宁、吉林、黑龙江、凡购买我司产品水分测定仪及谷物容重器者均享受送货上门以及延长质保15个月超长质保期，每年可享受登门为您清理仪器特权。

乳液固含量，涂料固含量，胶水固含量，固含量检测方法。固含量快速测定仪，

公司简介：

深圳市冠亚电子科技有限公司从1998年开始投入研发快速水分检测仪，于2004年在深圳市正式组建成立，总公司坐落于深圳市，南山高新科技园，是一家专业从事红外线（卤素）快速水分仪器研制、开发、制造以及销售的高新技术企业。深圳冠亚在该领域有着扎实的理论基础及丰富的实践经验，并在此基础上对产品不断的进行完善。以卓越的技术和丰富的创造力开发出处于国内技

术领先水平、具有高品质、高性能，及自主知识产权和专利的红外(卤素)水份分析仪器产品。该产品填补了国内的空白，并已经逐渐的替代进口产品。产品投入市场以来，一直秉承着：“以质量求生存，以创新括发展”的精神理念，受到了广大用户以及同行业的一致赞许及好评！目前公司产品已经出口到东南亚、欧洲等国家。在国内三十多个省市地区保持着良好的信誉以及销售记录。为了更好服务于各界朋友，我公司目前已经在上海，沈阳，哈尔滨设立了办事处。正式成立了深圳冠亚水分仪长春分公司。望广大朋友前来莅临指导！