

海丰牌粮食水分仪LM10，11，LK

产品名称	海丰牌粮食水分仪LM10，11，LK
公司名称	山东德州海丰电子有限公司
价格	1.00/把
规格参数	品牌:海丰牌 型号:LM10，11,LK
公司地址	cxq800827@163.com
联系电话	0534-2105668 18315908318

产品详情

测量品种：玉米，大豆，稻谷，籽棉，小麦，油菜籽，花生，高粱，芝麻等

测量范围：5.0-40%

限值设定：5.0-40%

温度补偿：自动温度补偿（-20-40 °C）

显示方式：1/3液晶显示

背景显示：绿色背光源自动控制

报警方式：真人语音报数

节电方式：自动唤醒功能，静态自动进入休眠

供电方式：4节5号电池

操作按键：指纹轻触按键

仪器分辨率：小于20%时为0.1%，大于20%时为0.5%

一.电源开关

在仪器面板上设有电源开关键，按一下为“关机”，再按一下为“开机”。

二.更换电池：

用力按下电池盖“ ”标记并同时外推，即可打开电池盒，
装入4节新5号电池，盖好电池盖。

三.选择测量品种：

按住“种类”键不动，将循环改变测量品种。

仪器显示代表该测量品种的数字，同时语音报知该测量品种名称，
当变到你所测量品种时立即松手即可。

四.选择语音：

按住“语音”键不动，将循环改变报警提示语音。

仪器显示并有语音提示：F1：含水报数，F2：含水超标，
F3：滴、滴、滴，F4：静音（无声），当变到你所需语音时立即松手即可。

五.限值设定操作：

按下“限值”键不动，语音提示“限值设定”，仪器闪动5次原限值，
若闪动5次后不松手，限值会自动增加并循环变化，当变到你所需限值时立即松手即可。

六.调整水分（修偏操作）

按下“修编”键不动，语音提示“水分调整”，并循环显示“-4—H5”
表示可以减少0—4个水分，增加0—5个水分。更换电池后初始值为0.0%。

七.测量使用：

用叉式仪器测量时，将探针插入所测量品种中，仪器自动显示实测回潮率或含水率。

八.欠压提醒：

电池即将用完时，仪器将会提示“LL”，并提示“请换电池”。

九.省电功能：

若将探针一直插在被测物中，或不小心的放在了其它潮湿处，
无论是否报警，超过30秒，仪器自动关机，下次使用仪器会自动开机。

十.注意事项：

1. 仪器及料仓保持清洁干燥，长期不用时应将电池取出。
2. 未经本公司许可，不能随意拆卸，修理。

3. 本仪器自出厂之日起，保修两年；提供终身有偿服务