

上海生产的混凝土切割机，HQP-150切割机参数

产品名称	上海生产的混凝土切割机，HQP-150切割机参数
公司名称	上海喆钛机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海喆钛 型号:HQP-150
公司地址	上海市奉贤区望园南路269号
联系电话	021-67182822 18121042243

产品详情

选择我们，您绝对不会后悔！！！！

上海喆钛良心制造，专业定制各类实验仪器，只要您需要的，我们都能为您提供

厂家直销，直接省去中间经销环节，让您以最低价购买回家，而且您放心，我们价廉物美

保修三年，终身维修，让您无后顾之忧，且有师傅帮您送货到家，让您可以不费吹灰之力即可享受到专业仪器

包退包换，您有任何不满意的，我们都竭尽全力帮您解决，让您舒心安心

如需咨询联系手机181 2104 2243 宋小姐 QQ：1215549955

上海生产的混凝土切割机，HQP-150混凝土切割机参数HQP-150混凝土切割机操作规程

- 1、接通电源及水源。
- 2、根据芯样直径选择相应的夹具，将芯样夹紧并转到底盘中心位置后将夹具索紧。 3、松开上、下索紧手轮，转动升降手轮，当磨轮端面距芯样端面1mm时停止。然后索紧上索紧手柄，开启进水嘴阀门通水，并闭合电源开关，使磨轮转动，然后逆时针转动手轮，并同时顺时针转动微动手轮使磨头下降。当磨轮端面接触试样端面时摆动磨头进行磨削，直至磨平试样端面。
- 4、磨削完毕，关闭电源及水嘴阀并逆时针转动微动手轮，使其处于上极限位置。 5、松开夹具索紧手柄，将夹具同试样一同取下并反向安装，重复2、3、4步动作磨削另一端面。直至芯样端面符合要求为止。
- 6、切片机用后关闭电源，擦试干净机器。

上海生产的混凝土切割机，HQP-150混凝土切割机参数HQP-150混凝土切割机构造及原理 1、切片机的构

造：主要由回弹单相串机电动、减速箱、磨头主体、立柱、丝杠、升降手柄及度盘以及底盘，夹具，地脚螺钉等三大部分组成，该机混凝土芯样装夹方便，精度高，磨削质量好，操作简单，安全可靠。2、工作原理：本机是依靠装有金刚石刀具的平面磨头，在告诉转速的情况下实现混凝土芯样的端面磨削目的，该机采用圆立柱导轨和丝杠升降手动给进方式，保证了磨头工作平稳，可靠。

上海生产的混凝土切割机，HQP-150混凝土切割机参数HQP-150混凝土切割机使用方法

- 1、根据芯样直径选择相应的夹具，牢固地卡在小圆立柱上。
- 2、松开主体禁固螺栓，转动丝杠升降手柄，选择要求的尺寸，锁紧度盘。
- 3、开启进水咀阀门通水，放好防溅水罩并闭合电源开关，使磨头旋转。
- 4、手扶主体慢慢接近芯样，开始削磨，往复数次。5、松开小圆立柱，夹具的元宝螺钉，反向安装片牢固，重复2、3、4步骤，直至芯样端面符合要求为止。

上海生产的混凝土切割机，HQP-150混凝土切割机参数HQP-150混凝土切割机技术参数

- 1、锯切试件直径：50，75，100，150mm；
- 2、锯切试件长度：47.5-205mm；
- 3、主轴转数：2300r/min；
- 4、电机功率：2.2KW；
- 5、锯片直径：400mm；
- 6、外形尺寸：900*460*830mm；
- 7、整机重量：150kg

产品质量不过关，我们全额退款

SX2-5-12一体式箱式电阻炉马弗炉炉膛尺寸为300*200*120mm，最高温度1200度，另有可编程型，广泛用于各类实验室，工矿企业，科研单位作元素分析测定及一般小型件淬火，退火，回火等热处理作业。

DLL-2双联电炉为双联，功率1KW*2，可以加热到300度左右，适用于工业、农业、工矿企业、医疗卫生、科研单位、实验室等加热试品用。

BGG-3.6KW电热板采用生铁板做导热体,具有耐酸.耐碱.耐高温.不氧化.使用简便.散热均匀.安全清洁等优点,同时控温采用可控硅实现无级调温,适用于实验室、工矿企业、科研单位加热之用,尤其对酸碱类及有机物和易燃物的加热更为适用。

YA-ZD-5电热不锈钢蒸馏水器采用自来水加热方式,通过循环水冷凝制取蒸馏水,供医疗卫生、科研、实验室单位使用。不锈钢电热蒸馏水器是按国家标准制作,以电热管为加热热源,以普通自来水为原料水和冷却水,制取蒸馏水的单元设备。

THD-0510多功能循环低温恒温水槽是一种高精度恒温浴,它广泛应用于化工、物性测试等研究部门,如:延度仪模具软化点试样、针入度盛样皿的恒温。

JJ-5水泥胶砂搅拌机是我国执行国际强度试验方法《ISO679-1989(E)》的统一设备。也可GB3350.1-82用作BG177-85水泥胶砂强度试验方法的搅拌机,也是水泥厂、建筑施工单位、有关专业院校及科研单位水泥试验室必备的,不可缺少的设备之一。

SY-84水泥快速养护箱符合相关行业标准，如T0509-94《水泥胶砂强度快速试验》。通过水泥快速养护箱养护，可以在24小时内3天、7天、28天龄期(用户可根据具体情况确定龄期)的抗压、抗折试验结果，以缩短水泥检测周期，加快水泥出厂和使用。

FSY-150水泥细度负压筛析仪按GB/T1345—2005《水泥细度检验方法(80um筛筛析法)》进行检验的专用仪器，具有结构简单，操作方便，降低能耗等优点，是试验室及水泥专业科研单位必备仪器。

HQP-150混凝土切割机具有操作简单、维修方便、试件夹持紧固不损伤，金刚石锯片钢度好，使用寿命长，以及便于携带等优点，因此广泛应用于建筑工程质量检验，公路工程质量检测取芯法出芯样的锯切工作，也可应于建筑施工中异性砖的锯切工作。

HJ-84混凝土快速养护箱适用于施工现场、混凝土预制构件厂、科研等单位适用的混凝土加速养护箱，它可通过不同加速养护法，7天、28天令期混凝土抗压、抗折强度，是混凝土质量控制不可缺少的专用设备。