

# 压滤机滤布清洗

产品名称	压滤机滤布清洗
公司名称	泰州市海默机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海默 型号:xgp
公司地址	泰州市罡杨镇夏庄村二组
联系电话	13912196996

## 产品详情

### 压滤机滤布清洗介绍

压滤机滤布清洗由内筒、外筒、电机、支撑总成、传动总成、电器总成组成。结构合理、安装使用方便。工作原理：由顶置电机、三角胶带、带动传动总成，使内筒作正反转运转，通过织物与织物、织物与内筒壁的相互摩擦，达到洗涤效果。机器内置过热、过载装置、定时装置、正反转控制装置。外筒门设有安全装置，若运行中门被打开，机器立即停止运转，确保机器、操作人员的安全。

### 压滤机滤布清洗特点

- 1、压滤机滤布清洗的内外筒均采用优质不锈钢精制而成，平整光亮，耐腐蚀，对织物的磨损小且无损伤，机器使用寿命长。
- 2、压滤机滤布清洗内筒门盖均装有不锈钢安全锁紧机构，外筒门盖上设有行程开关，运转安全可靠。
- 3、我公司生产的压滤机滤布清洗采用三角胶带传动，振动小、运转平稳、经久耐用。
- 4、压滤机滤布清洗适用于洗涤棉、毛、化纤、丝绸等衣物织品。石磨洗涤机可用于服装厂水洗牛仔服及丝绸等衣物，同时也是宾馆、酒店、医院、学校、服装厂，水洗厂，工矿企业等领域首选的洗涤设备产品。

### 一、压滤机滤布清洗用途

压滤机滤布清洗系列主要包括：压滤机滤布清洗、砂磨、石磨洗涤机、雪花机、乳胶产品泡洗机、洗涤

两用染色机等。压滤机滤布清洗主要适用于宾馆、学校、医院等企事业单位职工服装洗涤。砂磨、石磨洗涤剂、雪花机、乳胶产品泡洗机、洗涤两用染色机主要适用于服装针织行业各种织物的洗涤与漂染及牛仔服装的石磨水洗和雪花干洗，泡洗机主要适用于乳胶产品工艺性泡洗。

### 压滤机滤布清洗操作注意事项

- 1、放入的织物必须适中，根据本机的滚筒容量及织物重量，不得过载。
- 2、洗涤织物放入滚筒时，尽量均匀放置，以免振动过大，影响洗染效率。
- 3、织物放置后，切勿忘记关好锁紧内筒门，防止织物从筒内甩出。
- 4、开启放水阀，注意水位，不得超过规定位置。
- 5、操作前务必用清水滚筒内，以免积垢，影响织物效果。

### 压滤机滤布清洗性能

- (1) 水洗机采用卧室滚筒型,内外筒均采用优质不锈钢板精制而成,平整光亮,耐腐蚀,对织物的磨损小且无损伤,机器使用寿命长
- (2) 水洗机内筒门盖均装有不锈钢安全锁紧机构,外筒门盖上设有电器互锁装置,运转安全可靠
- (3) 水洗机采用三角胶带传动，振动小、运转平稳、经久耐用

### 压滤机滤布清洗价格主要特点：

- 1：压滤机滤布清洗采用卧室滚筒型,内外筒均采用优质不锈钢板精制而成,平整光亮,耐腐蚀,对织物的磨损小且无损伤,机器使用寿命长；
- 2：压滤机滤布清洗内筒门盖均装有不锈钢安全锁紧机构,外筒门盖上设有电器互锁装置,运转安全可靠；
- 3：压滤机滤布清洗采用三角胶带传动,振动小、运转平稳、经久耐用。
- 4：压滤机滤布清洗专业用于服装厂，水洗厂，宾馆，酒店，医院，工矿企业等。

24小时服务 13912196996

www.lq7.net www.cn-dk77.com www.yzhaishi.com www.shuaiganji.net www.tzhdshop.com www.tzxyj.net  
www.s0523.com www.tztsj.com www.yjhaishi.com www.lixintuoshuiji.com www.gytpj.com www.cdzdj.net  
www.xituoji.net www.gyxiyiji.net www.hantingxy.com www.henanhaishi.com www.maojin6.com www.tzhgj.com  
www.xqgjc.net www.tzwbjx.com www.tzmx.com www.tzskjc.com www.xjysk.com www.jstzfdj.com  
www.wanbangxidi.com www.cngangsisheng.com www.jyxysb.com www.tzhfjxzz8.com www.tzjl88.com  
www.yzyh99.com www.yzyha.com www.spait168.com www.tzbj.cn www.xdijx.com

### [压滤机滤布清洗](#)技术参数

型号	zui大洗涤量	转筒尺寸mm	功率(kw)	用水量(kg)	蒸气压力(Mpa)	转速r/min	机重(kg)	外型尺寸(长×宽×高)
XGP-15	15	550×600	0.75	200	0.4-0.6	35	260	1100×850×1200
XGP-20	20	550×700	0.75	300	0.4-0.6	35	380	1250×940×1300
XGP-30	30	700×800	1.1	420	0.4-0.6	33	600	1500×1100×1200
XGP-50	50	800×1000	1.5	520	0.4-0.6	33	800	1650×1330×1400
XGP-70	70	950×1220	2.2	650	0.4-0.6	33	900	1960×1500×1650
XGP-100	100	950×1420	3	820	0.4-0.6	33	1200	2160×1500×1650
XGP-150	150	1080×1600	4	1000	0.4-0.6	31	1500	2500×1400×2100
XGP-200	200	1080×2000	5.5	1240	0.4-0.6	31	1950	2880×1670×1750
XGP-250	250	1200×2200	7.5	1650	0.4-0.6	31	2300	3140×1500×2300
XGP-300	300	1300×2260	7.5	3000	0.4-0.6	29	2600	3300×1850×2300
XGP-400	450	1460×2440	11	4000	0.4-0.6	29	3400	3600×2050×2450