

海默机械医院烘干机

产品名称	海默机械医院烘干机
公司名称	泰州市海默机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海默 型号:swa801
公司地址	泰州市罡杨镇夏庄村二组
联系电话	13912196996

产品详情

海默机械医院烘干机介绍

海默机械医院烘干机系列分蒸汽加热烘干机和海默机械医院烘干机两种，有自动控温、定时、报警装置等功能，具有噪音低、烘干快、效率高，特别是海默机械医院烘干机解决了无锅炉、无蒸汽的难题。大规模的采用双排风。其中工作时间和烘干温度数字显示可以根据需要任意设置。烘干完成后停止工作，本机具有强力的排风、抽湿功能，经过滚筒干衣机烘干后的牛仔衣物，手感特别柔软、蓬松，穿着舒服优雅；外壳面板普通喷塑型，控制电器为分解手动操作，独力正反转功能。以及外壳面板为不锈钢镜面板制作，控制电器为电脑数字模块程序控制工作时间，烘干温度由液晶数字显示，工作程序记忆功能，定时停机。不锈钢面板制作更具有耐腐蚀性。

海默机械医院烘干机特点

- 1、SWA801-系列海默机械医院烘干机用来烘干洗涤脱水后各类织物。
- 2、滚筒采用优质不锈钢材料制作，耐腐蚀性能高。
- 3、蒸汽加热和电加热两种机型和触摸屏控制器和按钮控制器，可供用户选择。
- 4、电加热型采用节能耐用型石英红外加热管，蒸汽型采用节能型紫铜散热器，寿命长，热效率高，不损伤织物。
- 5、自动定时，自动开、停。
- 6、具有容量大，噪音低，升温快，效率高。处理后的织物蓬松、柔软的特点。

海默机械医院烘干机的使用说明

1：打开机门，将脱水后的物料均匀地放置在转筒内，然后将门关闭锁紧。

2：根据织物种类，选择合适的时间，调节定时装置至所需时间。

3：按启动按钮，起动风机，根据用户需要，转筒旋转方向可选择单向旋转和双向旋转。只要将三位置开关旋向单向或双向，机器就会根据要求执行单向运转或双向动转（正转25秒，停25秒，反转25秒）。

4：经常从观察窗观看内部织物的翻转情况，如发现意外情况应及时切断电源，检查故障。

5：机器运行至规定时间时，机器将自动停止运转，此时须请操作者开门检查内部织物的烘干情况，如未达到效果可适当延长时间。

6：打开机门，取出织物，再进入下一轮烘干循环。

海默机械医院烘干机没有过高的安装要求，只要用户将设备放置在相对平稳的地面上就行。安放前请预先考虑进汽、疏水及通风管道的进出位置。

24小时服务 13912196996

www.lq7.net www.cn-dk77.com www.yzhaishi.com www.shuaiganji.net www.tzhdshop.com www.tzxyj.net
www.s0523.com www.tztsj.com www.yjhaishi.com www.lixintuoshuiji.com www.gytpj.com www.cdzdj.net
www.xituoji.net www.gyxijiji.net www.hantingxy.com www.henanhaishi.com www.maojin6.com www.tzhgj.com
www.xqgjc.net www.tzwbjx.com www.tzmxx.com www.tzskjc.com www.xjysk.com www.jstzfdj.com
www.wanbangxidi.com www.cngangsisheng.com www.jyxysb.com www.tzhfjxzz8.com www.tzjl88.com
www.yzyh99.com www.yzyha.com www.spaitel68.com www.tzbj.cn www.xdijx.com www.yzyh18.com

海默机械医院烘干机技术参数

型号	容量kg	内筒尺寸mm	功率KW	外型尺寸(长×宽×高)mm	整机重量kg
SWA801-15	15	520×620	1.85	900×1200×1650	300
SWA801-20	20	550×660	1.85	1000×1150×1800	380
SWA801-30	30	1000×800	2.2	1120×1350×1850	560
SWA801-50	50	1140×1000	2.6	1280×1750×2100	700
SWA801-100	100	1320×1150	3.7	1500×1930×2300	1000

SWA801-100	100	1320 × 1150	4.4	1500 × 1930 × 2300	1000
SWA801-120	120	1450 × 1100	4.4	1600 × 1900 × 2430	1100
SWA801-135	135	1600 × 1100	5.2	1760 × 1850 × 2600	1200
SWA801-150	150	1700 × 1150	6.0	1880 × 2050 × 2750	1300